

**IE-FCI-PWS-IT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

**Основные данные для заказа**

Версия	FrontCom, Вставка (питание), малая, Тип L, Гнездо, IT, EU
Заказ №	<a href="#">1450810000</a>
Тип	IE-FCI-PWS-IT
GTIN (EAN)	4050118255720
Кол.	1 Шт.

## IE-FCI-PWS-IT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто	25 g
-------------	------

## Температуры

Температура хранения	-10 °C...70 °C	Рабочая температура	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	---------------------	---------------

## Общие данные

Вид защиты	IP20	Лицевая сторона разъема	Тип L
Пожарная нагрузка	560 kJ	Тип вставки	Вставка (питание), малая

## Общие стандарты

Сертификат № (DNV)	TAA000022B
--------------------	------------

## Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

## Зажимаемые провода

Вид соединения	Винтовое соединение		
Длина зачистки изоляции	9 мм		
Сечение подсоединяемого провода, гибкого, без кабельного наконечника	макс.	4 mm <sup>2</sup>	
	мин.	1,5 mm <sup>2</sup>	
Сечение подсоединяемого провода, гибкого, без кабельного наконечника	1.5 ... 4 mm <sup>2</sup>		
Сечение подсоединяемого провода, гибкого, с кабельным наконечником	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>		
Сечение подсоединяемого провода, гибкого, с кабельным наконечником	мин.	1,5 mm <sup>2</sup>	
	макс.	2,5 mm <sup>2</sup>	
Сечение подсоединяемого провода, жесткого	макс.	4 mm <sup>2</sup>	
	мин.	1,5 mm <sup>2</sup>	
Сечение подсоединяемого провода, жесткого	1.5 ... 4 mm <sup>2</sup>		
Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, без кабельного наконечника	макс.	4 mm <sup>2</sup>	
	мин.	1,5 mm <sup>2</sup>	
Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, без кабельного наконечника	1.5 ... 4 mm <sup>2</sup>		
Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, с кабельным наконечником	мин.	1,5 mm <sup>2</sup>	
	макс.	2,5 mm <sup>2</sup>	
Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, с кабельным наконечником	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>		

## Технические данные

Номинальное напряжение (AC)	250 V	Номинальный ток	16 A
Основной материал корпуса	Поликарбонат PC		

Дата создания 5 июня 2024 г. 19:28:48 CEST

Статус каталога 01.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## IE-FCI-PWS-IT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[GL\\_FrontCom](#)

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Пользовательская документация

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры

[MB FREECONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)


**IE-FCI-PWS-IT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Габаритный чертеж**



**Габаритный чертеж**



**IE-FCI-PWS-IT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Аксессуары****Реечный адаптер для гнездовых вставок**

В отношении аксессуаров для промышленных сетей Ethernet также действует: у Weidmüller вы получите все из одних рук.

Ваши преимущества:

- Инструменты
- Контрольно-измерительные приборы
- Кабельные вводы
- Соединительное оборудование для распределительных шкафов
- Маркировка
- Защита от проникновения пыли
- Блоки питания
- Защита от перенапряжения

**Основные данные для заказа**

Тип	IE-DINRAIL-AD-PWB
Заказ №	<a href="#">2534680000</a>
GTIN (EAN)	4050118546354
Кол.	1 Шт.