

SAIE-7/8-B-4-0.2U-M20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Подобно иллюстрации**

Для соединения на стороне оборудования в области проводки датчик-исполнительное устройство требуются различные встроенные вилки. Они доступны в вариантах M12, M8 и, разумеется, также M5.

Основные данные для заказа

Исполнение	Встраиваемый штекер, 7/8", Монтажная резьба: M 20, Количество полюсов: 4, Длина жилы / кабеля: 0.2 m
Номер для заказа	1471520000
Тип	SAIE-7/8-B-4-0.2U-M20
GTIN (EAN)	4050118278576
Кол.	1 Шт.

SAIE-7/8-B-4-0.2U-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	42 g
-------------	------

Общие данные

Вид защиты	IP67, когда ввинчен		
Вид соединения	Гнездо		
Диапазон монтажных моментов затяжки	11.8 ... 12 Nm		
Диапазон температур корпуса	-25...+85 °C		
Длина жилы / кабеля	0,2 м		
Длина кабеля	0,2 м		
Кабельные вводы	M 20		
Кодировка	нет		
Количество полюсов	4		
Материал контакта	CuZn		
Момент затяжки	1,5 Nm		
Монтажная резьба	M 20		
Монтажный момент затяжки (блок)	мин.	11,8 Nm	
	макс.	12 Nm	
Наружный диаметр провода	-		
Номинальное импульсное напряжение	4 000 V		
Номинальное напряжение	300 V		
Номинальное напряжение	300 V		
Номинальный ток	8 A		
Номинальный ток	8A (4- и 5-конт.), 10A (3-конт.)		
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением, никелированный		
Поверхность контакта	позолоченный		
Поперечное сечение жилы	0,75 mm²		
Расчетное напряжение (UL)	600 V		
Соединительная резьба	7/8"		
Циклы коммутации	≥ 100		

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP67, когда ввинчен	Вид соединения	Гнездо
Диапазон температур корпуса	-25...+85 °C	Кабельные вводы	M 20
Кодировка	нет	Количество полюсов	4
Материал контакта	CuZn	Номинальное напряжение	300 V
Номинальный ток	8 A	Номинальный ток	8A (4- и 5-конт.), 10A (3-конт.)
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением, никелированный	Поверхность контакта	позолоченный
Циклы коммутации	≥ 100		

Классификации

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03

SAIE-7/8-B-4-0.2U-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E307231

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

SAIE-7/8-B-4-0.2U-M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Схема соединений





Схема контактов

