

IE-CC-NM-SMAM-2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Изображение аналогичное

Антенны и их принадлежности (коаксиальные кабели и крепления)

- Современные антенны
- Проверено в производстве
- Надежная конструкция (степень защиты до IP67)
- Для уличной и внутренней установки
- Поддержка новейших технологий
- До Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E (2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц)
- Поддержка до 5G (NR) (700 МГц - 3,8 ГГц)
- Поддержка других технологий (например, Bluetooth, GNSS и т. д.)
- Соответствующие коаксиальные кабели разной длины
- Подходящие крепления для мачт и стен

Основные данные для заказа

Исполнение	Антенный кабель, Соединение 1:, N штекер, Соединение 2:, SMA, штекер, Длина: 2 m
Номер для заказа	1491180000
Тип	IE-CC-NM-SMAM-2M
GTIN (EAN)	4050118300741
Кол.	1 Шт.

IE-CC-NM-SMAM-2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	2 м	Длина (в дюймах)	78,74 inch
Масса нетто	120 g		

Температуры

Температура хранения	-70 °C...85 °C	Рабочая температура	-40 °C...85
----------------------	----------------	---------------------	-------------

Окружающие условия

Рабочая температура, макс.	85	Рабочая температура, мин.	-40 °C
Температура хранения, макс.	85 °C	Температура хранения, мин.	-70 °C

Классификации

ETIM 6.0	EC001682	ETIM 7.0	EC001682
ETIM 8.0	EC001682	ETIM 9.0	EC001682
ECLASS 9.0	27-06-03-10	ECLASS 9.1	27-06-03-10
ECLASS 10.0	27-06-03-10	ECLASS 11.0	27-06-03-10
ECLASS 12.0	27-06-03-10	ECLASS 13.0	27-06-03-10

Механические свойства и свойства материалов кабеля

Диаметр оболочки	4,95 мм	Материал оболочки	Полиэтилен
Радиус изгиба мин., однократный	12,7 mm	Радиус изгиба мин., повторяющийся	50,8 mm
Устойчивый к УФ-лучам	Да		

Механические свойства кабеля

Ослабление на 2000 МГц	около 0,5 дБ/м	Ослабление на 800 МГц	около 0,31 дБ/м
Характеристический импеданс	50 Ω		

Технические данные

Вид соединения	Соединение 1:, N штекер, Соединение 2:, SMA, ште- кер
----------------	---

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

IE-CC-NM-SMAM-2M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Изображение изделия



Connection 1: SMA male

Изображение изделия



Connection 2: N-type male