

**KV 21-M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения. Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах. В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

**Основные данные для заказа**

Версия	VG H (половинчатый кабельный ввод HDC), Кабельный ввод, прямой, PG 21, 8 mm, OD min. 10 - OD max. 19 mm, IP65, Латунь никелированная
Заказ №	<a href="#">1656420000</a>
Тип	KV 21-M
GTIN (EAN)	4008190409432
Кол.	10 Шт.

## KV 21-M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	11,5 мм	Высота (в дюймах)	0,453 inch
Ширина	10 мм	Ширина (в дюймах)	0,394 inch
Масса нетто	22 g		

## Температуры

Рабочая температура	-20 °C...60 °C
---------------------	----------------

## Общие данные

Вид защиты	IP 65	Вид защиты с GWDR	IP65
Галогены	Да	Длина резьбы	8 мм
Кабельные вводы	PG, PG 21	Материал	Латунь никелированная
Наружный диаметр кабеля, макс.	19 мм	Наружный диаметр кабеля, мин.	10 мм
Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 1	10 мм	Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 2	13 мм
Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 3	16 мм	Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 4	19 мм
Размер под ключ	28 мм	Размер под ключ 1	28 мм
Размер под ключ 2	28 мм	Резьба (наружная)	PG 21
Температурный диапазон, макс..	60 °C	Температурный диапазон, мин.	-20 °C
Уплотнение	NBR	Уплотненная вставка	NBR
Уплотнительное кольцо	NBR	Шаг резьбы	1,59 мм

## Классификации

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8f3dd16-18ca-4fe7-869b-76a120217e3a

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	