

WSH 3/H/N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Исполнение	Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid
Номер для заказа	1715970000
Тип	WSH 3/H/N
GTIN (EAN)	4008190353100
Кол.	10 Шт.

WSH 3/H/N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	70 мм	Глубина (дюймов)	2,756 inch
Высота	173 мм	Высота (в дюймах)	6,811 inch
Ширина	8 мм	Ширина (в дюймах)	0,315 inch
Масса нетто	22,1 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	120 °C		

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

Общие сведения

Рейка	TS 35	Указание по установке	Непосредственный монтаж
-------	-------	-----------------------	-------------------------

Параметры системы

Исполнение	для монтажных реек	Рейка	TS 35
------------	--------------------	-------	-------

Размеры

Шаг в мм (P)	8 мм	Монтажное смещение	68 мм
--------------	------	--------------------	-------

Характеристики материала

Материал	Материал Wemid	Цветовой код	Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Классификации

ETIM 6.0	EC001166	ETIM 7.0	EC001166
ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ECLASS 9.0	27-40-06-07	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-40-06-07	ECLASS 11.0	27-40-06-07
ECLASS 12.0	27-40-06-07	ECLASS 13.0	27-40-06-07

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

Дата создания 23 мая 2024 г. 12:37:55 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

WSH 3/H/N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Медь



Среди всех используемых металлов медь обладает лучшей электропроводностью, что гарантирует максимальную защиту от короткого замыкания. Благодаря этому медные шины наиболее популярны.

Основные данные для заказа

Тип	NSCH 1M	Исполнение
Номер для заказа	6280200000	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190012953	
Кол.	10 м	

Сталь



Благодаря нержавеющей стали стальные сборные шины обладают самой высокой прочностью среди металлических сборных шин и используются для решения задач, в которых защита от короткого замыкания играет лишь второстепенную роль.

Основные данные для заказа

Тип	SSCH 10X3X1000 ST/ZN	Исполнение
Номер для заказа	6438000000	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190080938	
Кол.	1 м	

WSH 3/H/N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Медь



Среди всех используемых металлов медь обладает лучшей электропроводностью, что гарантирует максимальную защиту от короткого замыкания. Благодаря этому медные шины наиболее популярны.

Основные данные для заказа

Тип	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Исполнение
Номер для заказа	657400000	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190169572	
Кол.	1 м	
Тип	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Исполнение
Номер для заказа	6571300000	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190015039	
Кол.	1 м	
Тип	SSCH 7.3X1.2X1000	Исполнение
Номер для заказа	6571200000	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190279172	
Кол.	1 м	
Тип	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Исполнение
Номер для заказа	65743900000	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190024802	
Кол.	1 м	

Сталь



Благодаря нержавеющей стали стальные сборные шины обладают самой высокой прочностью среди металлических сборных шин и используются для решения задач, в которых защита от короткого замыкания играет лишь второстепенную роль.

Основные данные для заказа

Тип	ESCH 1 M	Исполнение
Номер для заказа	6574300000	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190143053	
Кол.	10 м	

WSH 3/H/N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Латунь



Благодаря медному сплаву латунные сборные шины обладают отличными свойствами электропроводности и в то же время имеют более высокую стойкость к механическому напряжению, чем медные шины.

Основные данные для заказа

Тип	SA 3.00X10.00X1000 CUZN ...	Исполнение
Номер для заказа	6259800000	Сборная шина (клемма)
GTIN (EAN)	4008190049300	
Кол.	1 м	