

ZQV 4N/10 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Разъемные перемычки обеспечивают удобство управления и быструю установку. Это экономит много времени при установке по сравнению с винтовыми решениями.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------------|---|
| Исполнение | W-серия, Перемычка, 32 A |
| Номер для заказа | 1794060000 |
| Тип | ZQV 4N/10 SW |
| GTIN (EAN) | 4032248234059 |
| Кол. | 20 Шт. |
| Состояние поставки | Эта артикул в перспективе будет недоступен. |
| Доступно до | 2021-12-31 |
| Альтернативное изделие | 2810830000 |

ZQV 4N/10 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Глубина | 25,7 мм | Глубина (дюймов) | 1,012 inch |
| Высота | 59,7 мм | Высота (в дюймах) | 2,35 inch |
| Ширина | 2,8 мм | Ширина (в дюймах) | 0,11 inch |
| Масса нетто | 6,85 g | | |

Температуры

| | | | |
|---|----------------|--|-----|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -60 |
| Температура при длительном использовании, макс. | 130 | | |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|--|----|
| Вид крепления | втычной | Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Да |
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | | |

Общие сведения

| | | | |
|--------------------|----|-----------------------|-------------------------|
| Количество полюсов | 10 | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|--------------------|----|-----------------------|-------------------------|

Параметры системы

| | |
|------------|-----------|
| Исполнение | для клемм |
|------------|-----------|

Перемычка

| | | | |
|------------------------------|------|---------------------------|-----------|
| Количество перемкнутых клемм | 10 | Расчетный ток, 2-полюсный | 32 А |
| Расчетный ток, многополюсный | 32 А | Тип | Перемычка |

Размеры

| | |
|--------------|--------|
| Шаг в мм (P) | 6,1 мм |
|--------------|--------|

Расчетные данные

| | |
|-----------------|------|
| Номинальный ток | 32 А |
|-----------------|------|

Характеристики материала

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------|--------|
| Материал | Материал Wemid | Цветовой код | черный |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

ZQV 4N/10 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC

/

Важное примечание

Сведения об изделии

По причинам, связанным с обеспечением стабильности и температурного режима, допускается выламывание только 60% контактных элементов. Использование кросс-коннекторов позволяет уменьшить номинальное напряжение до 400 В. Напряжение уменьшается до 25 В при использовании кросс-соединения с пустыми обрезанными кромками.

Сертификаты

ROHS

Соответствовать

Загрузки

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Технические данные

[Zuken E3.S](#)

Пользовательская документация

[Storage Conditions](#)
[Terminal Blocks](#)
[User Manual ZQV 2.5](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры