

## BCZ 3.81/06/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Изображение изделия



Розеточные разъемы с винтовым соединением для подключения проводов

Для произвольной организации уровня соединения доступны три направления вывода проводов:

- 180° провод параллельно направлению вставки
- 90° провод перпендикулярно вверх относительно направления вставки
- 270° провод перпендикулярно вниз относительно направления вставки

Для удовлетворения различных требований к соединению для выбора предоставляются три формы корпуса:

- Стандартный корпус без фланца
- Фланец с винтом (F)
- Фланец с запатентованным фиксатором Weidmüller (LR) для блокировки и разъединения без инструмента, не вызывая нагружения

Соединительные разъемы компании Weidmüller с шагом 3,81 мм (0,15 дюйма) по компоновке совместимы со стандартными соединительными разъемами, снабжены местом для надписей, где может быть нанесена кодировка.

## Основные данные для заказа

|                      |   |
|----------------------|---|
| Исполнение           | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 3.81 mm, Количество полюсов: 6, 180°, Винтовое соединение, Диапазон зажима, макс. : 1.5 mm², Ящик |
| Номер для заказа     | <a href="#">1792810000</a>  |
| Тип                  | BCZ 3.81/06/180 SN BK BX  |
| GTIN (EAN)           | 4032248226795   |
| Кол.                 | 50 Шт.  |
| Продуктное отношение | IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16   |
| Упаковка             | Ящик  |

BCZ 3.81/06/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |          |                   |            |
|-------------|----------|-------------------|------------|
| Глубина     | 16,1 мм  | Глубина (дюймов)  | 0,634 inch |
| Высота      | 11,1 мм  | Высота (в дюймах) | 0,437 inch |
| Ширина      | 22,95 мм | Ширина (в дюймах) | 0,904 inch |
| Масса нетто | 4,86 g   |                   |            |

## Упаковка

|          |       |            |        |
|----------|-------|------------|--------|
| Упаковка | Ящик  | Длина VPE  | 102 мм |
| VPE с    | 69 мм | Высота VPE | 59 мм  |

## Типовые испытания

|  |                |  |                                   |
|--|----------------|--|-----------------------------------|
| Испытание: Прочность маркировки                    | Стандарт       | DIN EN 61984, раздел 7.3.2/09.02, используя образец из DIN EN 60068-2-70/07.96   |                                   |
|  | Испытание      | отметка о происхождении, обозначение типа, номинальное напряжение, номинальное поперечное сечение, шаг, тип материала, сертификация и маркировка UL, сертификация и маркировка CSA |                                   |
|  | Оценивание     | доступно   |                                   |
|  | Испытание      | прочность  |                                   |
|  | Оценивание     | пройдено   |                                   |
| Испытание: Незадействование (невозможность замены) | Стандарт       | DIN EN 61984, раздел 6.3 и 6.9.1/09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.06  |                                   |
|  | Испытание      | Развернуто на 180° без кодирующих элементов  |                                   |
|  | Оценивание     | пройдено   |                                   |
|  | Испытание      | визуальный контроль  |                                   |
|  | Оценивание     | пройдено   |                                   |
| Испытание: Зажимное поперечное сечение             | Стандарт       | DIN EN 60999-1, раздел 7 и 9.1/12.00, DIN EN 60947-1, раздел 8.2.4.5.1/12.02   |                                   |
|  | Тип проводника | Тип провода и его поперечное сечение   | цельный 0,08 мм <sup>2</sup>      |
|  |                | Тип провода и его поперечное сечение   | многожильный 0,08 мм <sup>2</sup> |
|  |                | Тип провода и его поперечное сечение   | цельный 1,5 мм <sup>2</sup>       |
|  |                | Тип провода и его поперечное сечение   | многожильный 1,5 мм <sup>2</sup>  |
|  |                | Тип провода и его поперечное сечение   | AWG 28/1                          |
|  |                | Тип провода и его поперечное сечение   | AWG 28/19                         |
|  |                | Тип провода и его поперечное сечение   | AWG 16/1                          |
|  |                | Тип провода и его поперечное сечение   | AWG 16/19                         |
|  | Оценивание     | пройдено   |                                   |

## BCZ 3.81/06/180 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

|   |                |   |
|---|----------------|---|
| Испытание на повреждение из-за случайного ослабления проводов | Стандарт       | DIN EN 60999-1, раздел 9.4/12.00  |
|   | Требование     | 0,2 кг  |
|   | Тип проводника | Тип провода и его по-перечное сечение многожильный 0,25 мм <sup>2</sup> |
|   |                | Тип провода и его по-перечное сечение AWG 28/1                          |
|   |                | Тип провода и его по-перечное сечение AWG 28/19                         |
|   | Оценивание     | пройдено  |
|   | Требование     | 0,3 кг  |
|   | Тип проводника | Тип провода и его по-перечное сечение цельный 0,5 мм <sup>2</sup>       |
|   | Оценивание     | пройдено  |
|   | Требование     | 0,4 кг  |
|   | Тип проводника | Тип провода и его по-перечное сечение цельный 1,5 мм <sup>2</sup>       |
|   |                | Тип провода и его по-перечное сечение многожильный 1,5 мм <sup>2</sup>  |
|   |                | Тип провода и его по-перечное сечение AWG 16/1                          |
|   |                | Тип провода и его по-перечное сечение AWG 16/19                         |
|   | Оценивание     | пройдено  |
| Испытание на выдергивание                                     | Стандарт       | DIN EN 60999-1, раздел 9.5/12.00  |
|   | Требование     | ≥10 N   |
|   | Тип проводника | Тип провода и его по-перечное сечение многожильный 0,25 мм <sup>2</sup> |
|   |                | Тип провода и его по-перечное сечение AWG 28/1                          |
|   |                | Тип провода и его по-перечное сечение AWG 28/19                         |
|   | Оценивание     | пройдено  |
|   | Требование     | ≥20 N   |
|   | Тип проводника | Тип провода и его по-перечное сечение H05V-U0.5                         |
|   | Оценивание     | пройдено  |
|   | Требование     | ≥40 N   |
|   | Тип проводника | Тип провода и его по-перечное сечение H07V-U1.5                         |
|   |                | Тип провода и его по-перечное сечение H07V-K1.5                         |
|   |                | Тип провода и его по-перечное сечение AWG 16/1                          |
|   |                | Тип провода и его по-перечное сечение AWG 16/19                         |
|   | Оценивание     | пройдено  |

## Системные параметры

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Серия изделия               | OMNIMATE Signal — серия BC/SC 3.81 |
| Вид соединения              | Полевое соединение                 |
| Метод проводного соединения | Винтовое соединение                |
| Шаг в мм (P)                | 3,81 мм                            |
| Шаг в дюймах (P)            | 0,15 "                             |
| Направление вывода кабеля   | 180°                               |
| Количество полюсов          | 6                                  |
| L1 в мм                     | 19,05 мм                           |
| L1 в дюймах                 | 0,75 "                             |
| Количество рядов            | 1                                  |
| Количество полюсных рядов   | 1                                  |

Дата создания 7 июля 2024 г. 12:28:52 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## BCZ 3.81/06/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

|   |  |                      |       |         |  |
|---|--|----------------------|-------|---------|--|
| Расчетное сечение                               | 1 mm <sup>2</sup>                              |                      |       |         |  |
| Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 | защита от доступа пальцем                      |                      |       |         |  |
| Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470   | IP 20 с проникновением/IP 10 без проникновения |                      |       |         |  |
| Вид защиты                                      | IP20   |                      |       |         |  |
| Объемное сопротивление                          | ≤5 mΩ  |                      |       |         |  |
| Кодируемый                                      | Да   |                      |       |         |  |
| Длина зачистки изоляции                         | 7 мм   |                      |       |         |  |
| Зажимной винт                                   | M 2  |                      |       |         |  |
| Лезвие отвертки                                 | 0,4 x 2,5                                      |                      |       |         |  |
| Лезвие отвертки стандартное                     | DIN 5264                                       |                      |       |         |  |
| Циклы коммутации                                | 25   |                      |       |         |  |
| Усилие вставки на полюс, макс.                  | 7 N  |                      |       |         |  |
| Усилие вытягивания на полюс, макс.              | 5 N  |                      |       |         |  |
| Момент затяжки                                  | Тип момента затяжки                            | Подключение проводов |       |         |  |
|   | Информация по использованию                    | Момент затяжки       | мин.  | 0,2 Nm  |  |
|   |  |                      | макс. | 0,25 Nm |  |

## Данные о материалах

|                                       |                               |                                      |         |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------|
| Изоляционный материал                 | PA 66 GF 30                   | Цветовой код                         | черный  |
| Таблица цветов (аналогич.)            | RAL 9011                      | Группа изоляционного материала       | II      |
| Сравнительный показатель пробоя (СТП) | ≥ 550                         | Класс пожаростойкости UL 94          | V-0     |
| Материал контакта                     | Сплав меди                    | Поверхность контакта                 | луженые |
| Структура слоев штепсельного контакта | 0,5...1,5 μm Cu / 2...5 μm Sn | Температура хранения, мин.           | -40 °C  |
| Температура хранения, макс.           | 70 °C                         | Рабочая температура, мин.            | -50 °C  |
| Рабочая температура, макс.            | 120 °C                        | Температурный диапазон монтажа, мин. | -25 °C  |
| Температурный диапазон монтажа, макс. | 120 °C                        |                                      |         |

## Провода, подходящие для подключения

|   |                      |
|---|----------------------|
| Диапазон зажима, мин.   | 0,08 mm <sup>2</sup> |
| Диапазон зажима, макс.  | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.                        | AWG 28               |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.                       | AWG 16               |
| Одножильный, мин. H05(07) V-U   | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Одножильный, макс. H05(07) V-U  | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Гибкий, мин. H05(07) V-K  | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Гибкий, макс. H05(07) V-K   | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| С наконечником DIN 46 228/4, мин.   | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| С наконечником DIN 46 228/4, макс.  | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| с обжимной втулкой для фиксации кон-цов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс.                     | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Нутрометр в соответствии с EN 60999                                       | 2,4 мм x 1,5 мм      |
| a x b; ø  |                      |

BCZ 3.81/06/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

|                      |                                 |  |                         |
|----------------------|---------------------------------|--|-------------------------|
| Зажимаемый проводник | Сечение подсоединяемого провода | Тип  | тонкожильный провод     |
|                      |                                 | номин.   | 0,5 mm²                 |
|                      | кабельный наконечник            | Длина снятия изоляции  | номин. 6 мм             |
|                      |                                 | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H0.5/6</a>  |
|                      |                                 |  |                         |
|                      | Сечение подсоединяемого провода | Тип  | тонкожильный провод     |
|                      |                                 | номин.   | 0,75 mm²                |
|                      | кабельный наконечник            | Длина снятия изоляции  | номин. 6 мм             |
|                      |                                 | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H0.75/6</a> |
|                      |                                 |  |                         |
|                      | Сечение подсоединяемого провода | Тип  | тонкожильный провод     |
|                      |                                 | номин.   | 1 mm²                   |
|                      | кабельный наконечник            | Длина снятия изоляции  | номин. 6 мм             |
|                      |                                 | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H1.0/6</a>  |
|                      |                                 |  |                         |
|                      | Сечение подсоединяемого провода | Тип  | тонкожильный провод     |
|                      |                                 | номин.   | 1,5 mm²                 |
|                      | кабельный наконечник            | Длина снятия изоляции  | номин. 7 мм             |
|                      |                                 | Рекомендованная обжимная втулка для фиксации концов проводов | <a href="#">H1.5/7</a>  |
|                      |                                 |  |                         |

Текст ссылки

Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P), Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения.

Номинальные характеристики по IEC

|  |        |                        |  |  |                   |
|--|--------|------------------------|--|--|-------------------|
| пройдены испытания по стандарту  |        | IEC 60664-1, IEC 61984 |  | Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C)  | 17,5 A            |
| Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C)   | 17,5 A |                        |  | Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C)  | 17 A              |
| Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C)   | 15,2 A |                        |  | Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2  | 320 V             |
| Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 | 160 V  |                        |  | Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 | 160 V             |
| Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2  | 2,5 kV |                        |  | Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 | 2,5 kV            |
| Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 | 2,5 kV |                        |  | Устойчивость к воздействию кратковременного тока   | 3 x 1 сек. с 76 A |

BCZ 3.81/06/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Номинальные характеристики по CSA

Институт (CSA)



Сертификат № (CSA)

200039-1121690

Номинальное напряжение (группа использования В/CSA)

300 V

Номинальное напряжение (группа использования С/CSA)

50 V

Номинальный ток (группа использования В/CSA)

8 A

Номинальный ток (группа использования С/CSA)

8 A

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.

AWG 28

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.

AWG 16

Ссылка на утвержденные значения

В технических характеристиках приведены максимальные значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

## Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (cURus)



Сертификат № (cURus)

E60693

Номинальное напряжение (группа использования В/UL 1059)

300 V

Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059)

300 V

Номинальный ток (группа использования В/UL 1059)

10 A

Номинальный ток (группа использования D/UL 1059)

10 A

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.

AWG 28

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.

AWG 16

Ссылка на утвержденные значения

В технических характеристиках приведены максимальные значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.

## Классификации

ETIM 6.0

EC002638

ETIM 7.0

EC002638

ETIM 8.0

EC002638

ETIM 9.0

EC002638

ECLASS 9.0

27-44-03-09

ECLASS 9.1

27-44-03-09

ECLASS 10.0

27-44-03-09

ECLASS 11.0

27-46-02-02

ECLASS 12.0

27-46-02-02

ECLASS 13.0

27-46-02-02

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ea9dd4b8-c51f-409c-885a-41700372be61

BCZ 3.81/06/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Важное примечание

|                  |  |
|------------------|--|
| Соответствие IPC | Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.   |
| Примечания       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Дополнительные варианты по запросу</li><li>• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов.</li><li>• Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1</li><li>• Кабельный наконечник с изоляцией согласно DIN 46228/4</li><li>• Р на чертеже – шаг</li><li>• Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение.</li><li>• В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой</li><li>• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев</li></ul> |

## Сертификаты

Сертификаты



|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS                  | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL         |
| Сертификат № (cURus)  | E60693          |

## Загрузки

|  |  |
|--|--|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">CB Certificate</a><br><a href="#">CB Testreport</a><br><a href="#">Declaration of the Manufacturer</a>   |
| Технические данные                               | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Каталог  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Брошюры  | <a href="#">FL DRIVES EN</a><br><a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a><br><a href="#">FL DRIVES DE</a><br><a href="#">FL BUILDING SAFETY EN</a><br><a href="#">FL APPL LED LIGHTING EN</a><br><a href="#">FL INDUSTR.CONTROLS EN</a><br><a href="#">FL MACHINE SAFETY EN</a><br><a href="#">FL HEATING ELECTR EN</a><br><a href="#">FL APPL INVERTER EN</a><br><a href="#">FL BASE STATION EN</a><br><a href="#">FL ELEVATOR EN</a><br><a href="#">FL POWER SUPPLY EN</a><br><a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a><br><a href="#">PO OMNIMATE EN</a><br><a href="#">PO OMNIMATE EN</a> |


## BCZ 3.81/06/180 SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Изображение изделия



### Dimensional drawing



### Graph



### Graph



### Graph





BCZ 3.81/06/180 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## Кожухи

**Ощутимая защита, безупречная эргономика и завершённый дизайн:**

От поддержки подключаемых проводов, визуальной защиты и защиты от прикосновения - вплоть до помощи при посадке: кожухи, которыми можно дооснастить дополнительно, выполняют механические функции и одновременно несут визуальную и сенсорную нагрузку.

Две полусферы полностью охватывают вилку, надёжно соединяются друг с другом и обеспечивают выполнение следующих функций:

- Поддержка кабеля с помощью кабельных стяжек или встроенного кабельного хомута.
- Маркировка с помощью dekafix или клейких полос
- Возможность монтажа в ряд без потери полюсов или прерывания шага
- Совместимость: подходит для вилочных разъемов с фланцем и без него или монтажной стойки
- Гибкость: в зависимости от типоразмера предусмотрены 1-3 кабельных вывода в различных направлениях

Таким образом, кожух Weidmüller гарантирует большую стабильность при лучшей идентификации, полной совместимости и гибкости.

Результат – максимальная безопасность, удобство для пользователя и соответствие предполагаемому применению.

## Основные данные для заказа

| Тип              | BCZ 3.81 AH06 BK BX        | Исполнение  | Продуктивное отношение | Упаковка |
|------------------|----------------------------|---|------------------------|----------|
| Номер для заказа | <a href="#">4035310000</a> | Штекерный соединитель печатной платы, Аксессуар, Кожух, |                        | Ящик     |
| GTIN (EAN)       | 4032248752539              | черный, Количество полюсов: 6                           |                        |          |
| Кол.             | 10 Шт.                     |   |                        |          |

10

BCZ 3.81/.../180 ...



BCZ 3.81/.../180LR ...



BCZ 3.81/.../180F ...



KUNDENZEICHNUNG  
CUSTOMER DRAWING

For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data given in the catalogue relates only to the connection elements. The necessary creepage and clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance to VDE 0110. The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.

Weidmüller connectors are tested to the DIN VDE 0627 standard, and are valid for its field of application. Provided that the connectors are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.

GENERAL TOLERANCE:  
DIN ISO 2768-m



Max. nos.

98178/5  
16.10.17 MA\_J

01

Modification

**Weidmüller**



C 40383

10

Drawing no. Issue no.  
Sheet 01 of 06 sheets



Date Name

Drawn 21.02.2006 GU\_D

Responsible MA\_J

Scale: 2/1

Checked 16.10.2017 ZHOU\_N

Supersedes: .

Approved XU\_S

**BCZ 3.81/.../180 SN ...**  
BUCHSENLEISTE  
SOCKET BLOCK

Product file: BCZ 3.81

7070

|    |         |           |
|----|---------|-----------|
| 20 | 72.39   | 2.850     |
| 19 | 68.58   | 2.700     |
| 18 | 64.77   | 2.550     |
| 17 | 60.96   | 2.400     |
| 16 | 57.15   | 2.250     |
| 15 | 53.34   | 2.100     |
| 14 | 49.53   | 1.950     |
| 13 | 45.72   | 1.800     |
| 12 | 41.91   | 1.650     |
| 11 | 38.10   | 1.500     |
| 10 | 34.29   | 1.350     |
| 9  | 30.48   | 1.200     |
| 8  | 26.67   | 1.050     |
| 7  | 22.86   | 0.900     |
| 6  | 19.05   | 0.750     |
| 5  | 15.24   | 0.600     |
| 4  | 11.43   | 0.450     |
| 3  | 7.62    | 0.300     |
| 2  | 3.81    | 0.150     |
| N  | L1 [mm] | L1 [inch] |

Cat.no.: .