

BEST/D**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Компонентный штекер служит для интеграции электрического компонента в расцепляющий клеммный блок. После пайки электронного компонента вставку можно интегрировать в расцепляющую зону расцепляющих клеммных блоков, тем самым преобразуя расцепляющий клеммный блок в модульный клеммный блок с интегрированным электронным компонентом.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Исполнение | Аксессуар, Компонентный штекер, 1 А |
| Номер для заказа | 1878560000 |
| Тип | BEST/D |
| GTIN (EAN) | 4032248471492 |
| Кол. | 50 Шт. |

BEST/D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Глубина | 63 мм | Глубина (дюймов) | 2,48 inch |
| Высота | 49,5 мм | Высота (в дюймах) | 1,949 inch |
| Ширина | 5 мм | Ширина (в дюймах) | 0,197 inch |
| Масса нетто | 3,88 g | | |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|--|---------|-----------------------|-------------------------|
| Вид крепления | втычной | Вид монтажа | втычной |
| Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет | Указание по установке | Непосредственный монтаж |

Общие сведения

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-----------------------|-------------------------|

Параметры системы

| | |
|------------|-------|
| Исполнение | вилка |
|------------|-------|

Размеры

| | |
|--------------|--------|
| Шаг в мм (P) | 5,1 мм |
|--------------|--------|

Расчетные данные

| | | | |
|------------------------|-------|-----------------|-----|
| Номинальное напряжение | 250 V | Номинальный ток | 1 A |
|------------------------|-------|-----------------|-----|

Характеристики материала

| | | | |
|----------|----------------|--------------|---------|
| Материал | Материал Wemid | Цветовой код | бежевый |
|----------|----------------|--------------|---------|

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

| | |
|----------------|--------|
| Вид соединения | прочее |
|----------------|--------|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002018 | ETIM 7.0 | EC002018 |
| ETIM 8.0 | EC002018 | ETIM 9.0 | EC002018 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-49 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-49 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-49 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-49 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-49 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-05 |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9 |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

BEST/D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

| | |
|-----------------------------------|--|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Технические данные | Zuken E3.S |
| Уведомление об изменении продукта | PCN - EN PCN - DE |
| Пользовательская документация | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | |

BEST/D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

