

HDC XX6A02 FOXXXXX-2500**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Компактность**

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|----------------------------|
| Исполнение | |
| Номер для заказа | 2003862500 |
| Тип | HDC XX6A02 FOXXXXX-2500 |
| GTIN (EAN) | 4050118572698 |
| Кол. | 1 шт. |

HDC XX6A02 FOXXXXX-2500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 0,001 g

Температуры

Предельная температура -30 °C ... 90 °C

Технические характеристики кабеля

| | | | |
|-------------------|--|---------------|---------|
| Галогены | без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-1 | Длина кабеля | 25 м |
| Материал оболочки | Полиуретан | Цвет оболочки | зеленый |

Общие данные

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| Версия с противоположной стороны | откр. | Версия со стороны модуля | Гнездо |
| Длина кабеля | 25 м | Категория | Cat. 6A |
| Кодировка | X-кодировка | Количество полюсов | 8 |
| Номинальное напряжение | 50 V | Номинальный ток | 0,5 A |
| Поверхность контакта | Au (золото) | Прочность изоляции | $\geq 10^8 \Omega$ |
| Скорость передачи | 10 Гбит/с, 10 Гбит/с | Степень загрязнения | 2 |
| Циклы коммутации | ≥ 100 | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002599 | ETIM 7.0 | EC002599 |
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ECLASS 9.0 | 27-06-03-07 | ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-03-07 | ECLASS 13.0 | 27-06-03-07 |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|--------------------|--|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |