

PAC-D37M-D37M-HF-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|----------------------------|
| Исполнение | |
| Номер для заказа | 2426090040 |
| Тип | PAC-D37M-D37M-HF-4M |
| GTIN (EAN) | 4099986599277 |
| Кол. | 1 Шт. |

PAC-D37M-D37M-HF-4M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | |
|-------------|---------|
| Масса нетто | 1 324 g |
|-------------|---------|

Температуры

| | | | |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|
| Температура хранения | -10...60 °C | Рабочая температура | -10...50 °C |
|----------------------|-------------|---------------------|-------------|

Общие данные

| | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|
| Длина кабеля | 4 м | Интерфейс ПЛК | SUB-D MALE 37P |
| Интерфейс соединения | SUB-D MALE 37P | Количество полюсов, мин. | 37 полюсов |
| Пригодно для | Аналоговые сигналы | Сечение провода | 0,25 mm ² |

Электрические данные

| | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------------|---------------------|
| Допустимый ток на путь, макс. | 1 A | Емкость жила / жила | 300 pF/m |
| Емкость жила / экран | 300 pF/m | Номинальное напряжение | ≤ 60 В DC ≤ 25 В AC |
| Общий ток, макс. | 3 A | Рабочее напряжение | ≤ 60 В DC ≤ 25 В AC |
| Сопротивление | ≤ 80 МО/м | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000237 | ETIM 7.0 | EC000237 |
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|---------|--|
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
|---------|--|