

HDC XX5E02 FFSM12D-0100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Компактность**

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|----------------------------|
| Исполнение | |
| Номер для заказа | 2503810100 |
| Тип | HDC XX5E02 FFSM12D-0100 |
| GTIN (EAN) | 4050118523607 |
| Кол. | 1 Шт. |

HDC XX5E02 FF5M12D-0100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 0,001 g

Температуры

Предельная температура -40 °C ... 90 °C

Технические характеристики кабеля

| | | |
|--------------------|---------------------------------|---------|
| Галогены | Да, Нет | |
| Длина кабеля | 1 м | |
| Материал оболочки | Radox EM 104 | |
| Наружный диаметр | 7.25 mm ± 0.3 | |
| Наружный диаметр | Диаметр | 7,25 мм |
| | Знаки | ± |
| | Допуск | 0,3 |
| Цвет оболочки | синий | |
| Цветовая кодировка | белый, желтый, синий, оранжевый | |
| Экранированный | Да | |

Общие данные

| | | | |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| Версия с противоположной стороны | Гнездо, прямой, M12D | Версия со стороны модуля | Гнездо |
| Длина кабеля | 1 м | Категория | Cat. 5e |
| Кодировка | D-кодировка | Количество полюсов | 4 |
| Номинальное напряжение | 250 V | Номинальный ток | 4 A |
| Поверхность контакта | Au (золото) | Прочность изоляции | ≥ 10 ⁸ Ω |
| Скорость передачи | 100 Мбит/с | Степень загрязнения | 2 |
| Циклы коммутации | ≥ 100 | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002599 | ETIM 7.0 | EC002599 |
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ECLASS 9.0 | 27-06-03-07 | ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 12.0 | 27-06-03-07 | ECLASS 13.0 | 27-06-03-07 |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|---------|--|
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
|---------|--|