

ENERGY ANALYSER 750-24**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Анализаторы энергопотребления**

Все больше и больше нелинейных потребителей и компонентов оборудования используется на производственных объектах.

Они оказывают влияние, например, на частоту, фазовый сдвиг и амплитуды фаз в электросетях.

Это отражается на качестве электроэнергии, а следовательно, и на эксплуатационной готовности завода.

Анализаторы энергопотребления измеряют все параметры качества — от параметров симметрии до переходных параметров — и многое другое.

После проведения комплексных испытаний можно приступить к выполнению мероприятий по оптимизации для обеспечения максимальной производительности и эксплуатационной доступности заводов.

Основные данные для заказа

Заказ №	2534160000
Тип	ENERGY ANALYSER 750-24
GTIN (EAN)	4050118545821
Кол.	1 шт.

ENERGY ANALYSER 750-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	81 мм	Глубина (дюймов)	3,189 inch
Высота	144 мм	Высота (в дюймах)	5,669 inch
Ширина	144 мм	Ширина (в дюймах)	5,669 inch
Масса нетто	1 080 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...70 °C	Рабочая температура	-10 °C...55 °C
Влажность при рабочей температуре	5...95 % RH		

Входы / выходы

Цифровые входы	2	Цифровые выходы	2
Количество импульсных выходов	2	Температурный вход	Да

Измерение качества напряжения

Гармоники, согласно заказу / напряжение	1.-63.	Гармоники, согласно заказу / ток	1.-63.
Коэффициент искажений THD-U в %	Да	Коэффициент искажений THD-I в %	Да
Несбалансированное	Да	Система с положительным, отрицательным и нулевым напряжением	Да
Интенсивность пульсации тока	Да	Короткий/длинный фликер времени	Да
Краткие перерывы	Да	Функция регистрации последовательности событий	Да

Регистрация результатов измерений

Память; минимальное и максимальное значения	Да	Емкость памяти	256 MB
Количество значений памяти	10 000 k	Счетчик интервалов обновления	200 ms
Мин. интервал записи памяти	1 s	Программное обеспечение	ecoExplorer go®
Интегральная логическая схема	Да		

Связь

Интерфейс	Протокол	
	RS485: 9,6–921,6 кбит/с, Profibus DP, Ethernet, Веб-сервер / эл. почта	Modbus RTU, Modbus-Gateway, Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet, SNMP, Profibus DP V0, BACnet (optional)

ENERGY ANALYSER 750-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Технические данные

Исполнение	измерение мощности / индикация для 1-, 3-фазной сети	Номинальный ток	1 / 5 A
Частота на входе, макс.		Нормы	DIN EN 61000-4-2, DIN EN 61000-4-3, DIN EN 61000-4-4, DIN EN 61000-4-5, DIN EN 61000-4-6, DIN EN 61000-4-8, DIN EN 61238-1, EN 61000-4-11, EN 55011, IEC 61010-1, IEC 61010-2-030
	<20 Hz		
Диапазон измерений, напряжение фаза-ноль, перем. ток	347 V	Диапазон измерений, напряжение фаза-фаза, перем. ток	600 V
Категория перенапряжения	600 V CAT III	Напряжение питания	48... 110 V AC, 24... 150 V DC
Трехпроводная система	Да	Четырехпроводная система	Да
Квадранты	4	Частота дискретизации 50/60 Гц	25,6 kHz
Непрерывные измерения	Да	Результат измерения за секунду	5 ms
Действительное значение за период (50/60 Гц)	10 / 12	Измерение остаточного тока	Да
Каналы измерения тока	4 + 2	Точность измерения напряжения	0,1 %
Точность измерения тока	0,1 %	Точность измерения активной электро-энергии (кВт-ч, .../5 A)	Класс 0.2S
Счетчик времени работы	Да	Недельное реле времени	Да
Синхронизация	Да	Биметаллическая функция	Да

Вход измерительного напряжения

Гармоники, согласно заказу / напряжение	1.-63.	Диапазон измерений, напряжение фаза-ноль, перем. ток	347 V
Диапазон измерений, напряжение фаза-фаза, перем. ток	600 V	Квадранты	4
Коэффициент искажений THD-U в %	Да	Точность измерения напряжения	0,1 %
Трехпроводная система	Да	Четырехпроводная система	Да

Вход измерительного тока

Гармоники, согласно заказу / ток	1.-63.	Измерение остаточного тока	Да
Каналы измерения тока	4 + 2	Коэффициент искажений THD-I в %	Да
Номинальный ток	1 / 5 A	Точность измерения тока	0,1 %

Соответствие стандартам по изоляции

Категория перенапряжения	600 V CAT III
--------------------------	---------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002301	ETIM 7.0	EC002301
ETIM 8.0	EC002301	ETIM 9.0	EC002301
ECLASS 9.0	27-14-23-30	ECLASS 9.1	27-21-03-01
ECLASS 10.0	27-14-23-30	ECLASS 11.0	27-14-23-30
ECLASS 12.0	27-14-23-30	ECLASS 13.0	27-14-23-30

ENERGY ANALYSER 750-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search Сайт UL

Сертификат № (cULus) E469563

Загрузки


Одобрение / сертификат / документ о соответствии [Certificate class A](#)
[Application notes – Declaration of Conformity](#)Технические данные [CAD data – STEP](#)Программное обеспечение [Device description – GSD DATA](#)
[Device description – MODBUS address list](#)
[Win64 - ecoExplorer go](#)Пользовательская документация [Quick Guide German/English](#)
[Manual Energy Analyser 750 German/Englisch](#)
[Application notes – Manual ECOEXPLORER GO English](#)Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

ENERGY ANALYSER 750-24**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображения**

ENERGY ANALYSER 750-24**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Аксессуары****Принадлежности****Основные данные для заказа**

Тип ENERGY METER SEAL L144

Заказ № [2495630000](#)

GTIN (EAN) 4050118505870

Кол. 1 Шт.

Тип ENERGY METER BRACKET B1

Заказ № [2433040000](#)

GTIN (EAN) 4050118446364

Кол. 1 Шт.