

SAIE-7/8S-4-0.4U-H**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Для соединения на стороне оборудования в области проводки датчик-исполнительное устройство требуются различные встроенные вилки. Они доступны в вариантах M12, M8 и, разумеется, также M5.

Основные данные для заказа

Исполнение	Встраиваемый штекер, 7/8", Монтажная резьба: M26 x 1.5, Количество полюсов: 4, Длина жилы / кабеля: 0.4 m
Номер для заказа	2577160000
Тип	SAIE-7/8S-4-0.4U-H
GTIN (EAN)	4050118586817
Кол.	1 Шт.

SAIE-7/8S-4-0.4U-H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	66 g
-------------	------

Общие данные

Вид защиты	IP67, когда ввинчен		
Вид соединения	Штифт		
Диапазон монтажных моментов затяжки	11.8 ... 12 Nm		
Диапазон температур корпуса	-25...+85 °C		
Длина жилы / кабеля	0,4 м		
Длина кабеля	0,4 м		
Кабельные вводы	7/8"		
Кодировка	нет		
Количество полюсов	4		
Материал контакта	CuZn		
Момент затяжки	1,5 Nm		
Монтажная резьба	M26 x 1.5		
Монтажный момент затяжки (блок)	мин.	11,8 Nm	
	макс.	12 Nm	
Наружный диаметр провода	-		
Номинальное импульсное напряжение	4 000 V		
Номинальное напряжение	300 V		
Номинальное напряжение	300 V		
Номинальный ток	8 A		
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением, никелированный		
Поверхность контакта	позолоченный		
Поперечное сечение жилы	0,75 mm²		
Расчетное напряжение (UL)	600 V		
Соединительная резьба	7/8"		
Циклы коммутации	≥ 100		

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP67, когда ввинчен	Вид соединения	Штифт
Диапазон температур корпуса	-25...+85 °C	Кабельные вводы	7/8"
Кодировка	нет	Количество полюсов	4
Материал контакта	CuZn	Номинальное напряжение	300 V
Номинальный ток	8 A	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением, никелированный
Поверхность контакта	позолоченный	Циклы коммутации	≥ 100

Классификации

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

SAIE-7/8S-4-0.4U-H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search Сайт UL

Сертификат № (cURus) E307231

Загрузки

Технические данные [CAD data – STEP](#)Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

SAIE-7/8S-4-0.4U-H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения




Схема соединений




Схема контактов

