

## IE-CC-NM-RPSMAM-3M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Антенны и их принадлежности (коаксиальные кабели и крепления)**

- Современные антенны
- Проверено в производстве
- Надежная конструкция (степень защиты до IP67)
- Для уличной и внутренней установки
- Поддержка новейших технологий
- До Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E (2,4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц)
- Поддержка до 5G (NR) (700 МГц - 3,8 ГГц)
- Поддержка других технологий (например, Bluetooth, GNSS и т. д.)
- Соответствующие коаксиальные кабели разной длины
- Подходящие крепления для мачт и стен

**Основные данные для заказа**

Версия	Антенный кабель, Соединение 1:, N штекер, Соединение 2:, RP-SMA, штекер, Длина: 3 mm
Заказ №	<a href="#">2788050000</a>
Тип	IE-CC-NM-RPSMAM-3M
GTIN (EAN)	4064675066316
Кол.	1 Шт.

## IE-CC-NM-RPSMAM-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Длина	3 мм	Длина (в дюймах)	0,118 inch
Масса нетто	126 g		

## Температуры

Рабочая температура	-40 °C...85 °C
---------------------	----------------

## Окружающие условия

Рабочая температура, макс.	85 °C	Рабочая температура, мин.	-40 °C
----------------------------	-------	---------------------------	--------

## Классификации

ETIM 6.0	EC001682	ETIM 7.0	EC001682
ETIM 8.0	EC001682	ETIM 9.0	EC001682
ECLASS 9.0	27-06-03-10	ECLASS 9.1	27-06-03-10
ECLASS 10.0	27-06-03-10	ECLASS 11.0	27-06-03-10
ECLASS 12.0	27-06-03-10	ECLASS 13.0	27-06-03-10

## Механические свойства и свойства материалов кабеля

Материал оболочки	ПВХ	Радиус изгиба мин., повторяющийся	25 мм
Устойчивый к УФ-лучам	Да	Цвет оболочки	черный

## Механические свойства кабеля

Затухание на частоте 2,4 ГГц	0.62 dB/m	Затухание на частоте 5 ГГц	0.94 dB/m
Ослабление на 2000 МГц	0.56 dB/m	Ослабление на 800 МГц	0.34 dB/m

## Технические данные

Вид соединения	Соединение 1:, N штекер, Соединение 2:, RP-SMA, штекер
----------------	--

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Техническая документация	<a href="#">Cable attenuation and VSWR plot</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>