

**IE-C5ES8VG0015N40N40-G-K6KV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Изображение изделия**

Собранные кабели с 2х RJ45, подходящие для интеллектуальных измерительных задач, различных цветов в соответствии с DIN VDE 0603-100. Короткие вилки и кабели с небольшим радиусом изгиба для тесных пространств и корпус для вилки с изоляцией по периметру обеспечивают класс защиты IP30 при сопряжении.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Патч-кабель, RJ45 IP30 (подключенный), RJ45 IP30 (подключенный), Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5е (TIA T568-B), ПВХ, 1.5 m, , прямой, 6 кВ
Номер для заказа	<a href="#">2814800015</a>
Тип	IE-C5ES8VG0015N40N40-G-K6KV
GTIN (EAN)	4064675301653
Кол.	1 Шт.

IE-C5ES8VG0015N40N40-G-K6KV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Длина	1,5 м	Длина (в дюймах)	59,055 inch
Масса нетто	70 g		

## Температуры

Рабочая температура	-20 °C...70 °C	Температура монтажа	0 °C...50 °C
---------------------	----------------	---------------------	--------------

## Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7-5 1
---------------------------	-----------------

## Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 60603-7-5 1
---------------------------	-----------------

## Электрические свойства

PoE / PoE+	согласно IEEE 802.3at	Рабочее напряжение	125 V
------------	-----------------------	--------------------	-------

## Вилка левосторонняя

Штекер левый	RJ45, IP30 (plugged), штыревой контакт, прямой, штекер, экранированный
--------------	--

## Вилка правосторонняя

Штекер правый	RJ45, IP30 (plugged), male contact, straight, plug, shielded
---------------	--

## Конструкция кабеля

Диаметр изоляции	1 мм	Диаметр оболочки	5,5 мм
Изоляция	PE	Количество жил	8
Конструкция кабеля	Двойная изоляция по стандарту VDE 0603-100	Материал оболочки	ПВХ
Общий экран	Экранирующая оплетка из медной проволоки, Алюминиевая фольга	Сечение	4 x 2 x AWG 26/7, 4 x 2 x 0,128 мм²
Цвет оболочки	зеленый	Цветовая кодировка	белый/синий, белый/оранжевый, белый/зеленый, белый / коричневый
Экранирование	SF/UTP		

## Механические свойства и свойства материала кабеля

Огнестойкость	по стандарту IEC 60332-1-2	Радиус изгиба	4 x диаметр кабеля
Радиус изгиба мин., однократный	5 * диаметр	Цветовой код	зеленый

IE-C5ES8VG0015N40N40-G-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Штекер

Штекер левый	RJ45, IP30 (plugged), штыревой контакт, прямой, штекер, экранированный	Штекер правый	RJ45, IP30 (plugged), male contact, straight, plug, shielded
--------------	--	---------------	--

## Электрические свойства кабеля

Время прохождения сигнала	5,1 ns/m	Категория	Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5е (TIA T568-B)
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ		Рабочее напряжение	125 V

## Классификации

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки


Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**IE-C5ES8VG0015N40N40-G-K6KV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Изображения****Монтаж**

RJ45	1	red	1	RJ45
	2	orange	2	
	3	black	3	
	4	blue	4	
	5	white	5	
	6	green	6	
	7	yellow	7	
	8	brown	8	