

## FC50 TN/80A S1 B BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Изображение изделия

**OMNIMATE® – для соединений плата-плата**

Гибкая разработка компактных устройств  
Использование контактных систем, отвечающих требованиям завтрашнего дня, а также оптимизация производственных процессов являются чрезвычайно важными для разработки эффективных промышленных устройств, особенно в области Индустрии 4.0.

OMNIMATE® – эти разъемы для соединений плата-плата имеют шаг 1,27 мм и предлагают максимальную гибкость благодаря различной конструкции.

- **Гибкая конструкция устройств** - Плотность размещения для промышленного применения в сочетании с максимально гибкими комбинациями подключений (мезонин, материнский-дочерний элемент, расширитель-карта, кабель-плата)

- **Готовность к автоматизации** - Разработаны для автоматической сборки с высокоточной компланарностью контактов и SMT-фиксацией

- **Надежные контакты** - До 500 циклов сопряжения благодаря промышленным контактам с золочением (PdNi-Au)

- **Готовность к обработке** - Высокоэффективный материал LCP для пайки методом оплавления припоя

- **Масштабируемость** - Различная высота с высоким перекрытием контактов позволяет использовать разные решения с 12–80 контактами.

- **Максимальная миниатюризация** - Простое и надежное подключение возможно даже в непростых усло-

виях сопряжения, например, при наклоне или смещении.

**Основные данные для заказа**

Версия	Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, Шаг в мм (P): 1.27 mm, Количество полюсов: 80, Ящик
Заказ №	<a href="#">2827410000</a>
Тип	FC50 TN/80A S1 B BX
GTIN (EAN)	4064675364016
Кол.	10 Шт.
Продуктное отношение	IEC: / 1.9 A UL:
Упаковка	Ящик

## FC50 TN/80A S1 B BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Длина	12,2 мм	Длина (в дюймах)	0,48 inch
Масса нетто	9,9 g		

## Упаковка

Упаковка	Ящик	Длина VPE	155 мм
VPE с	64 мм	Высота VPE	38 мм

## Данные о материалах

Изоляционный материал	LCP	Цветовой код	серый
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 7035	Прочность изоляции	$\geq 20 \text{ M}\Omega$
Moisture Level (MSL)	1	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Основной материал контактов	Сплав медный	Материал контакта	Сплав меди
Поверхность контакта	Ni/Au	Структура слоев штепсельного контакта	$\geq 2 \mu\text{m Ni} / \geq 0.4 \mu\text{m PdNi} / \geq 0.05 \mu\text{m Au}$
Температура хранения, мин.	-40 °C	Температура хранения, макс.	70 °C
Рабочая температура, мин.	-40 °C	Рабочая температура, макс.	125 °C

## Провода, подходящие для подключения

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 30/7	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 30/7
--	----------	---	----------

## Номинальные характеристики по IEC

Номинальный ток, мин. кол-во контактов ( $T_u = 20 \text{ °C}$ )	1,9 A	Зазор, мин.	0,4 мм
Расстояние утечки, мин.	0,4 мм		

## Классификации

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08
ECLASS 12.0	27-06-03-08	ECLASS 13.0	27-06-03-08

## Важное примечание

Соответствие IPC	Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
------------------	--

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>



**FC50 TN/80A S1 B BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Изображение изделия**




With optional strain relief



Three standard lengths (0.1 m, 0.2 m, and 0.5 m)

FC...../80A S1 B BX

1:1 wiring, 80 pole, different lengths and cable types



Order no.	Type	No. of poles	Cable Type	Cable Length
2827360000	FC10 PN/80A S1 B BX	80	PVC	100±5mm
2827370000	FC20 PN/80A S1 B BX	80	PVC	200±10mm
2827380000	FC50 PN/80A S1 B BX	80	PVC	500±10mm
2827390000	FC10 TN/80A S1 B BX	80	TPE	100±5mm
2827400000	FC20 TN/80A S1 B BX	80	TPE	200±10mm
2827410000	FC50 TN/80A S1 B BX	80	TPE	500±10mm