

VPU AC II+III 1+1 275/20 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Основные данные для заказа**

Исполнение	Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, TN-S, TT, U _p (L/N-PE) <1000 V
Номер для заказа	2907930000
Тип	VPU AC II+III 1+1 275/20 S
GTIN (EAN)	4099986189973
Кол.	1 Шт.

VPU AC II+III 1+1 275/20 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	70 мм	Глубина (дюймов)	2,756 inch
Высота	97 мм	Высота (в дюймах)	3,819 inch
Ширина	18 мм	Ширина (в дюймах)	0,709 inch
Масса нетто	148,5 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...85 °C
---------------------	----------------

Номинальные характеристики IEC / RU

Временное перенапряжение - TOV	335 V	Время реакции	≤ 25 нс, <100 ns
Диапазон частот, макс.	60 Hz	Диапазон частот, мин.	50 Hz
Категория требований по IEC 61643-11	Тип II, Тип III	Класс требований согласно EN 61643-11	T2, T3
Количество полюсов	2	Комбинированный импульс U _{OC}	6 kV
Макс. продолжительное напряжение, U _c (AC)	275 V	Максимальное продолжительное напряжение, U _c (N-PE)	255 V
Низковольтная сеть	TN-S, TT	Номинальное напряжение (AC)	230 V
Номинальный ток короткого замыкания I _{SCCR}	25 kA	Нормы	IEC 61643-11, EN 61643-11
Повышение уровня защиты на IN (L-PE) (тип III)	≤ 1 kV	Повышение уровня защиты на IN (N-PE) (тип III)	≤ 1 kV
Предохранитель	Предохранитель не требуется ≤ 100 A gG	Разрядный ток, I _n (8/20 мкс) (ноль – земля)	20 kA
Разрядный ток, I _{макс.} (8/20 мкс) (ноль – земля)	40 kA	Разрядный ток, I _n (8/20 мкс), провод – защ. заземление (PE)	10 kA
Сигнальный контакт	Нет	Тип напряжения	Переменный ток
Ток утечки (тип III)	3 kA	Ток утечки, I _{макс.} (8/20 мкс), провод – защ. заземление (PE)	20 kA
Уровень защиты U _p (тип.)	<1000 V	Уровень защиты, U _p при I _N (L/N-PE)	≤ 1,25 кВ
Уровень защиты, U _p при I _N (N-PE)	≤ 1,5 кВ		

Общие данные

Вид защиты	IP20 в установленном состоянии	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Конструкция	Монтажный корпус; 1 TE, Insta IP 20	Оптическая индикация работы	зеленый = ОК; красный = неисправен защитный разрядник - заменить.
Рабочая высота	≤ 2000 м	Рейка	TS 35
Сегмент	Распределение питания	Цветовой код	серый

Соответствие стандартам по изоляции (EN 50178)

Категория перенапряжения	III	Степень загрязнения	2
--------------------------	-----	---------------------	---

VPU AC II+III 1+1 275/20 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры

Сечение соединения проводника РЕ, многожильного, макс.	35 mm ²	Сечение соединения проводника РЕ, одножильного, макс.	35 mm ²
Метод проводного соединения	Винтовое соединение	Вид соединения	Винтовое соединение
Длина снятия изоляции Измерительное соединение	15 mm	Момент затяжки, макс.	1,2 Nm
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин.	2,5 mm ²	Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс.	10 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	2,5 mm ²	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	6 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	2,5 mm ²	Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.	10 mm ²

Гарантия

Период времени	5 лет
----------------	-------

Классификации

ETIM 6.0	EC000941	ETIM 7.0	EC000941
ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ECLASS 9.0	27-13-08-05	ECLASS 9.1	27-13-08-05
ECLASS 10.0	27-13-08-05	ECLASS 11.0	27-13-08-05
ECLASS 12.0	27-17-90-90	ECLASS 13.0	27-17-90-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Важное примечание

Сведения об изделии	Для постоянного тока используйте предохранитель SIBA, тип NH2XL aR/aSF, пост. ток, 1500 В
---------------------	---

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity
Технические данные	CAD data – STEP CAD data – STEP
Тендерные спецификации	Ausschreibungstext DE
Пользовательская документация	Beipackzettel / Instruction Sheet
Каталог	Catalogues in PDF-format

VPU AC II+III 1+1 275/20 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Символ цепи



Schematic circuit diagram

VPU AC II+III 1+1 275/20 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Phillips



Отвертка для крестообразных шлицев типа Phillips, изолированная согласно VDE, SDIK PHDIN 7438, ISO 8764/2-PH, выходной присоединительный размер согласно ISO 8764-PH, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Тип	SDIK PHO X 60	Исполнение
Номер для заказа	2749880000	Отвертка, Ширина лезвия (B): 0 mm, 60 mm, Толщина лезвия (A): 0
GTIN (EAN)	4050118897081	
Кол.	1 шт.	