

## VPU AC I 1 R 300/12.5 LH

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Изображение изделия



Продукция защиты от перенапряжений Weidmüller VPU I (тип I), VPU II (тип II) и VPU III (тип III) эффективно снижает помехи при связывании контуров, которые могут возникать при выбросах в переходном процессе, даже значительно ниже пределов, заданных координацией изоляции, в соответствии с EN 60664-3 / DIN VDE 0110-3. Это означает, что несколько функций целой установки работают с перебоем. Разрядники скоординированы с помощью технических средств. Это означает, что нет необходимости в развязке между классами I, II и III. Разрядники прошли испытание согласно стандартам продукции IEC 61643-11 / DIN EN 61643-11 и могут быть установлены в системах в соответствии с IEC 61643-12 / VDE 0675-6-12 и IEC 62305-4 / VDE 0185-4. Система молниеотвода и защита от перенапряжения прибора пригодна для установки в системах подачи электропитания. Weidmüller предлагает различную продукцию в зависимости от конкретного типа сети и уровня напряжения. Для фотоэлектрических приборов возможно специальное защитное устройство типа I и II.

## Основные данные для заказа

Исполнение	Защита от перенапряжения, С дистанционным контактом, TN-S, TN-C-S, TN-C, TT
Номер для заказа	<a href="#">2983510000</a>
Тип	VPU AC I 1 R 300/12.5 LH
GTIN (EAN)	4099986839632
Кол.	1 Шт.

## VPU AC I 1 R 300/12.5 LH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	91 мм	Глубина (дюймов)	3,583 inch
Высота	70 мм	Высота (в дюймах)	2,756 inch
Ширина	18 мм	Ширина (в дюймах)	0,709 inch
Масса нетто	191 g		

## Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Рабочая температура	-40 °C...85 °C
Влажность при рабочей температуре	Отн. влажность 5–95 %	Влажность	Отн. влажность 5–95 %

## Номинальные характеристики IEC / RU

Акустический сигнал	Нет	Возможность отслеживания устранения тока $I_{fi}$	Недоступно для заказа по техническим причинам
Временное перенапряжение - TOV	337 V	Диапазон частот, макс.	60 Hz
Диапазон частот, мин.	50 Hz	Испытательный разрядный ток, $I_{imp}$ (10/350 мкс)	12,5 кА
Испытательный разрядный ток, $I_{imp}$ (10/350 мкс) фаза - защитное заземление (L-PE)	12,5 кА	Категория требований по IEC 61643-11	Тип I, Тип II
Класс требований согласно EN 61643-11	T1, T2	Количество полюсов	1
Макс. продолжительное напряжение, $U_c$ (AC)	300 V	Напряжение сети	230 V / 400 V
Низковольтная сеть	TN-S, TN-C-S, TN-C, TT	Номинальное напряжение (AC)	230 V
Номинальный ток короткого замыкания $I_{SCCR}$	50 кА	Нормы	IEC 61643-11, EN 61643-11
Предохранитель	Предохранитель не требуется $\leq 315$ A gG, 250 A gG @50 кА $I_{SCCR}$ , 315 A gG @25 кА $I_{SCCR}$	Разрядный ток, $I_n$ (8/20 мкс), провод - защ. заземление (PE)	20 кА
Сигнальный контакт	Да, 250 В 1 А 1 нормально замк. конт.	Согласование энергии ( $\leq 10$ м)	Тип I, Тип II, Тип III
Тип напряжения	Переменный ток	Ток утечки в $U_n$	6 $\mu$ A
Ток утечки, $I_{макс.}$ (8/20 мкс), провод - защ. заземление (PE)	50 кА	Уровень защиты от перенапряжений $U_p$ жила - жила	1 500 V
Уровень защиты от перенапряжений $U_p$ жила - провод PE	1 500 V	Уровень защиты, $U_p$ при $I_N$ (L/N-PE)	$\leq 1500$ V

## Данные соединения, удаленная индикация

Вид соединения	PUSH IN	Длина снятия изоляции	8 мм
Сечение подключаемого провода, однопроводного, макс.	1,5 mm <sup>2</sup>	Сечение подключаемого провода, однопроводного, мин.	0,14 mm <sup>2</sup>

## Общие данные

Акустический сигнал	Нет	Вид защиты	IP20 в установленном состоянии
Исполнение	Защита от перенапряжения, С дистанционным контактом	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Конструкция	Монтажный корпус, Insta IP 20	Оптическая индикация работы	зеленый = ОК; красный = неисправен защитный разрядник - заменить.
Рабочая высота	$\leq 4000$ m	Рейка	TS 35
Цветовой код	оранжевый, черный		

## VPU AC I 1 R 300/12.5 LH

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Соответствие стандартам по изоляции (EN 50178)

Категория перенапряжения

III

Степень загрязнения

2

## Размеры

Длина зачистки изоляции 15 мм

Момент затяжки, мин. 2 Nm

Диапазон размеров зажимаемых проводников, измерительное соединение, 16 mm<sup>2</sup>Диапазон зажима, макс. 35 mm<sup>2</sup>Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс. 35 mm<sup>2</sup>Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 25 mm<sup>2</sup>Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 35 mm<sup>2</sup>

Метод проводного соединения Винтовое соединение

Момент затяжки, макс. 4,5 Nm

Диапазон зажима, мин. 4 mm<sup>2</sup>Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. 1,5 mm<sup>2</sup>Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 1,5 mm<sup>2</sup>Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm<sup>2</sup>

## Гарантия

Период времени

5 лет

## Классификации

ETIM 6.0 EC000941

ETIM 8.0 EC000941

ECLASS 9.0 27-13-08-05

ECLASS 10.0 27-13-08-05

ECLASS 12.0 27-17-90-90

ETIM 7.0 EC000941

ETIM 9.0 EC000941

ECLASS 9.1 27-13-08-05

ECLASS 11.0 27-13-08-05

ECLASS 13.0 27-17-90-90

## Важное примечание

Сведения об изделии

Для постоянного тока используйте предохранитель SIBA, тип NH2XL aR/aSF, пост. ток, 1500 В

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

## Загрузки

Технические данные [CAD data – STEP](#)Пользовательская документация [Beipackzettel / Instruction sheet](#)Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

## VPU AC I 1 R 300/12.5 LH

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Символ цепи



Schematic circuit diagram

## VPU AC I 1 R 300/12.5 LH

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## Запасной разрядник



In the event of a defective arrester, you can easily reorder this spare arrester, replace the defective arrester and thus restore protection.

## Основные данные для заказа

Тип	VPU AC I 0 300/12.5 LH	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2983620000</a>	Защита от перенапряжения
GTIN (EAN)	4099986839748	
Кол.	1 шт.	