

## WQV PEN 50N

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Изображение изделия



## Подача питания

Наш широкий диапазон клеммных колодок серии W с клеммами WPD для ответвлений главной линии, которые оптимизированы для повышения удобства и экономии места, обеспечивает создание безопасного и удобного соединения для подачи питания.

## Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, серебристо-серый, 150 A, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (P): 18.50, Изолированный: Нет, Ширина: 9.5 mm
Заказ №	<a href="#">9201610000</a>
Тип	WQV PEN 50N
GTIN (EAN)	4032248561308
Кол.	5 Шт.

## WQV PEN 50N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	49,3 мм	Глубина (дюймов)	1,941 inch
Высота	28,5 мм	Высота (в дюймах)	1,122 inch
Ширина	9,5 мм	Ширина (в дюймах)	0,374 inch
Масса нетто	33,59 g		

## Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	120 °C		

## Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж
---------------	--------------	-----------------------	-------------------------

## Общие сведения

Количество полюсов	2	Указание по установке	Непосредственный монтаж
--------------------	---	-----------------------	-------------------------

## Параметры системы

Исполнение	для клемм
------------	-----------

## Перемычка

Количество перемкнутых клемм	2	Расчетный ток, 2-полюсный	150 A
Расчетный ток, многополюсный	150 A	Тип	Перемычка

## Размеры

Шаг в мм (P)	18,5 мм
--------------	---------

## Расчетные данные

Номинальный ток	150 A
-----------------	-------

## Характеристики материала

Материал	Медь луженая	Цветовой код	серебристо-серый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

**WQV PEN 50N****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
-----------------------------	------------------------------

REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%
------------	-----------------------

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Загрузки**

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
--------------------	---------------------------------

Пользовательская документация	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> <a href="#">Instruction</a> <a href="#">User Manual WQV PEN</a>
-------------------------------	---

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
---------	--

Брошюры	
---------	--