

IE-BI-SCRJ2SC-SM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FO-insatser SC för stickkontakter var.1 / 4 / 14

Allmänna beställningsdata

Utförande	insats SC, Flänsinsats SCRJ på 2 SC, Singlemode
Art.nr.	1962870000
Typ	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645060
Förp.	10 Stück

Skapandedatum den 3 juni 2024 13:20:02 CEST

Katalogversion 01.06.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

IE-BI-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	34 mm	Byggdjup (tum)	1,339 inch
Höjd	13,2 mm	Bygghöjd (tum)	0,52 inch
Bredd	15,6 mm	Byggbredd (tum)	0,614 inch
Nettovikt	1,1 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------

Allmänna data

Anslutning 1	SC	Anslutning 2	SCRJ
Artikelbeskrivning	Flänsinsats SCRJ på 2 SC, Singlemode	Dämpning	≤ 0,5 dB
Fibertyp	Singlemode	Färgkod	övriga
Kapslingsmaterial	PA	Skyddsklass	IP67 med kapsling
Stickcykler	1000	Uppbyggnad	Stickkontakter och flänsinsatser lämpliga till kapsling Variant 1, 4 och 14
Återflödesdämpning	≥ 40 dB		

Allmänna standarder

Kontaktidon Norm	IEC 61754-4, IEC 61754-24
------------------	---------------------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	GOST Approval PROFINET Manufacturer's Declaration
Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-BI-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning

