

STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Testadapter und Prüfstecker dienen der elektrischen Verbindung zwischen Reihenklemmen und dem Test Equipment. So kann im verdrahteten Zustand ein elektrischer Kontakt hergestellt und Messungen durchgeführt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zubehör, Steckbuchse
Best.-Nr.	0215700000
Typ	STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ
GTIN (EAN)	4008 190184872
VPE	50 Stück

STB 8.5/D4/2.3/M2.5 AKZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,72 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
 Dauergebrauchstemperatur, max. 100 °C

Allgemeines

Einbauhinweis Direktmontage

Maße

Außendurchmesser 4 mm Stecktiefe 7 mm

Systemkennwerte

Ausführung für Klemmen

Werkstoffdaten

Werkstoff Kupfer - Zink Farbe grau

weitere technische Daten

Befestigungsart geschraubt Einbauhinweis Direktmontage
 explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
 SCIP dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten [CAD data – STEP](#)
 Engineering-Daten [Zuken E3.S](#)
 Anwenderdokumentation [StorageConditionsTerminalBlocks](#)
 Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)
 Broschüren