

VH 13.6/6.3/4.3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktbild****VH 13.6/7/4.2 029970****Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Verbindungshülse (Klemmen), Höhe: 7 mm, Breite: 7 mm, Tiefe: 13.6 mm, Cu Zn
Best.-Nr.	0299700000
Typ	VH 13.6/6.3/4.3
GTIN (EAN)	4008190018313
VPE	50 Stück

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	13,6 mm	Tiefe (inch)	0,535 inch
Höhe	7 mm	Höhe (inch)	0,276 inch
Breite	7 mm	Breite (inch)	0,276 inch
Nettogewicht	1,93 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C
-----------------	----------------

Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

Querverbinder

Anzahl gebrückter Klemmen	1	Typ	Querverbinder
---------------------------	---	-----	---------------

Systemkennwerte

Ausführung	für Querverbindungslasche
------------	---------------------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	Cu Zn	Farbe	grau
-----------	-------	-------	------

weitere technische Daten

Befestigungsart	geschraubt	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	73c55621-8329-401d-bde2-7fd78e0e60e4

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format