

G 20/2.50A/F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

Pour la protection contre les surintensités, nous proposons un fusible avec des dimensions 5x20 mm en tailles de 100 mA à 6.3 A.

Informations générales de commande

Version	Fusible pour courant faible, rapide, 2.5 A, G-Si. 5 x 20
Référence	0431000000
Type	G 20/2.50A/F
GTIN (EAN)	4008190085513
Qté.	10 pièce(s)

G 20/2.50A/F**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	5 mm	Profondeur (pouces)	0,197 inch
Hauteur	20 mm	Hauteur (pouces)	0,787 inch
Largeur	5 mm	Largeur (pouces)	0,197 inch
Poids net	1 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

Caractéristiques des matériaux

Couleur	Gris clair
---------	------------

Caractéristiques du système

Version	Accessoires pour fusibles
---------	---------------------------

Caractéristiques nominales

Tension nominale	250 V	Courant nominal	2,5 A
------------------	-------	-----------------	-------

Fusibles

Affichage fonction optique	Non	Caractéristiques	rapide
Chute de tension	270 mV	Couleur	Gris clair
Courant	2,5 A	Courbe intégrale de fusion	1,2 A²s
Fusible	G-Si. 5 x 20	Puissance de coupure nominale	1,5 kA
Puissance délivrée (à 1,5 I _n)	2,1 W	Version	Accessoires pour fusibles

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Documentation utilisateur	StorageConditionsTerminalBlocks
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	