

ACT20X-CJC-HTI-S PRT 21**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Similaire à l'illustration****Informations générales de commande**

Version	Borne de compensation de soudure froide (CJC) pour le module thermique ACT20X, capteur PT100 intégré, Repérage pour voie 2 (21,22,23,24)
Référence	1160650000
Type	ACT20X-CJC-HTI-S PRT 21
GTIN (EAN)	4032248948352
Qté.	1 pièce(s)

ACT20X-CJC-HTI-S PRT 21**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net	8,2 g
-----------	-------

Probabilité d'échec

SIL selon IEC 61508	Aucun
---------------------	-------

Classifications

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-20-02-92	ECLASS 13.0	27-20-02-92

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé, Bloc de bornes amovible	Couple de serrage, min.	0,4 Nm
Couple de serrage, max.	0,6 Nm	Sections de raccordement, raccorde-ment nominal	2,5 mm ²
Plage de serrage, min.	0,5 mm ²	Plage de serrage, max.	2,5 mm ²
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.	AWG 30	Section de raccordement du conducteur, AWG, max.	AWG 14

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN

ACT20X-CJC-HTI-S PRT 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

