

CTI 6 G ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Инструменты для обжима изолированных соединителей**

Кабельные наконечники, вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители и разъемы

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов
- Проверено согласно DIN EN 60352 Ч. 2

Основные данные для заказа

Исполнение	Инструмент для обжима, Инструмент для разделки кабеля под изолированный кабельный наконечник, 0.5mm ² , 6mm ² , Овальный обжим, Параллельный обжим
Номер для заказа	1292880000
Тип	CTI 6 G ZERT
GTIN (EAN)	4050118089165
Кол.	1 Шт.

Дата создания 2 июня 2024 г. 22:38:15 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

СТИ 6 G ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	250 мм	Ширина (в дюймах)	9,842 inch
Масса нетто	750 g		

Технические данные

Исполнение	механическая, без сменных вставок	Описание артикула	Обжимной инструмент для изолированных наколочников 0,5-6 мм ²
------------	-----------------------------------	-------------------	--

Описание контактов

Вид контакта	изолированный соединитель	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	6 мм ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0,5 мм ²	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 10
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 21		

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Овальный обжим, Параллельный обжим		
Обжимная станция	Номер обжимной станции	1	
	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,5 мм ²	
	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1,5 мм ²	
	Сечение проводника AWG, мин.	20 AWG	
	Сечение проводника AWG, макс.	16 AWG	
	Цвет обжимной станции	Красный	
	Номер обжимной станции	2	
	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1,5 мм ²	
	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	2,5 мм ²	
	Сечение проводника AWG, мин.	16 AWG	
	Сечение проводника AWG, макс.	14 AWG	
	Цвет обжимной станции	Синий	
	Номер обжимной станции	3	
	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	4 мм ²	
	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 мм ²	
	Сечение проводника AWG, мин.	12 AWG	
	Сечение проводника AWG, макс.	10 AWG	
	Цвет обжимной станции	Желтый	

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

СТІ 6 G ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Важное примечание

Сведения об изделии Не подходит для одножильных проводов. Изоляция на контакте запрессована конически.

Загрузки

Пользовательская документация	Manual
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

CTI 6 G ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

