


**SLS 5.08/10/180DF SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Stiftstecker mit Schraubanschluss in Zugbügeltechnik für Leiteranschluss. Die Stiftsteckern bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden.

**Allgemeine Bestelldaten**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Ausführung         | Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl: 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 3.31 mm <sup>2</sup> , Box |
| Best.-Nr.          | <a href="#">1353570000</a>  |
| Typ                | SLS 5.08/10/180DF SN OR BX  |
| GTIN (EAN)         | 4050118156294   |
| VPE                | 24 Stück  |
| Produkt-Kennzahlen | IEC: 400 V / 21.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup><br>UL: 300 V / 14 A / AWG 26 - AWG 12   |
| Verpackung         | Box   |

Erstellungs-Datum 21. Mai 2024 12:00:00 MESZ

Katalogstand 18.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## SLS 5.08/10/180DF SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|              |          |               |            |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Tiefe        | 22,2 mm  | Tiefe (inch)  | 0,874 inch |
| Höhe         | 15,3 mm  | Höhe (inch)   | 0,602 inch |
| Breite       | 80,1 mm  | Breite (inch) | 3,154 inch |
| Nettogewicht | 17,268 g |               |            |

### Systemkennwerte

|                                      |   |                  |                            |
|--------------------------------------|---|------------------|----------------------------|
| Produktfamilie                       | OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 5.08      |                  |                            |
| Anschlussart                         | Feldanschluss                           |                  |                            |
| Leiteranschlussstechnik              | Zugbügelanschluss                       |                  |                            |
| Raster in mm (P)                     | 5,08 mm                                 |                  |                            |
| Raster in Zoll (P)                   | 0,2 "                                   |                  |                            |
| Leiterabgangsrichtung                | 180°                                    |                  |                            |
| Polzahl                              | 10                                      |                  |                            |
| L1 in mm                             | 45,72 mm                                |                  |                            |
| L1 in Zoll                           | 1,8 "                                   |                  |                            |
| Anzahl Reihen                        | 1                                       |                  |                            |
| Polreihenanzahl                      | 1                                       |                  |                            |
| Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 | fingers. gesteckt/ handrückens. ungest. |                  |                            |
| Berührungsschutz nach DIN VDE 0470   | IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt        |                  |                            |
| Schutzart                            | IP20, Vollständig montiert              |                  |                            |
| Durchgangswiderstand                 | 4,50 mΩ                                 |                  |                            |
| Kodierbar                            | Ja                                      |                  |                            |
| Abisolierlänge                       | 7 mm                                    |                  |                            |
| Anzugsdrehmoment, min.               | 0,4 Nm                                  |                  |                            |
| Anzugsdrehmoment, max.               | 0,5 Nm                                  |                  |                            |
| Klemmschraube                        | M 2,5                                   |                  |                            |
| Schraubendreherklinge                | 0,6 x 3,5                               |                  |                            |
| Schraubendreherklinge Norm           | DIN 5264-A                              |                  |                            |
| Steckzyklen                          | 25                                      |                  |                            |
| Steckkraft/Pol, max.                 | 4 N                                     |                  |                            |
| Ziehkraft/Pol, max.                  | 3 N                                     |                  |                            |
| Anzugsdrehmoment                     | Drehmoment Typ                          | Leiteranschluss  |                            |
|                                      | Nutzungsinformationen                   | Anzugsdrehmoment | min. 0,4 Nm<br>max. 0,5 Nm |

### Werkstoffdaten

|                                 |                           |                                 |          |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|
| Isolierstoff                    | PBT                       | Farbe                           | orange   |
| Farbtabelle (ähnlich)           | RAL 2000                  | Isolierstoffgruppe              | IIIa     |
| Kriechstromfestigkeit (CTI)     | ≥ 200                     | Brennbarkeitsklasse nach UL 94  | V-0      |
| Kontaktmaterial                 | Cu-leg                    | Kontaktoberfläche               | verzinkt |
| Schichtaufbau - Steckkontakt    | 4...8 µm Sn feuerverzinkt | Lagertemperatur, min.           | -40 °C   |
| Lagertemperatur, max.           | 70 °C                     | Betriebstemperatur, min.        | -50 °C   |
| Betriebstemperatur, max.        | 100 °C                    | Temperaturbereich Montage, min. | -25 °C   |
| Temperaturbereich Montage, max. | 100 °C                    |                                 |          |

### Anschließbare Leiter

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Klemmbereich, min.                   | 0,13 mm <sup>2</sup> |
| Klemmbereich, max.                   | 3,31 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 26               |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 12               |
| eindrätig, min. H05(07) V-U          | 0,2 mm <sup>2</sup>  |

Erstellungs-Datum 21. Mai 2024 12:00:00 MESZ

## SLS 5.08/10/180DF SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

|  |                     |
|--|---------------------|
| eindrätig, max. H05(07) V-U              | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| mehrdrätig, min. H07V-R                  | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| mehrdrätig, max. H07V-R                  | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| feindrätig, min. H05(07) V-K             | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| feindrätig, max. H05(07) V-K             | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min.    | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max.    | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |

|                                 |                            |                         |                         |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Lehrdorn nach EN 60999 a x b; ø | 2,8 mm x 2,0 mm; 2,4 mm    |                         |                         |
| Klemmbare Leiter                | Leiteranschlussquerschnitt | Typ                     | feindrätig              |
|                                 |                            | nominal                 | 0,5 mm <sup>2</sup>     |
| Aderendhülse                    | Abisolierlänge             | nominal                 | 6 mm                    |
|                                 |                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H0,5/6</a>  |
|                                 |                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H0,5/6</a>  |
| Leiteranschlussquerschnitt      | Typ                        | feindrätig              |                         |
|                                 |                            | nominal                 | 1 mm <sup>2</sup>       |
| Aderendhülse                    | Abisolierlänge             | nominal                 | 6 mm                    |
|                                 |                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H1,0/6</a>  |
|                                 |                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H1,0/6</a>  |
| Leiteranschlussquerschnitt      | Typ                        | feindrätig              |                         |
|                                 |                            | nominal                 | 1,5 mm <sup>2</sup>     |
| Aderendhülse                    | Abisolierlänge             | nominal                 | 7 mm                    |
|                                 |                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H1,5/7</a>  |
|                                 |                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H1,5/7</a>  |
| Leiteranschlussquerschnitt      | Typ                        | feindrätig              |                         |
|                                 |                            | nominal                 | 2,5 mm <sup>2</sup>     |
| Aderendhülse                    | Abisolierlänge             | nominal                 | 7 mm                    |
|                                 |                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H2,5/7</a>  |
|                                 |                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H2,5/7</a>  |
| Leiteranschlussquerschnitt      | Typ                        | feindrätig              |                         |
|                                 |                            | nominal                 | 0,75 mm <sup>2</sup>    |
| Aderendhülse                    | Abisolierlänge             | nominal                 | 6 mm                    |
|                                 |                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H0,75/6</a> |
|                                 |                            | Empfohlene Aderendhülse | <a href="#">H0,75/6</a> |

**Hinweistext** Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein., Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen.

## Bemessungsdaten nach IEC

|   |                        |   |                  |
|---|------------------------|---|------------------|
| geprüft nach Norm   | IEC 60664-1, IEC 61984 | Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)                             | 21,5 A           |
| Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C)                             | 16 A                   | Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C)                             | 18 A             |
| Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C)                             | 14 A                   | Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2      | 400 V            |
| Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2     | 320 V                  | Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3     | 250 V            |
| Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2  | 4 kV                   | Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 4 kV             |
| Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 4 kV                   | Kurzzeitstromfestigkeit   | 3 x 1s mit 120 A |

**SLS 5.08/10/180DF SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Nenndaten nach CSA**

|                                      |        |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------|
| Nennspannung (Use group B / CSA)     | 300 V  | Nennspannung (Use group D / CSA)     | 300 V  |
| Nennstrom (Use group B / CSA)        | 15 A   | Nennstrom (Use group D / CSA)        | 10 A   |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 26 | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 12 |

**Nenndaten nach UL 1059**

|                                      |   |                                      |        |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------|
| Institut (UR)                        |   | Zertifikat-Nr. (UR)                  | E60693 |
| Nennspannung (Use group B / UL 1059) | 300 V   | Nennspannung (Use group D / UL 1059) | 300 V  |
| Nennstrom (Use group B / UL 1059)    | 14 A  | Nennstrom (Use group D / UL 1059)    | 10 A   |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 26  | Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 12 |
| Hinweis zu den Zulassungswerten      | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat. |                                      |        |

**Verpackungen**

|            |        |           |        |
|------------|--------|-----------|--------|
| Verpackung | Box    | VPE Länge | 350 mm |
| VPE Breite | 139 mm | VPE Höhe  | 32 mm  |

**Typprüfungen**

|   |             |   |           |
|---|-------------|---|-----------|
| Prüfung: Haltbarkeit der Markierungen                           | Norm        | VDE 0627 Tab. 7 Punkt 3/6.86            |           |
|   | Prüfung     | Lebensdauer                             |           |
|   | Bewertung   | bestanden                               |           |
| Prüfung: Klemmbarer Querschnitt                                 | Norm        | VDE 0609 Teil 1 06.83, EN 60947-1 03.91 |           |
|   | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt         | H05V-U0.5 |
|   |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt         | H05V-K0.5 |
|   |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt         | H05V-U2.5 |
|   |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt         | H05V-K2.5 |
|   |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt         | AWG 28    |
|   |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt         | AWG 14    |
| Bewertung   | bestanden   |   |           |
| Prüfung auf Beschädigung und unbeabsichtigtes Lösen von Leitern | Norm        | EN 60947-1/1991 Abschnitt 8.2.4.3       |           |
|   | Anforderung | 0,3 kg                                  |           |
|   | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt         | H05V-U0.5 |
|   |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt         | H05V-K0.5 |
|   | Bewertung   | bestanden                               |           |
|   | Anforderung | 0,7 kg                                  |           |
|   | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt         | H07V-U2.5 |
|   |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt         | H07V-K2.5 |
|   | Bewertung   | bestanden                               |           |

## SLS 5.08/10/180DF SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

|               |             |                                   |           |
|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|
| Pull-Out Test | Norm        | EN 60947-1/1991 Abschnitt 8.2.4.4 |           |
|               | Anforderung | ≥5 N                              |           |
|               | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt   | AWG 28/1  |
|               |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt   | AWG 28/7  |
|               | Bewertung   | bestanden                         |           |
|               | Anforderung | ≥50 N                             |           |
|               | Leitertyp   | Leitertyp und Leiterquerschnitt   | H07V-U2.5 |
|               |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt   | H07V-K2.5 |
|               |             | Leitertyp und Leiterquerschnitt   | AWG 14/19 |
|               | Bewertung   | bestanden                         |           |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002638    | ETIM 7.0    | EC002638    |
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-03-09 | ECLASS 9.1  | 27-44-03-09 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 | ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 | ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |

### Wichtiger Hinweis

|                 |  |
|-----------------|--|
| IPC-Konformität | Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.   |
| Hinweise        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Weitere Varianten auf Anfrage</li> <li>• Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl</li> <li>• AEH ohne Kunststoffkragen nach DIN 46228/1</li> <li>• AEH mit Kunststoffkragen nach DIN 46228/4</li> <li>• Zeichnungsangabe P = Raster</li> <li>• Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.</li> <li>• OMNIMATE-Steckverbinder sind nach IEC 61984 Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC). Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch dürfen sie weder spannungsführend noch unter Last gesteckt oder getrennt werden.</li> <li>• Langzeitlagerung des Produkts bei einer Durchschnittstemperatur von 50 °C und einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70 %, 36 Monate</li> </ul> |

**SLS 5.08/10/180DF SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

UL File Number Search UL Webseite

Zertifikat-Nr. (UR) E60693

### Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument [Declaration of the Manufacturer](#)

Engineering-Daten [CAD data – STEP](#)

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)

Broschüren  
[FL DRIVES EN](#)  
[MB DEVICE MANUF. EN](#)  
[FL DRIVES DE](#)  
[FL BUILDING SAFETY EN](#)  
[FL APPL LED LIGHTING EN](#)  
[FLIndustr.CONTROLS EN](#)  
[FL MACHINE SAFETY EN](#)  
[FL HEATING ELECTR EN](#)  
[FL APPL INVERTER EN](#)  
[FL BASE STATION EN](#)  
[FL ELEVATOR EN](#)  
[FL POWER SUPPLY EN](#)  
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)  
[PO OMNIMATE EN](#)  
[PO OMNIMATE EN](#)


## SLS 5.08/10/180DF SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## Zeichnungen


### Produktbild




### Maßbild




### Diagramm



### Diagramm



### Diagramm



### Produktvorteil



**Reduzierte Montagekosten**  
**Sicher und sekundenschnell**


## SLS 5.08/10/180DF SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Zeichnungen

## Produktvorteil




Flexible Einsatzmöglichkeiten  
Für 3 Anslusstechiken

MASSE OHNE TOLERANZ SIND KEINE PRUEFMASSE  
 DIMS. WITHOUT TOLERANCE ARE NOT CONTROL DIMS.


ALLGEMEINGUELTIGE KUNDENZEICHNUNG, AKTUELLER STAND NUR AUF ANFRAGE  
 GENERAL CUSTOMER DRAWING, TOPICAL VERSION ONLY IF REQUIRED

DIE DEUTSCHE VERSION IST VERBINDLICH  
 THE GERMAN VERSION IS BINDING



SHOWN: SLS 5.08/04/180



SHOWN: SLS 5.08/04/180DF



SHOWN: SLS 5.08/04/180B



|                                  |                                    |           |             |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------|-------------|
| 0.5-0.8                          | 0.019-0.031                        | 6.3       | 0.248       |
| 1.00                             | 0.039                              | 6.4       | 0.252       |
| 1.5                              | 0.059                              | 6.5       | 0.256       |
| 2.00                             | 0.079                              | 6.7       | 0.264       |
| WANDDICKE<br>WALL THICKNESS [mm] | WANDDICKE<br>WALL THICKNESS [inch] | d<br>[mm] | d<br>[inch] |

|            |            |              |
|------------|------------|--------------|
| 24         | 106.84     | 4.600        |
| 23         | 111.76     | 4.400        |
| 22         | 106.68     | 4.200        |
| 21         | 101.60     | 4.000        |
| 20         | 96.52      | 3.800        |
| 19         | 91.44      | 3.600        |
| 18         | 86.36      | 3.400        |
| 17         | 81.28      | 3.200        |
| 16         | 76.20      | 3.000        |
| 15         | 71.12      | 2.800        |
| 14         | 66.04      | 2.600        |
| 13         | 60.96      | 2.400        |
| 12         | 55.88      | 2.200        |
| 11         | 50.80      | 2.000        |
| 10         | 45.72      | 1.800        |
| 9          | 40.64      | 1.600        |
| 8          | 35.56      | 1.400        |
| 7          | 30.48      | 1.200        |
| 6          | 25.40      | 1.000        |
| 5          | 20.32      | 0.800        |
| 4          | 15.24      | 0.600        |
| 3          | 10.16      | 0.400        |
| 2          | 5.08       | 0.200        |
| n<br>POLES | L1<br>[mm] | L1<br>[inch] |

For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data relates only to the PCB components alone.  
 The necessary creepage and clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance to IEC 664 / VDE 0110.  
 The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.

Weidmüller PCB components are tested to the DIN EN 61984 standard, and are valid for its field of application. Provided that the components are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.

P=5.08 RASTER PITCH

|               |   |                                 |            |                     |                        |                          |
|---------------|---|---------------------------------|------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
|               | METRIC TOLERANCES                       | 70327/5<br>22.05.13 HELIS_MA 01 |            |                     | CAT.NO.:               | <b>C 21277</b> <b>18</b> |
|               | X. = ±0.3<br>X.X = ±0.1<br>X.XX = ±0.05 | MODIFICATION                    |            |                     | DRAWING NO.            |                          |
|               |   | DATE                            | NAME       | SLS 5.08/.. /180... |                        | SHEET 01 OF 01 SHEETS    |
| SCALE: 2/1    |   | DRAWN                           | 27.08.2003 | HEKTEL_S            | STIFTSTECKER MALE PLUG |                          |
| SUPERSEDES: . |   | CHECKED                         | 27.05.2013 | HECKERT_M           | PRODUCT FILE: SLS 5.08 | 7314                     |
|               |   | APPROVED                        |            | HECKERT_M           |                        |                          |

WEITERGABE SOWIE VERVIELFÄLTIGUNG DIESES DOKUMENTS, VERWERTUNG UND MITTEILUNG SEINES INHALTS SIND VERBOTEN, SOWEIT NICHT AUSDRUECKLICH GESTATET.  
 ZUWEISUNGEN VERPFLICHTEN ZU SCHADENERSATZ. ALLE RECHTE FUER DEN FALL DER PATENT-, GEBRAUCHSMUSTER-, ODER GESCHMACKSMUSTERREINTRAGUNG VORBEHALTEN.  
 THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION AND UTILIZATION OF THIS DOCUMENT AS WELL AS THE COMMUNICATION OF ITS CONTENTS TO OTHERS WITHOUT EXPLICIT AUTHORIZATION IS PROHIBITED.  
 OFFENDERS WILL BE HELD LIABLE FOR THE PAYMENT OF DAMAGES. WEIDMUELLER EXCLUSIVELY RESERVES THE RIGHT TO FILE FOR PATENTS, UTILITY MODELS OR DESIGNS.  
 © WEIDMUELLER INTERFACE GmbH & Co. KG