

IE-FCI-D25-FF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Version	FrontCom, Insert pour signaux D-Sub, 25 pôles, Femelle / femelle
Référence	1450880000
Type	IE-FCI-D25-FF
GTIN (EAN)	4050118255645
Qté.	1 pièce(s)

IE-FCI-D25-FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Hauteur	17,6 mm	Hauteur (pouces)	0,693 inch
Largeur	12,5 mm	Largeur (pouces)	0,492 inch
Longueur	53,1 mm	Longueur (pouces)	2,091 inch
Poids net	15 g		

Températures

Température de fonctionnement	-55 °C...105
-------------------------------	--------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Caractéristiques techniques

Courant admissible	3 A	Matériau de base du boîtier	SPCC
Matériau du corps isolant	PBT renforcé à la fibre de verre UL 94 V-0	Nombre de pôles	25
Rigidité diélectrique, contact - contact	1 kV _{eff} / 1 min.	Résistance de contact	≤ 20 mΩ
Surface du contact	doré	Surfaces de boîtier	étamé
Tenue d'isolation	1000 MΩ at 500 V DC		

Caractéristiques générales

Degré de protection	IP20	Type d'insert	Insert pour signaux D-Sub, 25 pôles
---------------------	------	---------------	-------------------------------------

Normes générales

Certificat N° (UR)	E497345	Numéro de certificat (DNV)	TAA000022B
--------------------	---------	----------------------------	------------

Propriétés électriques

Rigidité diélectrique, contact - contact	1 kV _{eff} / 1 min.	Résistance de contact	≤ 20 mΩ
Tenue d'isolation	1000 MΩ at 500 V DC		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

IE-FCI-D25-FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search Site Web UL

Certificat N° (UR) E497345

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité

[GL_FrontCom](#)

Données techniques

[CAD data – STEP](#)

Documentation utilisateur

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochures

[MB FREECONTACT EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)


IE-FCI-D25-FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



Dessin coté

