

PRO ECO 72W 12V 6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ha megbízható tápegységet keres alapfunkciókkal. A PROeco révén olyan olcsó kapcsolóüzemű tápegységeket tudunk kínálni, amelyekre jellemző a nagy hatékonyság és rendszerkapacitás. Let's connect. Főleg gépek sorozatgyártásánál az olyan kapcsolóüzemű tápegységek, amelyek átlag feletti teljesítményértékekkel rendelkeznek, valódi versenyelőnyt tudnak adni. Az olcsó PROeco-sorozat az összes alapfunkciót nyújtja és lenyűgözően nagy teljesítményt és rugalmasságot ad. PROeco kapcsolóüzemű tápegységeinkre jellemző a kompakt kialakítás, a nagy hatékonyság és rendkívül egyszerűen karbantarthatóak. A hőmérséklet védelemnek, a rövidzárlattal és a túlterheléssel szembeni ellenállóképességüknek köszönhetően ezek univerzálisan használhatók minden alkalmazásban. Széleskörű védelmi funkciók és kompatibilitás a dióda és kapacitás moduljainkkal, valamint egy redundáns tápellátás létrehozásához szükséges UPS komponensekkel jellemzik a PROeco-val kialakított megoldásokat.

Általános rendelési adatok

Verzió	Áramellátás, tápegység, 12 V
Rendelési szám	1469570000
Típus	PRO ECO 72W 12V 6A
GTIN (EAN)	4050118275766
Qty.	1 Stück

PRO ECO 72W 12V 6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	100 mm	Mélység (coll)	3,937 inch
Magasság	125 mm	Magasság (coll)	4,921 inch
Szélesség	34 mm	Szélesség (coll)	1,339 inch
Nettó tömeg	565 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Üzemi hőmérséklet	-25 °C...70 °C
----------------------	----------------	-------------------	----------------

Bemenet

AC bemenő feszültség tartomány	85...264 V AC (Visszaszabályozás 100 V AC-nél)	AC áramfelvétel	0,6 A 230 V AC-nál / 1,1 A 115 V AC-nál
Bekapcsolási áram	max. 40 A	Bemeneti biztosíték (belső)	Igen
Bemenő frekvencia	47...63 Hz	Csatlakozórendszer	Csavaros csatlakozás
DC bemenő feszültség tartomány	80...370 V DC (visszaszabályozás 120 V DC-nél)	DC áramfelvétel	0,25 A 370 V DC-nél / 0,7 A 120 V DC-nél
Frekvenciatartomány, AC	47...63 Hz	Javasolt tartalék biztosíték	2 A / DI, olvadóbiztosíték 6 A, kar. B, megszakító 2...4 A, kar. C, megszakító
Névleges bemenő feszültség	100 – 240 V AC	Névleges áramfelvétel	84,7 VA
Túlfeszültség-védelem	Varisztor		

Kimenet

Csatlakozórendszer	Csavaros csatlakozás	Felfutási idő	≤ 100 ms
Folytonos kimenő áram U _{Névleges}	6 A @ 55 °C, 4,5 A 70 °C-on	Kapacitív terhelés	nem korlátozott
Kimenő feszültség, max.	16 V	Kimenő feszültség, megjegyzés	(potméterrel beállítható)
Kimenő feszültség, min.	10 V	Kimenő teljesítmény	72 W
Maradék hullámosság, csúcsértékek	< 50 mV ss @ 12 V DC, I _{Nenn}	Névleges kimeneti áram U _{Névleges}	6 A @ 55 °C
Névleges kimenő feszültség	12 V DC ± 1 %	Párhuzamos csatlakozási opció	igen, max. 5
Túlterhelésvédelem	Igen	Záróirányú feszültség elleni védelem	Igen

Általános adatok

AC hiba áthidalási idő @ I _{Névleges}	> 100 ms 230 V AC-nál / > 20 ms 115 V AC-nál	Felszerelési pozíció, telepítési figyelmeztetés	TS 35 tartósínre
Figyelmeztetés	Zöld LED (U _{kimenet} > 21,6 V DC), Sárga LED (I _{kimenet} > 90% I _{Névleges} típ.), Piros LED (túlterhelés, túlmelegedés, rövidzárlat, U _{kimenet} < 20,4 V DC)	Földszívárgóáram, max.	3,5 mA
Hatásfok	85 %	Ház kiviteli változat	Fém, korrozóálló
Max. megeng. páratartalom (üzemi)	5 %...95 % relatív páratartalom	Rövidzárlat-védelem	Igen
Teljesítménytényező (kb.)	> 0,5 230 V AC-nál / > 0,53 115 V AC-nál	Teljesítményvesztés, névleges terhelés	15 W
Teljesítményvesztés, üresjárat	4 W	Terheléstől érkező visszafeszültségek elleni védelem	> 18 V DC
Túlfeszültség kategória	II	Túlmelegedéssel szembeni védelem	Igen
Védelmi osztály	IP20		

PRO ECO 72W 12V 6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

ENT / ütés / vibráció

Hálózati feszültség felharmonikus
áramainak korlátozása Az EN 61000-3-2 szerintZajkibocsátás az EN55032 szabványnak
megfelelően

Rezgésállóság, IEC 60068-2-6

Zavartűrési-vizsgálat a köv. szerint:

1 g EN50178 szerint

EN 61000-4-2 (ESD),
EN 61000-4-3 (RS), EN
61000-4-4 (burst), EN
61000-4-5 (surge), EN
61000-4-6 (conducted),
EN61000-4-8 (Fields),
EN61000-4-11 (Dips)

B osztály

Ütésállóság, IEC 60068-2-27 15 g minden irányban

Szigetelések koordinálása

Szennyezés súlyossága 2

Szigetelési feszültség, bemenet/kimenet 3 kV

Túlfeszültség kategória II

Szigetelési feszültség, bemenet / föld 2 kV

Szigetelési feszültség, kimenet / föld 0,5 kV

Védettségi osztály I, PE-csatlakozással

Elektromos biztonság (alkalmazott szabványok)

Biztonság transzformátorok
kapcsolóüzemű tápegységekhez Az EN 61558-2-16 szerintElektromos gépi berendezés
EN60204 szerintVeszélyes áramütést okozó áramokkal
szembeni védelem Acc. to VDE0106-101Biztonsági extra kis feszültség
SELV az IEC 60950-1
szerint, PELV according to
EN 60204-1Elektronikus berendezéssel történő
használatra EN50178 / VDE0160
szerintVédő leválasztás / áramütéssel szembeni
védelem VDE0100-410 / acc. to
DIN57100-410

Csatlakozási adatok (bemenet)

Csatlakozórendszer Csavaros csatlakozás

Meghúzási nyomaték, max. 0,6 Nm

Vezeték csatlakozási keresztmetszet,
flexibilis (bemenet) max. 2,5 mm²Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil ,
min. 26Vezeték-keresztmetszet, merev , max. 6 mm²

Kapcsok száma 3 a következőhöz: L/N/PE

Meghúzási nyomaték, min. 0,5 Nm

Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil ,
max. 12Vezeték-keresztmetszet, flexibilis , min.
0,5 mm²Vezeték-keresztmetszet, merev , min. 0,5 mm²

Csatlakozási adatok (kimenet)

Csatlakozórendszer Csavaros csatlakozás

Meghúzási nyomaték, max. 0,6 Nm

Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil ,
max. 12Vezeték-keresztmetszet, flexibilis , max. 2,5 mm²Vezeték-keresztmetszet, merev , max. 6 mm²

Kapcsok száma 5 (+,-, 13, 14)

Meghúzási nyomaték, min. 0,5 Nm

Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil ,
min. 26Vezeték-keresztmetszet, flexibilis , min. 0,5 mm²Vezeték-keresztmetszet, merev , min. 0,5 mm²

Jeltovábbítás

Lengő csatlakozó

Igen

Érintkező terhelés (záróérintkező) max. 30 V DC / 1 A

Relé be/ki

Kimenő feszültség
>21,6 V DC/ <20,4 V DC,
túlterhelés

Jóváhagyások

Intézet (cULus)

CULUS

Tanúsítvány száma (cULus)

E258476

A létrehozás dátuma 2024. május 21. 10:22:09 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

PRO ECO 72W 12V 6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Besorolások

ETIM 6.0	EC002540	ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ECLASS 9.0	27-04-07-01	ECLASS 9,1	27-04-07-01
ECLASS 10.0	27-04-07-01	ECLASS 11.0	27-04-07-01
ECLASS 12.0	27-04-07-01	ECLASS 13.0	27-04-07-01

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6d8cdf22-8230-4af8-86c8-3558c716666d

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E258476

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	Declaration of Conformity UK Conformity Assessed
Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	Operating instructions
Katalógusok	Catalogues in PDF-format


PRO ECO 72W 12V 6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

Elektromos szimbólum



Visszaszabályozási görbe



Visszaszabályozási görbe



Visszaszabályozási görbe



PRO ECO 72W 12V 6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Lapos csavarhúzó



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

Általános rendelési adatok

Típus	SDIS SLIM 0.6X3.5X100	Verzió
Rendelési szám	14749610000	Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm,
GTIN (EAN)	4050118896350	Kés vastagsága (A): 0.6 mm
Qty.	1 Stück	

W-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

Típus	WEW 35/1 V0 GF SW	Verzió
Rendelési szám	1478990000	Végbak, Wemid, fekete, Sín: TS 35, becsavart állapotban
GTIN (EAN)	4050118286892	
Qty.	50 Stück	

Típus	WEW 35/2 V0 GF SW	Verzió
Rendelési szám	1479000000	Végbak, Wemid, fekete, Sín: TS 35, becsavart állapotban
GTIN (EAN)	4050118286779	
Qty.	50 Stück	