

KLIPPON CS POK 122209-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC EX



Helyszíni vezérlés az Ex-tanúsított Klippon®

Vezérlőállomással: kis vezérlő- és jelzőkészülékek.

Jóváhagyott műveleti és kijelző elemek rozsdamentes

acél, alumínium vagy poliszter szekrényekben.

Veszélyes környezetekben kívánja irányítani és biztosítani

munkafolyamatait. Helyszíni vezérléshez - tanúsított

Klippon® házmegoldások vezérlő- és kijelzőelemekkel.

Általános rendelési adatok

Verzió	Klippon vezérlő állomás (vezérlő és jelző készülék), Vezérlő- / jelzőkészülék, KLIPPON POK 122209 EX, Üvegszál erősítésű poliszter grafit keverékkel, Nyomógomb - piros, Lámpamodul - zöld, Nyomógomb - zöld, 2 nyitóérintkező, 2 záróérintkező, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Rendelési szám	1537140000
Típus	KLIPPON CS POK 122209-2
GTIN (EAN)	4050118341089
Qty.	1 Stück
Tömszelence	2721990000
Referencia termék	1306070000

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 20:08:03 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

KLIPPON CS POK 122209-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretek és tömegek

Mélység	90 mm	Mélység (coll)	3,543 inch
Mélység kiegészítő komponensekkel	112 mm	Magasság	220 mm
Magasság (coll)	8,661 inch	Legalacsonyabb változat magassága	90 mm
Szélesség	120 mm	Szélesség (coll)	4,724 inch
Rögzítési méret - magasság	82 mm	Rögzítési méret - szélesség	204 mm
Nettó tömeg	1 665 g		

Hőmérsékletek

Ambient temperature	-55 °C...+55 °C	Üzemi hőmérséklet	-55 °C...55 °C
---------------------	-----------------	-------------------	----------------

Tanúsítványszámok - tokozat

Tanúsítvány száma (ATEX)	TUEV14ATEX7606X	Tanúsítvány száma (IECEX)	IECEXITA14.0013X
Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X	Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (IECEX)	IECEX ITA 14.0013X
Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (INMETRO)	LMP 21.0019X		

Általános információk

1 pozíció a házban	Nyomógomb - piros	2 pozíció a házban	Lámpamodul - zöld
3 pozíció a házban	Nyomógomb - zöld	Érintkező kivitele	2 nyitóérintkező, 2 záróérintkező
Üzemi feszültség, max.	250 V	Üzemi áram 40 °C-on, max. környezeti hőmérséklet	1,5 mm ² - T6 10 A, 1,5 mm ² - T5 16 A, 2,5 mm ² - T6 16 A
Üzemi áram 55 °C-on, max. környezeti hőmérséklet	1,5 mm ² - T4 16 A, 1,5 mm ² - T5 10 A, 2,5 mm ² - T5 16 A	Aktuátorok	Nyomógomb
Aktuátor színe	piros, zöld	Furatok, B oldal	1 x M25
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Fedél kiegészítő	Kereszthornyos csavarok, rozsdamentes acél
Vezérlő- és kijelzőelemek tömítőanyaga	EPDM	Ház tömítésének anyaga	Szilikon (VMQ)
Fedélcsavarok nyomatéka	2,5 Nm	Külső földelés	Külön kérésre kapható
Jelölés	II 2 G Ex d e IIC T ⁺ Gb, II 2 D Ex tb IIIC T ⁺ C Db	Tömszelence rögzítési tartomány, max.	17 mm
Tömszelence rögzítési tartománya, min.	12 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	2,5 mm ²
Megvilágítás modul színe	zöld	Felszerelés típusa	Falra szerelés
Felületi minőség	kezeletlen	Ütésállóság	4 joule a következő szerint: IEC60079-0
Hőmérsékleti osztályok	T4, T5, T6	Anyag	Üvegszál erősítésű poliszter grafit keverékkel

Ház

Anyag	Üvegszál erősítésű poliszter grafit keverékkel	Furatok, B oldal	1 x M25
-------	--	------------------	---------

KLIPPON CS POK 122209-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Besorolások

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9,1	27-18-05-90
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02
ECLASS 12.0	27-18-05-02	ECLASS 13.0	27-18-05-02

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	afb385d0-c52b-4449-8502-203596817ab0

Tanúsítványok

Jóváhagyások

ATEX

Letöltések


Approval/Certificate/Document of Conformity	TUEV14ATEX7606X IECEXITA14.0013X INMETRO Certificado INMETRO - LMP 21.0019X KCS
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	PI KLIPPON CS EN

KLIPPON CS POK 122209-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com



Klippon CS POK 122209 - 4 - LzBmarLaBmpg

Actuating and illuminating elements
B: Button
I: Illuminated button
L: Lamp
n: NO
m: NC and NO
e: NC
g: Green
r: Red
e: Emergency Stop
p: Push
k: Key
3: Positions of the switch
Drilling design
Dimensions
Enclosure Range
POK (Polyester)
K (Aluminium)
STB (Stainless Steel)
Product Name
Control Station
Brand Name
Klippon®

KLIPPON CS POK 122209-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Tartozékok

Klippon® POK szerelőlábak



A Klippon® POK házak kiváló minőségű, üvegszál erősítésű poliszterből készülnek, és ideálisak az olyan alkalmazási területekhez és környezetekhez, ahol a korrózióval szembeni ellenállás, az ütésállóság és a magas IP-védettség fontos követelmény.

A kiterjedt termékcsalád kulcsfontosságú tulajdonságai:

- 17 méretben kapható
- Két standard fényezés (szín): szürke (az ipari felhasználású RAL 7001-hez hasonló) és fekete (a nehéz körülményekhez használt RAL 9011-hez hasonló, Ex)
- Rozsdamentes acél csavarokkal ellátott fedél keresztfejes / hornyos kialakítással
- Szilikonból és kloroprénből készült, fröccsöntött tömítések
- Rögzítőlyukak a tömített területen kívül, az IP66 nagy behatolásvédelme érdekében
- Akár 7 Joule ütésállóság
- Szerelés közvetlenül a házba, vagy a belső rögzítőlemez használatával
- A rögzítőlábak rögzítőnyílásait használva a közvetlen falra szerelés is lehetséges
- Rögzítőmenet a tartósín és a rögzítőlemezek felszereléséhez
- Max. E60 tűzvédelmi besorolás, a konfigurációtól függően
- A Weidmüller le tudja gyártani és biztosítja ezt a házat az ügyfél igényeit szem előtt tartva, felszerelve minden szükséges sorkapoccsal és tömszelencével.

Általános rendelési adatok

Típus	MF POK BIG	Verzió
Rendelési szám	9510910000	Klippon POK (polyester empty enclosure), Rögzítőlábak, Rögzítőfülek,
GTIN (EAN)	4032248009756	Magasság: 16 mm, Szélesség: 51 mm, Mélység: 6 mm, Anyag:
Qty.	1 Stück	1.4301 rozsdamentes acél, Egyéb