

ACT20P-CMT-60-RC-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



ACT20P: Flexibilní řešení

- Přesné a vysoce funkční signálové převodníky
- Uvolňovací páčky zjednodušují manipulaci

Všeobecné objednací údaje

Verze	Proudový měřicí převodník, Monitorování limitní hodnoty, Vstup : 0...40/50/60 A, Výstup relé, Kabel s proudem v průchozím otvoru
Objednací číslo	1510390000
Typ	ACT20P-CMT-60-RC-S
GTIN (EAN)	4050118325485
Množství	1 ks

ACT20P-CMT-60-RC-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	113,6 mm	Hloubka (v palcích)	4,472 inch
Výška	119,2 mm	Výška (v palcích)	4,693 inch
Šířka	22,5 mm	Šířka (v palcích)	0,886 inch
Čistá hmotnost	158 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...85 °C	Provozní teplota	-25 °C...60 °C
Vlhkost	5...95 %, bez kondenzace		

Pravděpodobnost selhání

MTTF	100 a
------	-------

Vstup

Chování při přetížení		Input measurement range	nastavitelné, 0...40/50/60 A AC (RMS) or DC, max. špičkový proud $10 \times I_{Vstup}$ (1 s), For DC current measurement (AA): Current direction display at the output (-/+ analog value)
	Max. špičkový proud: $10 \times$ vstup pro 1 s		
Input signal	Kabel s proudem v průchozím otvoru	Počet vstupů	1
Vnější průměr kabelu, max.	10 mm	Vstupní frekvence	AC: 15...700 Hz (true root mean square)

Výstup

Proud impedance zátěže	$\leq 600 \Omega$	Type	aktivní, připojené řízení musí být pasivní
------------------------	-------------------	------	--

Výstup (digitální)

Funkce alarmu	Nárazový proud, Podproud, Prodleva výstrahy: 0–10 s, Hystereze 5 % / 10 %	Max. spínací frekvence	20 Hz
Max. spínací napětí, AC	250 V	Max. spínací napětí, DC	24 V
Počet digitálních výstupů	1	Rated switching current	6 A
Trvalý proud	$2 \times I_{Input}$	Typ	Relé, 1 přepínací kontakt, normální/inverzní úprava

Obecné údaje

Galvanické oddělení	3-cestný oddělovač, mezi vstupem / výstupem / zdrojem	Konfigurace	Přepínač DIP a potenciometr
Lišta	TS 35	Napájecí napětí	16,8 V...31,2 V
Přesnost	$<0,75 \% \text{ FSR}$, $<1,5 \% \text{ FSR}$ s měřicím rozsahem 50/60 A AC	Spotřeba elektrické energie, max.	2,2 W
Teplotní součinitel	0,01 %/K při 0...40 A, 0,10 %/K při 40...55 A, 0,30 %/K při 55...60 A	Čas odezvy	$\leq 300 \text{ ms (RMS)}$, $\leq 60 \text{ ms (AA)}$

ACT20P-CMT-60-RC-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Koordinace izolace

Galvanické oddělení	3-cestný oddělovač, mezi vstupem / výstupem / zdrojem	Impulse withstand voltage	6,4 kV (1,2/50 µs)
Izolační napětí	4 kV _{eff} / 1 min.	Jmenovité napětí	300 V AC _{eff}
Kategorie rázového napětí	III	Normy EMC	EN 61326-1
Zkušební napětí	4 kV	Závažnost znečištění	2

Data připojení

Typ připojení	Šroubové připojení	Utahovací moment, min.	0,4 Nm
Utahovací moment, max.	0,6 Nm	Rozsah sevření, jmenovité připojení	1,5 mm ²
Upínací rozsah, min.	0,5 mm ²	Upínací rozsah, max.	2,5 mm ²
Průřez propojení AWG, min.	AWG 26	Průřez propojení AWG, max.	AWG 12

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002475	ETIM 7.0	EC002475
ETIM 8.0	EC002475	ETIM 9.0	EC002475
ECLASS 9.0	27-21-01-23	ECLASS 9.1	27-21-01-23
ECLASS 10.0	27-21-01-23	ECLASS 11.0	27-21-01-23
ECLASS 12.0	27-21-01-23	ECLASS 13.0	27-21-01-23

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Důležitá poznámka

Informace o produktu	<p>Řada zařízení ACT20P-CMT-XX-(AO)-RC-S měří a monitoruje AC a DC proudy do 60 A. Metoda kvadratického průměru umožňuje přesné měření i u proudů se zkresleným tvarem křivky. Zařízení mají integrované monitorovací mezní hodnoty s nastavitelným prahem spínání, zpožděním a hysterezí a také reléový výstup.</p> <p>Vlastnosti</p> <ul style="list-style-type: none"> Měření pomocí kvadratického průměru nebo měření pomocí aritmetického průměru (AA) a technologie bezkontaktního průchozího otvoru Monitorování mezní hodnoty u nadproudu a podproudu Reléový výstup pomocí principu otevřeného obvodu / zavřeného obvodu Nastavitelné zpoždění spouště pro filtrování proudových špiček Provozní stav a chybový ukazatel na LED na předním panelu a signalizace výstupu podle NE43, NE44, NE107 Galvanické čtyřcestné oddělení pro bezpečné oddělení podle IEC/EN 61010-2-201
----------------------	--

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E141197

ACT20P-CMT-60-RC-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Certification DNV GL](#)
[Declaration of Conformity](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Software [DIP switch configuration tool](#)

Uživatelská dokumentace [Instruction sheet](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury

ACT20P-CMT-60-RC-S



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



Rozměrový výkres



Configuration

DIP switch S1								
Current input range	1	2	3	4	5	6	7	8
0...40 A								
0...50 A								
0...60 A								
Measuring method	1	2	3	4	5	6	7	8
True RMS								
Arithmetic average								
Alarm delay time	1	2	3	4	5	6	7	8
0 s								
2 s								
5 s								
10 s								
DIP switch S2								
Alarm relay action	1	2	3	4	5	6	7	8
Energized								
De-energized								
Alarm hysteresis	1	2	3	4	5	6	7	8
5 %								
10 %								
Alarm type	1	2	3	4	5	6	7	8
High alarm								
Low alarm								

ACT20P-CMT-60-RC-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:


- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04	Verze
Objednací číslo	6082540000	ESG, Značky na přístroje x 20 mm, PA 66, Barevný: Bílá
GTIN (EAN)	4032248845439	
Množství	200 ks	

Prázdné



ESG je vyzkoušený štítek ve formátu MultiCard pro řadu rozšířených elektrických zařízení. Výsledkem je vysoce kvalitní kontrastní označení zařízení.

K dispozici jsou různé typy pro zařízení od výrobců, jako jsou Siemens, ABB, Beckhoff atd.

Stručný přehled výhod:

- Štítky pro všestranné využití - samolepicí nebo připevňovací štítky, v závislosti na typu
- Pro sekvenční zařízení, např. ochranné kabelové jističe, dodáváme ESG štítky pro připnutí k liště na značky
- Individuální kvalita laserového tisku podle specifikací

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	Verze
Objednací číslo	6912130000	ESG, Značky na přístroje x 13.5 mm, PA 66, Barevný: Transparentní
GTIN (EAN)	4032248541164	
Množství	5 ks	

ACT20P-CMT-60-RC-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

