

VG 36-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Förutom det omfattande sortimentet av kapslingar erbjuder Weidmüller en rad kabelförskruvningar för de mest skiftande användningsändamål.

Kabelförskruvningarna i mässing, plast och rostfritt stål uppfyller de varierande IP-kapslingsklasserna, för att passa alla industriella kapslingar.

Beroende på kabelförskruvningarnas serie och användningsområde är kabelförskruvningarna godkända och testade enligt VDE, UL, UR, cULus, DNV GL eller EN 45545.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	VG K (standard plastförskruvning), kabelförskruvning, Rak, PG 36, 13 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6
Art.nr.	1569040000
Typ	VG 36-K68
GTIN (EAN)	4008190024833
Förp.	10 Stück

VG 36-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	51,5 mm	Bygghöjd (tum)	2,028 inch
Längd	64,5 mm	Bygglängd (tum)	2,539 inch
Nettovikt	66,4 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...100 °C
-----------------	-----------------

Allmänna uppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	Förskruvningar	PG
Gänga (yttre)	PG 36	Gängningslängd	13 mm
Gängstigning	1,59 mm	Halogener	Ja
Kabeldiameter utsidan max.	32 mm	Kabeldiameter utsidan min.	22 mm
Material	Polyamid 6	Nyckelbredd	53 mm
Nyckelbredd 1	53 mm	Silikon	Nej
Skyddsklass	IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Skyddsklass (UL)	Type 4X
Skyddsklass med GWDR	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.)	Tätningssats	CR
Temperaturområde för användning max.	100 °C	Temperaturområde för användning min.	-40 °C
Vridmoment kontramutter, max.	11,5 Nm	Vridmoment kontramutter, min.	10,5 Nm
Vridmoment kupolmutter, max.	16,5 Nm	Vridmoment kupolmutter, min.	15,5 Nm
Vridmoment muffar, max.	11,5 Nm	Vridmoment muffar, min.	10,5 Nm
Åtdragningsmoment	11 Nm		

Certifikatnummer kabelförskruvning

Certifikatnummer för kabelförskruvning (UL)	E-199260 - BS 18	Certifikatnummer för kabelförskruvning (cULus)	E-199260 - BS 18
DEF Villkor för godkännande	DNV, UL, cULus		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	EU Declaration of Conformity - Standard plastic cable gland made from Polyamide 6 - DE PS2480 210608 002ISS00
Teknikuppgifter Data	CAD data - STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

Skapandedatum den 20 maj 2024 09:49:26 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

VG 36-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Plantätning i neopren - GWDR NP



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG36-NP	Artikelbeteckning
Art.nr.	1719610000	GWDR NP (plantätning – neopren), Tätningsring, PG 36, Neopren
GTIN (EAN)	4008190352875	
Förp.	20 Stück	

Plantätning i polyetylen - GWDR PO



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	GWDR PG36-PO	Artikelbeteckning
Art.nr.	1719510000	GWDR PO (plantätning – polyetylen), Tätningsring, PG 36, Polyethylen
GTIN (EAN)	4008190352776	
Förp.	50 Stück	

VG 36-K68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Plastlåsmuttrar, grå



Kabelförskruvningsportföljen avrundas med ett stort antal tillbehör.

Allmänna beställningsdata

Typ	SKMU PG36-K GR	Artikelbeteckning
Art.nr.	1698240000	SKMU PA (kontramutter av plast), Kontramutter, PG 36, 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190884772	Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Förp.	25 Stück	