KLIPPON CS STB 2.1-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Místní řízení pomocí řídicí stanice Klippon® Control Station s certifikací pro venkovní prostředí: malá příkazová a signalizační zařízení.
Schválené ovládací a zobrazovací prvky v nerezových, hliníkových nebo polyesterových krytech.
Chcete své pracovní procesy řídit a zabezpečit v nebezpečných oblastech. Pro místní řízení – schválená řešení krytů Klippon® s řídicími a zobrazovacími prvky.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Řídicí stanice Klippon (řídicí a signalizační zařízení), Řídicí / signalizační zařízení, KLIPPON STB 2.1 SS, Nerezavějící ocel 1.4404 (316L), Modul osvětlení – zelený, Tlačítko – zelené, 1 rozpínací kontakt, 1 spínací kontakt, -55 °C...+55 °C, IP54, IP66
Objednací číslo	1537310000
Typ	KLIPPON CS STB 2.1-2
GTIN (EAN)	4050118341638
Množství	1 ks
Referenční výrobek	1002730000
Kabelová průchodka	1460070000

KLIPPON CS STB 2.1-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	81,5 mm	Hloubka (v palcích)	3,209 inch
Hloubka s přídavnými komponenty	103 mm	Výška	190 mm
Výška (v palcích)	7,48 inch	Šířka	150 mm
Šířka (v palcích)	5,905 inch	Rozměr při montáži – šířka	145 mm
Čistá hmotnost	2 015 g		

Teploty

Okolní teplota	-55 °C...+55 °C

Čísla certifikátů, kryt

Č. osvědčení (ATEX)	TUEV14ATEX7606X	Č. osvědčení (IECEX)	IECEXITA14.0013X
Č. osvědčení, svorkovnice (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X	Č. osvědčení, svorkovnice (IECEx)	IECEx ITA 14.0013X
Č. osvědčení, svorkovnice (INMETRO)	LMP 21.0019X		

Všeobecné informace

1 pozice v krytu	Modul osvětlení – zelený	2 pozice v krytu	Tlačítko – zelené
Design kontaktů	1 rozpínací kontakt, 1 spínací kontakt	Provozní napětí, max.	250 V
Provozní proud při okolní teplotě 40°C, max.	1,5 mm² – T6 10 A, 1,5 mm² – T5 16 A, 2,5 mm² – T6 16 A	Provozní proud při okolní teplotě 55°C, max.	1,5 mm² – T4 16 A, 1,5 mm² – T5 10 A, 2,5 mm² – T5 16 A
Akční členy	Tlačítko	Barva akčního členu	zelená barva
Vrtané otvory strana B	1 x M25	Připojení víka	M5 šroub se šestihrannou hlavou s drážkou a 10mm vzdálenost mezi plochami
Materiál těsnění provozních a zobrazovacích prvků	EPDM	Materiál těsnění krytu	Silikon (VMQ)
Utahovací moment šroubů víka	2,5 Nm	Utahovací moment uzemňovacího kolíku	7,5 Nm
Externí uzemnění	Uzemňovací kolíky M6, nerezová ocel	Vnitřní uzemnění	Uzemňovací kolíky M6 x 10 integrované ve víku, nerezová ocel
Označování	II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db	Plocha upnutí kabelové průchodky, max.	18 mm
Plocha upnutí kabelové průchodky, min.	10 mm	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	2,5 mm²
Barva modulu osvětlení	zelená barva	Typ montáže	Montáž na stěnu
Provedení povrchu	Leštěné do zrcalového lesku	Odolnost proti nárazu	4 joulů v souladu s IEC 60079-0
Teplotní třída	T4, T5, T6	Materiál	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)

Kryt

Materiál	Nerezavějící ocel 1.4404 (316L)	Vrtané otvory strana B	1 x M25

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9.1	27-18-05-90
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02
ECLASS 12.0	27-18-05-02	ECLASS 13.0	27-18-05-02

KLIPPON CS STB 2.1-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

Osvědčení

Schválení

ATEX

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	TUEV 14 ATEX 7606X IECEX ITA 14.0013X INMETRO Certificado INMETRO - LMP 21.0019X KCS
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	PI KLIPPON CS EN

KLIPPON CS STB 2.1-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



