

KLIPPON CS STB 2.1-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC EX



Helyszíni vezérlés az Ex-tanúsított Klippon®

Vezérlőállomással: kis vezérlő- és jelzőkészülékek.

Jóváhagyott műveleti és kijelző elemek rozsdamentes acél, alumínium vagy poliszter szekrényekben.

Veszélyes környezetekben kívánja irányítani és biztosítani munkafolyamatait. Helyszíni vezérléshez - tanúsított

Klippon® házmegoldások vezérlő- és kijelzőelemekkel.

Általános rendelési adatok

Verzió	Klippon vezérlő állomás (vezérlő és jelző készülék), Vezérlő- / jelzőkészülék, KLIPPON STB 2.1 SS, Nemesacél 1.4404 (316 L), Lámpamodul - piros, VÉSZLEÁLLÍTÓ nyomógomb sárga háttérrel, 2 nyitóérintkező, pozitív nyitású érintkezők, -55 °C... +55 °C, IP54, IP66
Rendelési szám	1537320000
Típus	KLIPPON CS STB 2.1-2
GTIN (EAN)	4050118341652
Qty.	1 Stück
Tömszelence	1460070000
Referencia termék	1002730000

A létrehozás dátuma 2024. április 29. 6:03:02 CEST

A katalógus állapota 20.04.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

KLIPPON CS STB 2.1-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	81,5 mm	Mélység (coll)	3,209 inch
Mélység kiegészítő komponensekkel	119 mm	Magasság	190 mm
Magasság (coll)	7,48 inch	Szélesség	150 mm
Szélesség (coll)	5,905 inch	Rögzítési méret - szélesség	145 mm
Nettó tömeg	2 190 g		

Hőmérsékletek

Ambient temperature	-55 °C...+55 °C
---------------------	-----------------

Tanúsítványszámok - tokozat

Tanúsítvány száma (ATEX)	TUEV14ATEX7606X	Tanúsítvány száma (IECEX)	IECEXITA14.0013X
Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (ATEX)	TÜV 14 ATEX 7606 X	Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (IECEX)	IECEX ITA 14.0013X
Tanúsítvány száma, sorkapocsdoboz (INMETRO)	LMP 21.0019X		

Általános információk

1 pozíció a házban		2 pozíció a házban	VÉSZLEÁLLÍTÓ nyomógomb sárga háttéren
Érintkező kivitele	Lámpamodul - piros 2 nyitóérintkező, pozitív nyitású érintkezők	Üzemi feszültség, max.	250 V
Üzemi áram 40 °C-on, max. környezeti hőmérséklet	1,5 mm ² - T6 10 A, 1,5 mm ² - T5 16 A, 2,5 mm ² - T6 16 A	Üzemi áram 55 °C-on, max. környezeti hőmérséklet	1,5 mm ² - T4 16 A, 1,5 mm ² - T5 10 A, 2,5 mm ² - T5 16 A
Aktuátorok	Vészleállító nyomógomb	Aktuátor színe	piros
Furatok, B oldal	1 x M25	Fedél kiegészítő	M5 hatszögletű nemesacél csavar horonnyal és 10 mm kulcstávval
Vezérlő- és kijelzőelemek tömítőanyaga	EPDM	Ház tömítésének anyaga	Szilikon (VMQ)
Fedélcsavarok nyomatéka	2,5 Nm	Földelőcsap nyomatéka	7,5 Nm
Külső földelés	M6 földelőcsapok, rozsdamentes acél	Belső földelés	M6 x 10 földelőcsapok, ráhegesztett fedél, rozsdamentes acél
Jelölés	II 2 G Ex d e IIC T* Gb, II 2 D Ex tb IIIC T*°C Db	Tömszelence rögzítési tartomány, max.	18 mm
Tömszelence rögzítési tartománya, min.	10 mm	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	2,5 mm ²
Felszerelés típusa	Falra szerelés	Felületi minőség	Tükörpolírozott
Ütésállóság	4 joule a következő szerint: IEC60079-0	Hőmérsékleti osztályok	T4, T5, T6
Anyag	Nemesacél 1.4404 (316 L)		

Ház

Anyag	Nemesacél 1.4404 (316 L)	Furatok, B oldal	1 x M25
-------	--------------------------	------------------	---------

KLIPPON CS STB 2.1-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Besorolások

ETIM 6.0	EC002503	ETIM 7.0	EC002503
ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ECLASS 9.0	27-18-05-02	ECLASS 9,1	27-18-05-90
ECLASS 10.0	27-18-05-02	ECLASS 11.0	27-18-05-02
ECLASS 12.0	27-18-05-02	ECLASS 13.0	27-18-05-02

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c0b142f1-4049-4b95-bbc3-9959a2d3b09c

Tanúsítványok

Jóváhagyások

ATEX

Letöltések


Approval/Certificate/Document of Conformity	TUEV14ATEX7606X IECEXITA14.0013X INMETRO Certificado INMETRO - LMP 21.0019X KCS
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	PI KLIPPON CS EN

KLIPPON CS STB 2.1-2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Rajzok

www.weidmueller.com



- Klippon CS POK 122209 - 4 - Lz8marLeBmss**
- Actuating and illuminating elements
 - B: Button
 - I: Illuminated button
 - L: Lamp
 - n: NO
 - m: NC and NO
 - e: NC
 - g: Green
 - r: Red
 - s: Emergency Stop
 - p: Push
 - k: Key
 - 3: Positions of the switch
 - Drilling design
 - Dimensions
 - Enclosure Range
 - POK (Polyester)
 - K (Aluminium)
 - STB (Stainless Steel)
 - Product Name
 - Control Station
 - Brand Name
 - Klippon®