

**CAN SUB-D M12 180 TERM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rzeczywisty wygląd może różnić się  
od przedstawionego na ilustracji.**



Obecnie często spotykane jest zapotrzebowanie na nie-standardowe długości kabli. Aby sprostać temu wymaganiu, Weidmüller oferuje szeroki zakres złącz wtykowych do swobodnego konfekcjonowania.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	SUB-D
Nr zam.	<a href="#">1555290000</a>
Typ	CAN SUB-D M12 180 TERM
GTIN (EAN)	4050118361216
Ilość	1 Szt.

## CAN SUB-D M12 180 TERM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Głębokość	14,8 mm	Głębokość (cale)	0,583 inch
Wysokość	80,7 mm	Wysokość (cale)	3,177 inch
Szerokość	31 mm	Szerokość (cale)	1,22 inch
Masa netto	90 g		

## Temperatury

Wilgotność	Maks. 75% w temp. +25°C, niekondensujące
------------	---

## Specyfikacje techniczne złącza D-SUB

Cykle wpinania	≥ 200	Dostępny rezystor końcowy	Tak
Interfejs magistrali	Wtyk SUB-D, 9-biegunowy, Gniazdo	Interfejs programistyczny	Nie
Magistrala, interfejs kabla	M12 kodowanie A, kołek + gniazdo	Podstawowy materiał obudowy	ZnAl
Stopień ochrony	IP30	Wilgotność	Maks. 75% w temp. +25°C, niekondensujące
Zakres temperatury obudowy	-20 - +70 °C	kąt odejścia	180°
ryglowanie	UNC4-40	szybkość transmisji danych	1 Mbps

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ECLASS 9.0	27-44-03-02	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-02	ECLASS 11.0	27-44-03-02
ECLASS 12.0	27-44-03-02	ECLASS 13.0	27-44-03-02

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcaaf625

## Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broszury	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>