

KV 29-M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения.

Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах.

В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

Основные данные для заказа

Исполнение	VG H (половинчатый кабельный ввод HDC), Кабельный ввод, прямой, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 27 mm, IP65, Латунь никелированная
Номер для заказа	1656430000
Тип	KV 29-M
GTIN (EAN)	4008190409449
Кол.	10 Шт.

KV 29-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	12 мм	Высота (в дюймах)	0,472 inch
Ширина	10 мм	Ширина (в дюймах)	0,394 inch
Масса нетто	37,67 g		

Температуры

Рабочая температура	-20 °C...60 °C
---------------------	----------------

Общие данные

Вид защиты	IP 65	Вид защиты с GWDR	IP65
Галогены	Да	Длина резьбы	8 мм
Кабельные вводы	PG, PG 29	Материал	Латунь никелированная
Наружный диаметр кабеля, макс.	27 мм	Наружный диаметр кабеля, мин.	18 мм
Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 1	18 мм	Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 2	21 мм
Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 3	24 мм	Прорези в уплотнительной вставке, диаметр 4	27 мм
Размер под ключ	37 мм	Размер под ключ 1	37 мм
Размер под ключ 2	37 мм	Резьба (наружная)	PG 29
Температурный диапазон, макс..	60 °C	Температурный диапазон, мин.	-20 °C
Уплотнение	NBR	Уплотненная вставка	NBR
Уплотнительное кольцо	NBR	Шаг резьбы	1,59 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8f3dd16-18ca-4fe7-869b-76a120217e3a

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	