

VT SF 00/21 MC NE GE V0


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

SlimFix jsou značky na vodiče a kabely s prostorově úsporným designem. Tyto značky mohou být použity i po zapojení vodičů. Jsou vyrobeny z materiálu neobsahující halogeny a odpovídají třídě hořlavosti V0/V2. SlimFix je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. Nástroj SF umožňuje snadnou instalaci i v případě malých značek.

Výhody:

- Materiál neobsahuje halogeny
- Třída hořlavosti V0/V2
- Schválené a akreditované značky pro dopravní strojírenství, atd.
- Pokud průřez vodiče přesahuje 16,0 mm², je potřeba je připevnit vázacími pásky
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Všeobecné objednací údaje

Verze	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, Žlutá
Objednací číslo	1730580004
Typ	VT SF 00/21 MC NE GE V0
GTIN (EAN)	4008190954499
Množství	800 ks
kompatibilní tiskárna	2715590000 2438520000 2438510000

VT SF 00/21 MC NE GE V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	3,2 mm	Hloubka (v palcích)	0,126 inch
Výška	21 mm	Výška (v palcích)	0,827 inch
Šířka	3,2 mm	Šířka (v palcích)	0,126 inch
Čistá hmotnost	0,211 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-50...120 °C
-------------------------	--------------

Obecné údaje

Barevný	Žlutá
Doporučená odvětví	Doprava, Stroj
Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál	Polyamid 66
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Označení vodičů a kabelů
Počet značek v balení	Forma napájení MultiCard
Rozsah provozní teploty	-50...120 °C
Rozsah provozní teploty, max.	120 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-50 °C
Typ tisku	prázdný
Velikost pole na označení	21 x 3,2 mm
Šířka	3,2 mm

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez připojeného vodiče	0,18 - 0,25 mm ²
Průřez vodiče, max.	0,25 mm ²	Průřez vodiče, min.	0,18 mm ²
Vnější prům. vodiče	1 - 1,3 mm	Vnější prům. vodiče, max.	1,3 mm
Vnější prům. vodiče, min.	1 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Katalogy	Catalogues in PDF-format

VT SF 00/21 MC NE GE V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

