

GWDR M25-PO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Version	GWDR PO (joint plat - polyéthylène), Bague d'étanchéité, M 25, Polyéthylène
Référence	1777950000
Type	GWDR M25-PO
GTIN (EAN)	4032248158218
Qté.	50 pièce(s)

GWDR M25-PO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Hauteur	2 mm	Hauteur (pouces)	0,079 inch
Poids net	0,32 g		

Températures

Température de fonctionnement	-30 °C...90 °C
-------------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

Caractéristiques générales

Diamètre du joint d'étanchéité	29 mm	Diamètre extérieur	29 mm
Diamètre interne D2	25 mm	Épaisseur	2 mm
Filetage (extérieur)	M 25	Filetage (intérieur)	M 25
Joint	PE-HD	Matériau	Polyéthylène
Nombre de conducteurs	1	Pas de vis	1,5 mm
Plage de température d'utilisation, max.	90 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-30 °C
Presse-étoupes	M 25	Silicone	Oui

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Catalogue	Catalogues in PDF-format
Brochures	

GWDR M25-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

