

SAIB-VSB-3P/24/9/LD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.

Nastavitelné ventilové konektory se běžně používají v účelovém strojírenství. Tyto konektory se používají k připojení elektromagnetických ventilů. Ventilové konektory jsou k dispozici ve všech standardních konstrukčních typech. Tato řada obsahuje konstrukce typu A, B průmyslový, B podle DIN, C průmyslový a C podle DIN. Tyto ventilové konektory jsou k dispozici ve verzích se 3 a 4 póly bez kabelů. Součástí je ploché těsnění, které zajišťuje stupeň krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Konektor připojitelný v terénu, Zástrčka ventilu, Samice, zahnutý
Objednací číslo	1873180000
Typ	SAIB-VSB-3P/24/9/LD
GTIN (EAN)	4032248492541
Množství	1 ks

SAIB-VSB-3P/24/9/LD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 22 g

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Cykly zapojování	≤ 50	Hlavní materiál krytu	PA 6 GF
Izolační síla	10 ⁸ Ω	Jmenovité napětí	24 V
Jmenovitý proud	10 A	Kabelové vývodky	PG 9
Kódování	Průmyslový design B (11 mm)	LED	Ano
Povrch kontaktu	Ni	Počet pólů	3
Průměr kabelu	6...8 mm (PG9)	Průměr kabelu, max.	8 mm
Průměr kabelu, min.	6 mm	Průřez připojení max.	1,5 mm ²
Průřez připojení min.	0,34 mm ²	Průřez vodiče, max.	1,5 mm ²
Průřez vodiče, min.	0,34 mm ²	Rozsah teplot krytu	-25...+85 °C
Stupeň krytí	IP 65	Typ připojení	Šroubové připojení
Všechny zástrčky ventilů jsou usazeny ochrannými obvody	Nulová dioda	Závažnost znečištění	3

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002062	ETIM 7.0	EC003623
ETIM 8.0	EC003623	ETIM 9.0	EC003623
ECLASS 9.0	27-44-01-05	ECLASS 9.1	27-44-01-05
ECLASS 10.0	27-44-01-05	ECLASS 11.0	27-44-01-05
ECLASS 12.0	27-44-01-05	ECLASS 13.0	27-44-01-05

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN