

SAIB-VSC-3P/250/7-OB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.

Nastavitelné ventilové konektory se běžně používají v účelovém strojírenství. Tyto konektory se používají k připojení elektromagnetických ventilů. Ventilové konektory jsou k dispozici ve všech standardních konstrukčních typech. Tato řada obsahuje konstrukce typu A, B průmyslový, B podle DIN, C průmyslový a C podle DIN. Tyto ventilové konektory jsou k dispozici ve verzích se 3 a 4 póly bez kabelů. Součástí je ploché těsnění, které zajišťuje stupeň krytí IP 65.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Konektor připojitelný v terénu, Zástrčka ventilu, Samice, zahnutý
Objednací číslo	1873200000
Typ	SAIB-VSC-3P/250/7-OB
GTIN (EAN)	4032248495429
Množství	1 ks

SAIB-VSC-3P/250/7-OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 13 g

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Cykly zapojování	≤ 50	Hlavní materiál krytu	PA 6 GF
Izolační síla	10 ⁸ Ω	Jmenovitý proud	10 A
Kabelové vývodky	PG 7	Kódování	Průmyslový design C (9,4 mm)
LED	Ne	Povrch kontaktu	Ni
Počet pólů	3	Průměr kabelu	4...6 mm
Průměr kabelu, max.	6 mm	Průměr kabelu, min.	4 mm
Průřez připojení max.	1,5 mm ²	Průřez připojení min.	0,34 mm ²
Průřez vodiče, max.	1,5 mm ²	Průřez vodiče, min.	0,34 mm ²
Rozsah teplot krytu	-25...+85 °C	Stupeň krytí	IP 65
Typ připojení	Šroubové připojení	Všechny zástrčky ventilů jsou usazeny ochrannými obvody	Bez elektrického zapojení
Závažnost znečištění	3		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002062	ETIM 7.0	EC003623
ETIM 8.0	EC003623	ETIM 9.0	EC003623
ECLASS 9.0	27-44-01-05	ECLASS 9.1	27-44-01-05
ECLASS 10.0	27-44-01-05	ECLASS 11.0	27-44-01-05
ECLASS 12.0	27-44-01-05	ECLASS 13.0	27-44-01-05

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN