

SF 2/12 MC NE RT V2


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci



SlimFix jsou značky na vodiče a kabely s prostorově úsporným designem. Tyto značky mohou být použity i po zapojení vodičů. Jsou vyrobeny z materiálu neobsahující halogeny a odpovídají třídě hořlavosti V0/V2. SlimFix je uznávaný a akreditovaný typ značek pro dopravní strojírenství. Nástroj SF umožňuje snadnou instalaci i v případě malých značek.

Výhody:

- Materiál neobsahuje halogeny
- Třída hořlavosti V0/V2
- Schválené a akreditované značky pro dopravní strojírenství, atd.
- Pokud průřez vodiče přesahuje 16,0 mm², je potřeba je připevnit vázacími pásky
- Štítky v ověřeném formátu MultiCard

Všeobecné objednací údaje

Verze	SlimFix, Označení vodičů a kabelů, 2.2 - 2.9 mm, 12 x 3.6 mm, Červená
Objednací číslo	1919460000
Typ	SF 2/12 MC NE RT V2
GTIN (EAN)	4032248555758
Množství	400 ks
kompatibilní tiskárna	2715590000 2438520000 2438510000
Alternativní výrobek	1919500000

SF 2/12 MC NE RT V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	3,65 mm	Hloubka (v palcích)	0,144 inch
Výška	12 mm	Výška (v palcích)	0,472 inch
Šířka	3,6 mm	Šířka (v palcích)	0,142 inch
Čistá hmotnost	0,25 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

Obecné údaje

Barevný	Červená
Barva materiálu podle kódu odporu	2
Doporučená odvětví	Doprava, Stroje
Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Materiál	Polyamid 66
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Označení vodičů a kabelů
Počet značek v balení	Forma napájení MultiCard
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Typ tisku	prázdný
Velikost pole na označení	12 x 3,6 mm
Šířka	3,6 mm

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez připojeného vodiče	0,75 - 1,5 mm ²
Průřez vodiče, max.	1,5 mm ²	Průřez vodiče, min.	0,75 mm ²
Vnější prům. vodiče	2,2 - 2,9 mm	Vnější prům. vodiče, max.	2,9 mm
Vnější prům. vodiče, min.	2,2 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Oznámení o změně produktu	Technical change - DE Technical change - EN MultiCard Material modification MultiCard Material Modifikation
Katalogy	Catalogues in PDF-format

Datum vytvoření 20. května 2024 7:43:31 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

SF 2/12 MC NE RT V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

