

**SAIB 5/9-VA-B-COD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.

Konektory samci a samice pro přizpůsobitelnou montáž M8, M12, M16 a 7/8" připojení, které jsou velmi pevné a ideální například pro strojírenství. Zásuvný konektor M12 nabízí výběr 4 různých systémů připojení.

Připojení tažnou pružinou zajišťuje vynikající funkční bezpečnost a kratší dobu instalace. Tato technologie umožňuje připojení vodiče do tažné pružiny bez koncovky (volitelně s koncovkou). Připojení mezi vodičem a tažnou pružinou je odolné proti vibracím a zvyšuje dlouhodobou stabilitu.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Konektor připojitelný v terénu, M12, Zásuvka, rovná
Objednací číslo	<a href="#">1920730000</a>
Typ	SAIB 5/9-VA-B-COD
GTIN (EAN)	4032248561452
Množství	1 ks

## SAIB 5/9-VA-B-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 50 g

## Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Cykly zapojování	≥ 100	Hlavní materiál krytu	1.4404/316L
Izolační síla	10 <sup>8</sup> Ω	Jmenovité napětí	60 V
Jmenovitý proud	4 A	Kódování	B-kódování
Materiál kroužku se závitem	Nerezavějící ocel	Povrch kontaktu	Pozlacené
Počet pólů	5	Průměr kabelu	6...8 mm (PG9)
Průměr kabelu, max.	8 mm	Průměr kabelu, min.	6 mm
Průřez připojení max.	0,5 mm <sup>2</sup>	Průřez připojení min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče, max.	0,5 mm <sup>2</sup>	Průřez vodiče, min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Připojení stínění	Ano	Rozsah teplot krytu	-40 ... +85 °C
Stupeň krytí	IP69K	Typ připojení	Připojení s kotevní svorkou
Závažnost znečištění	3		

## Obecné informace

Počet pólů	5	Připojení 1	M12
Připojení 2	Tension-clamp	Popis výrobku	SAIS / SAIB VA
Hlavní materiál krytu	1.4404/316L	Připojovací závít	M12
Povrch kontaktu	Pozlacené	Stupeň krytí	IP69K
Cykly zapojování	≥ 100		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3

## Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

## Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	<a href="#">Manual</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

Datum vytvoření 20. května 2024 13:50:28 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

**Schéma pólů**

