

## VG H M32 MS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Abbildung ähnlich



Ergänzend zu dem umfangreichen Sortiment an Gehäusen, bietet Weidmüller eine Vielfalt an Kabelverschraubungen für unterschiedlichste Anwendungszwecke an. Die Kabelverschraubungen aus Messing, Kunststoff und Edelstahl erfüllen passend zu jedem Industriegehäusen die unterschiedlichsten IP Schutzklassen. Je nach Verschraubungsreihe und Anwendungsgebiet sind die Kabelverschraubungen nach VDE, UL, UR, cULus, DNV GL oder EN 45545 zugelassen und geprüft.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	VG H (HDC-Halbverschraubungen), Kabelverschraubung, gerade, M 32, 8 mm, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP65, Messing, vernickelt
Best.-Nr.	<a href="#">1921760000</a>
Typ	VG H M32 MS
GTIN (EAN)	4032248563029
VPE	20 Stück
Lieferbar bis	2015-10-30

## VG H M32 MS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Höhe	12 mm	Höhe (inch)	0,472 inch
Breite	32 mm	Breite (inch)	1,26 inch
Nettogewicht	27,15 g		

## Temperaturen

Betriebstemperatur	-20 °C...60 °C
--------------------	----------------

## Allgemeine Angaben

Dichteinsatz	NBR	Dichtung	NBR
Einsatztemperaturbereich, max.	60 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-20 °C
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 1	16 mm	Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 2	19 mm
Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 3	22 mm	Einschnitte im Dichteinsatz , Durchmesser 4	25 mm
Gewinde (außen)	M 32	Gewindelänge	8 mm
Gewindesteigung	1,5 mm	Halogene	Ja
Kabeldurchmesser außen, max.	25 mm	Kabeldurchmesser außen, min.	16 mm
O-Ring	NBR	Schlüsselweite	32 mm
Schlüsselweite 1	32 mm	Schlüsselweite 2	32 mm
Schutzart	IP65	Schutzart mit GWDR	IP65
Verschraubung	Metrisch, M 32	Werkstoff	Messing, vernickelt

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

## Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

## Downloads

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	