

**ALO 6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Illustration du produit**

Nos blocs de jonction d'alimentation en combinaison avec des connexions transversales offrent des possibilités de distribution de potentiel flexible sur des blocs de jonction avec une section nominale différente.

**Informations générales de commande**

|            |  |
|------------|--|
| Version    | Bloc de jonction d'alimentation, PUSH IN, 6 mm <sup>2</sup> , 800 V, 41 A, Beige foncé |
| Référence  | <a href="#">1991780000</a>   |
| Type       | ALO 6  |
| GTIN (EAN) | 4050118376470  |
| Qté.       | 20 pièce(s)  |

## ALO 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|                                |            |                     |            |
|--------------------------------|------------|---------------------|------------|
| Profondeur                     | 45,5 mm    | Profondeur (pouces) | 1,791 inch |
| Profondeur, y compris rail DIN | 46 mm      | Hauteur             | 77 mm      |
| Hauteur (pouces)               | 3,031 inch | Largeur             | 9 mm       |
| Largeur (pouces)               | 0,354 inch | Poids net           | 20,054 g   |

## Températures

|  |                |  |        |
|--|----------------|--|--------|
| Température de stockage                    | -25 °C...55 °C | Température d'utilisation permanente, min. | -60 °C |
| Température d'utilisation permanente, max. | 130 °C         |  |        |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |

## Caractéristiques nominales selon IECEx/ATEX

|                                   |                   |  |                   |
|-----------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| Certificat N° (ATEX)              | TUEV16ATEX7909U   | Certificat N° (IECEX)                        | IECEXTUR16.0036U  |
| Tension max. (ATEX)               | 550 V             | Courant (ATEX)                               | 33 A              |
| Section max. du conducteur (ATEX) | 6 mm <sup>2</sup> | Tension max. (IECEX)                         | 550 V             |
| Courant (IECEX)                   | 33 A              | Section max. du conducteur (IECEX)           | 6 mm <sup>2</sup> |
| Identification EN 60079-7         | Ex eb II C Gb     | Plaquette de marquage Ex 2014/34/EU II 2 G D |                   |

## Autres caractéristiques techniques

|  |       |                            |              |
|--|-------|----------------------------|--------------|
| Côté ouvert                            | fermé | Instruction de montage     | Rail profilé |
| Type de fixation                       | monté | Type de montage            | TS 35        |
| Version à I#92épreuve de I#92explosion | Oui   | avec ergots d'encliquetage | Non          |
| enclipsable                            | Non   |                            |              |

## Caractéristiques des matériaux

|                                     |        |                                     |             |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|-------------|
| Matériau                            | Wemid  | Couleur                             | Beige foncé |
| Éléments d'actionnement de couleurs | Orange | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0         |

## Caractéristiques du système

|                                 |     |                                       |       |
|---------------------------------|-----|---------------------------------------|-------|
| Flasque de fermeture nécessaire | Non | Nombre de polarités                   | 1     |
| Nombre d'étages                 | 1   | Nombre de points de contact par étage | 2     |
| Nombre de potentiels par étage  | 1   | Etages internes pontés                | Non   |
| Raccordement PE                 | Non | Rail                                  | TS 35 |
| Fonction N                      | Non | Fonction PE                           | Non   |
| Fonction PEN                    | Non |                                       |       |

## ALO 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Caractéristiques nominales

|   |                   |                          |               |
|---|-------------------|--------------------------|---------------|
| Section nominale                                | 6 mm <sup>2</sup> | Tension nominale         | 800 V         |
| Tension nominale DC                             | 800 V             | Courant nominal          | 41 A          |
| Courant avec conducteur max.                    | 41 A              | Normes                   | IEC 60947-7-1 |
| Résistance de passage selon CEI 60947-7-x       | 0,78 mΩ           | Tension de choc nominale | 8 kV          |
| Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x | 1,31 W            | Catégorie de surtension  | III           |
| Degré de pollution                              | 3                 |                          |               |

## Caractéristiques nominales selon CSA

|                                  |                 |                                  |        |
|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------|
| Certificat N° (CSA)              | 200039-70089609 | Courant gr. B (CSA)              | 38 A   |
| Courant gr. D (CSA)              | 5 A             | Courant gr. c (CSA)              | 38 A   |
| Section max. du conducteur (CSA) | 8 AWG           | Section min. du conducteur (CSA) | 22 AWG |
| Tension Gr B (CSA)               | 600 V           | Tension Gr C (CSA)               | 600 V  |
| Tension Gr D (CSA)               | 600 V           |                                  |        |

## Caractéristiques nominales selon UL

|  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
| Certificat N° (cURus)                                    | E60693 | Courant Gr B (cURus)                                     | 38 A   |
| Courant Gr C (cURus)                                     | 38 A   | Courant Gr D (cURus)                                     | 5 A    |
| Taille du conducteur Câblage d'installation max. (cURus) | 8 AWG  | Taille du conducteur Câblage d'installation min. (cURus) | 22 AWG |
| Taille du conducteur Câblage d'usine max. (cURus)        | 8 AWG  | Taille du conducteur Câblage d'usine min. (cURus)        | 22 AWG |
| Tension Gr B (cURus)                                     | 600 V  | Tension Gr C (cURus)                                     | 600 V  |
| Tension Gr D (cURus)                                     | 600 V  |  |        |

## Conducteur raccordable (autre raccordement)

|   |         |
|---|---------|
| Type de raccordement, autre raccorde-<br>ment | PUSH IN |
|---|---------|

## Généralités

|   |              |   |               |
|---|--------------|---|---------------|
| Instruction de montage                              | Rail profilé | Normes  | IEC 60947-7-1 |
| Rail  | TS 35        | Section de raccordement du conducteur,<br>AWG, max. | AWG 8         |
| Section de raccordement du conducteur,<br>AWG, min. | AWG 22       |   |               |

## Raccordement (raccordement nominal)

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Calibre selon 60 947-1 | A5                  |
| Dimension de la lame   | 1,0 x 5,5 mm        |
| Embouts doubles, max.  | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Embouts doubles, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Longueur de dénudage   | 12 mm               |

## ALO 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

|   |   |         |                     |
|---|---|---------|---------------------|
| Longueur de tube pour embout avec colerette plastique DIN 46228/4                               | Longueur du tube  | max.    | 12 mm               |
|   |   | min.    | 10 mm               |
|   | Section pour le raccordement du conducteur  | min.    | 0,5 mm <sup>2</sup> |
|   |   | max.    | 1 mm <sup>2</sup>   |
|   | Longueur du tube  | max.    | 18 mm               |
|   |   | min.    | 10 mm               |
|   | Section pour le raccordement du conducteur  | nominal | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|   | Longueur du tube  | max.    | 18 mm               |
| Longueur de tube pour embout sans colerette plastique DIN 46228/1                               |   | min.    | 12 mm               |
|   | Section pour le raccordement du conducteur  | nominal | 2,5 mm <sup>2</sup> |
|   | Longueur du tube  | max.    | 18 mm               |
|   |   | min.    | 10 mm               |
|   | Section pour le raccordement du conducteur  | min.    | 4 mm <sup>2</sup>   |
|   |   | max.    | 6 mm <sup>2</sup>   |
|   | Longueur du tube  | nominal | 10 mm               |
|   | Section pour le raccordement du conducteur  | min.    | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Longueur de tube pour embouts ju-meaux  |   | max.    | 1 mm <sup>2</sup>   |
|   | Longueur du tube  | min.    | 10 mm               |
|   | Section pour le raccordement du conducteur  | min.    | 10 mm               |
|   |   | max.    | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|   | Longueur du tube  | max.    | 2,5 mm <sup>2</sup> |
|   |   | min.    | 18 mm               |
|   | Section pour le raccordement du conducteur  | min.    | 12 mm               |
|   | Longueur du tube  | nominal | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Nombre de raccordements   |   | max.    | 18 mm               |
|   | Plage de serrage, max.  | min.    | 10 mm               |
|   | Plage de serrage, min.  | max.    | 12 mm               |
|   | Section de raccordement du conducteur, AWG 8  | min.    | 6 mm <sup>2</sup>   |
|   | Section de raccordement du conducteur, AWG 22   | max.    | 10 mm <sup>2</sup>  |
|   | Section de raccordement du conducteur, 6 mm <sup>2</sup> rigide, max.                           | min.    | 0,5 mm <sup>2</sup> |
|   | Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm <sup>2</sup> rigide, min.                         | max.    | 18 mm               |
|   | Section de raccordement du conducteur, 10 mm <sup>2</sup> souple avec embout DIN 46228/1, max.  | min.    | 10 mm               |
| Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm <sup>2</sup> souple avec embout DIN 46228/1, min. |   | max.    | 18 mm               |
|   | Section de raccordement du conducteur, 6 mm <sup>2</sup> souple avec embout DIN 46228/4, max.   | min.    | 12 mm               |
|   | Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm <sup>2</sup> souple avec embout DIN 46228/4, min. | max.    | 1 mm <sup>2</sup>   |
|   | Section de raccordement du conducteur, 10 mm <sup>2</sup> souple avec embout DIN 46228/4, max.  | min.    | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|   | Section de raccordement du conducteur, 10 mm <sup>2</sup> souple, max.                          |         |                     |
|   |   |         |                     |
|   |   |         |                     |
|   |   |         |                     |

## ALO 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm<sup>2</sup>  
souple, min.Section de raccordement, semi-rigide, 10 mm<sup>2</sup>  
max.Section de raccordement, semi-rigide, 0,5 mm<sup>2</sup>  
min.

Sens de raccordement en haut

Type de raccordement PUSH IN

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search Site Web UL

Certificat N° (cURus) E60693

Certificat N° (cURusEX) E184763

## Téléchargements

|  |  |
|--|--|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | <a href="#">Attestation of Conformity</a>                    |
|  | <a href="#">UKCA Ex Attestation of Conformity</a>            |
|  | <a href="#">IECEx Certificate</a>                            |
|  | <a href="#">ATEX Certificate</a>                             |
|  | <a href="#">CB Test Certificate</a>                          |
|  | <a href="#">CB Certificate</a>                               |
|  | <a href="#">DNVGL certificate</a>                            |
|  | <a href="#">BV certificate</a>                               |
|  | <a href="#">CCC Ex Certificate</a>                           |
|  | <a href="#">UKCA Ex Certificate</a>                          |
|  | <a href="#">UKCA declaration of conformity</a>               |
|  | <a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a> |
|  |  |
| Données techniques                         | <a href="#">CAD data – STEP</a>                              |
| Données techniques                         | <a href="#">Zuken E3.S</a>                                   |
| Spécifications appel d'offre               | <a href="#">Klippon® Connect 1991780000 EN</a>               |
|  | <a href="#">Klippon® Connect 1991780000 DE</a>               |
| Documentation utilisateur                  | <a href="#">NTI ALO 6</a>                                    |
|  | <a href="#">ADDITIONAL NOTE_DE</a>                           |
|  | <a href="#">ADDITIONAL NOTE_EN</a>                           |
|  | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>              |
|  | <a href="#">User Manual AXC 1.5-16</a>                       |
| Catalogue                                  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                     |
| Brochures                                  |  |

## ALO 6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins



## ALO 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Support de repère



Le support de repérage offre la possibilité de montage supplémentaire de repérages standard avec un pas de 5 ou 5,1 mm. Les supports coudés peuvent éventuellement être assemblés par encliquetage et pourraient être montés dans tous les canaux de repérage de standard des blocs de jonction modulaires Klippon®. Les types de repérage de montage se trouvent sous les accessoires respectifs du support de repère de désignation.

## Informations générales de commande

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Type       | BZT 1 WS 10/5              | Version                        |
| Référence  | <a href="#">1805490000</a> | Accessoires, Support de repère |
| GTIN (EAN) | 4032248270231              |                                |
| Qté.       | 100 pièce(s)               |                                |

|            |                            |                                |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| Type       | BZT 1 ZA WS 10/5           | Version                        |
| Référence  | <a href="#">1805520000</a> | Accessoires, Support de repère |
| GTIN (EAN) | 4032248270248              |                                |
| Qté.       | 100 pièce(s)               |                                |

## Série A



Adaptateurs de test et fiches de contrôle sont utilisés pour le raccordement électrique entre les blocs de jonction et l'équipement de tester. De cette façon, un contact électrique peut être établi à l'état filaire et les mesures peuvent être faites facilement.

## Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | ATPG 1.5-10 L              | Version  |
| Référence  | <a href="#">1991890000</a> | Adaptateur de test (bloc de jonction), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN) | 4050118376647              |  |
| Qté.       | 50 pièce(s)                |  |

## ALO 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Série A



A  
Series

Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

## Informations générales de commande

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Type       | AEB 35 SCL/1 V0            | Version                     |
| Référence  | <a href="#">2661280000</a> | Série A, Equerre de blocage |
| GTIN (EAN) | 4050118702163              |                             |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |                             |
| Type       | AEB 35 SC/1                | Version                     |
| Référence  | <a href="#">1991920000</a> | Série A, Equerre de blocage |
| GTIN (EAN) | 4050118376722              |                             |
| Qté.       | 50 pièce(s)                |                             |
| Type       | AEB 35 SC/1 BK             | Version                     |
| Référence  | <a href="#">2475310000</a> | Série A, Equerre de blocage |
| GTIN (EAN) | 4050118487114              |                             |
| Qté.       | 50 pièce(s)                |                             |
| Type       | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | Version                     |
| Référence  | <a href="#">2661290000</a> | Série A, Equerre de blocage |
| GTIN (EAN) | 4050118702170              |                             |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |                             |
| Type       | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Version                     |
| Référence  | <a href="#">2661300000</a> | Série A, Equerre de blocage |
| GTIN (EAN) | 4050118702187              |                             |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |                             |



## ALO 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## plus



Le repère Dekafix (DEK) permet un repérage universel de tous les conducteurs et connecteurs débrochables, ainsi que des sous-ensembles électroniques. Le système convient idéalement aux courtes séquences de chiffres et dispose d'un large éventail de repères déjà imprimés. Montage sur bande pour pose rapide, en une seule étape. Le résultat d'impression est facile à lire, riche en contrastes et disponible en plusieurs largeurs.

- Large gamme de repérages prêts à l'emploi
- Montage en bande pour pose rapide
- Repères de conducteurs, adaptés à tous les câbles Weidmüller
- Disponible en MultiCard vierge ou avec impression standard

**Pour impression personnalisée :** Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

## Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | DEK 5/8 PLUS MC NE WS      | Version   |
| Référence  | <a href="#">1046350000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 8 mm, Pas en mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782055              | Weidmueller, blanc                                      |
| Qté.       | 800 pièce(s)               |   |

## Pincettes de mesure de courant digitales



Les pincettes de mesure de courant digitales ainsi que les accessoires et adaptateurs sont utilisés pour la mesure de courants continus et alternatifs. L'avantage essentiel de ces appareils est de permettre la mesure sans interrompre le flux de courant.

## Informations générales de commande

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Type       | ZUB MULTIMETER             | Version    |
| Référence  | <a href="#">9205270000</a> | Multimètre |
| GTIN (EAN) | 4032248723522              |            |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |            |

## ALO 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

2,5 mm<sup>2</sup>2.5  
mm<sup>2</sup>

Les connexions transversales enfichables sont faciles à manipuler et à installer rapidement. Cela permet de gagner beaucoup de temps lors de l'installation par rapport aux solutions vissées.

## Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | ZQV 2.5N/10 RD             | Version  |
| Référence  | <a href="#">2108910000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118486018              | 10, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, Rouge                     |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 2.5N/3                 | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527570000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118448450              | 3, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, Orange                     |
| Qté.       | 60 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 2.5N/6 BL              | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527820000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118448610              | 6, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, bleu                       |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 2.5N/10 BL             | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527880000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118448573              | 10, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, bleu                      |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 2.5N/5                 | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527620000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118448436              | 5, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, Orange                     |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 2.5N/20                | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527720000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118447972              | 20, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, Orange                    |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 2.5N/3 BL              | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527770000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118448641              | 3, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, bleu                       |
| Qté.       | 60 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 2.5N/9                 | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527680000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118447996              | 9, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, Orange                     |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 2.5N/9 BL              | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527870000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118448580              | 9, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, bleu                       |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 2.5N/3 RD              | Version  |
| Référence  | <a href="#">2108690000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118448535              | 3, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, Rouge                      |
| Qté.       | 60 pièce(s)                |  |

## ALO 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | ZQV 2.5N/8 BL              | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527840000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118448597              | 8, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, bleu                       |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 2.5N/20 RD             | Version  |
| Référence  | <a href="#">2108920000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118448589              | 20, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, Rouge                     |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 2.5N/8                 | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527670000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118448405              | 8, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, Orange                     |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 2.5N/4 RD              | Version  |
| Référence  | <a href="#">2108700000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118448528              | 4, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, Rouge                      |
| Qté.       | 60 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 2.5N/5 RD              | Version  |
| Référence  | <a href="#">2108710000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118448511              | 5, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, Rouge                      |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 2.5N/4 BL              | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527780000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118448634              | 4, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, bleu                       |
| Qté.       | 60 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 2.5N/5 BL              | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527790000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118448627              | 5, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, bleu                       |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 2.5N/50                | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527730000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118411362              | 50, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, Orange                    |
| Qté.       | 5 pièce(s)                 |  |
| Type       | ZQV 2.5N/50 RD             | Version  |
| Référence  | <a href="#">2109000000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118486001              | 50, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, Rouge                     |
| Qté.       | 5 pièce(s)                 |  |
| Type       | ZQV 2.5N/2 RD              | Version  |
| Référence  | <a href="#">2108470000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118448542              | 2, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, Rouge                      |
| Qté.       | 60 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 2.5N/10                | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527690000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118447989              | 10, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, Orange                    |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 2.5N/2 BL              | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527740000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118448658              | 2, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, bleu                       |
| Qté.       | 60 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 2.5N/7 BL              | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527830000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118448603              | 7, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, bleu                       |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |

## ALO 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | ZQV 2.5N/6 RD              | Version  |
| Référence  | <a href="#">2108720000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118448504              | 6, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, Rouge                      |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 2.5N/7                 | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527640000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118448412              | 7, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, Orange                     |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 2.5N/9 RD              | Version  |
| Référence  | <a href="#">2108900000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118448474              | 9, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, Rouge                      |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 2.5N/6                 | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527630000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118448429              | 6, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, Orange                     |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 2.5N/20 BL             | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527890000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118448566              | 20, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, bleu                      |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 2.5N/7 RD              | Version  |
| Référence  | <a href="#">2108810000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118448498              | 7, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, Rouge                      |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 2.5N/8 RD              | Version  |
| Référence  | <a href="#">2108870000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118448481              | 8, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, Rouge                      |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 2.5N/50 BL             | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527920000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118448559              | 50, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, bleu                      |
| Qté.       | 5 pièce(s)                 |  |
| Type       | ZQV 2.5N/4                 | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527590000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118448443              | 4, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, Orange                     |
| Qté.       | 60 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 2.5N/2                 | Version  |
| Référence  | <a href="#">1527540000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118448467              | 2, Pas en mm (P): 5.10, Isolé: Oui, 24 A, Orange                     |
| Qté.       | 60 pièce(s)                |  |

## ALO 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

## Série A



Signalisation d'alarmes protections avec un symbole flash fournissent plus de sécurité pour l'homme et la machine. Ils sont utilisés lorsque la tension externe doit être indiquée dans l'application.

## Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | AAM 6 YE FLASH             | Version   |
| Référence  | <a href="#">2635570000</a> | Terminal marker, 13 x 8.1 mm, Pas en mm (P): 8.00 jaune |
| GTIN (EAN) | 4050118674514              |   |
| Qté.       | 40 pièce(s)                |   |

## DEK 5/8



## WS/ DEK

Les repères de bornes MultiMark utilisent un matériau composite innovant constitué de deux composants. Le contour rigide de la base du repère s'enclenche solidement dans le connecteur. La surface élastique rend le repère facile à installer. Ce matériau spécialement perforé permet l'étirement des bandes pour prendre en compte les légères variations d'écartement qui tendent à se cumuler, notamment dans le cas de blocs de jonction longs. Avantage supplémentaire : l'excellente imprimabilité du matériau de la surface garantit un repérage durable et résistant à l'usure. Une résolution d'impression de 300 dpi offre également une très bonne lisibilité.

## Vos avantages avec MultiMark

- Compatible avec les blocs de jonction modulaires Weidmüller
- Maintien ferme et impression durable
- Les bandes continues permettent de gagner du temps à l'installation
- Montage facile grâce à un matériau composite innovant
- Grandes libellés pour une lisibilité optimale
- Grande flexibilité grâce à l'indépendance vis-à-vis du fabricant

## Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | DEK 5/8 MM WS              | Version  |
| Référence  | <a href="#">2007130000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 8 mm, Weidmueller, blanc |
| GTIN (EAN) | 4050118392012              |  |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |

## ALO 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | DEK-A 5/8 MM WS            | Version  |
| Référence  | <a href="#">2448860000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, blanc |
| GTIN (EAN) | 4050118462968              |  |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |  |

## Impression spéciale



Les repères WS sont particulièrement adaptés aux connecteurs de la série W. Grâce à leur compatibilité, ils peuvent également être utilisés avec la série I et la série Z. Les larges surfaces de marquage permettent d'imprimer de longues chaînes de caractères ou sur plusieurs lignes.

Les repères WS sont parfaits pour de longues chaînes de caractères personnalisées. Grâce au format MultiCard qui a fait ses preuves, l'impression avec PrintJet CONNECT ou Plotter est possible.

- Montage en bande ou individuellement
- Repères au format MultiCard éprouvé

**Pour impression personnalisée :** Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

## Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | WS 10/8 PLUS MC SDR        | Version  |
| Référence  | <a href="#">1906030000</a> | WS, Terminal marker, 10 x 8 mm, Pas en mm (P): 8.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248528196              | selon demande du client  |
| Qté.       | 84 pièce(s)                |  |

## ALO 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Vierge



Le repère Dekafix (DEK) permet un repérage universel de tous les conducteurs et connecteurs débrochables, ainsi que des sous-ensembles électroniques. Le système convient idéalement aux courtes séquences de chiffres et dispose d'un large éventail de repères déjà imprimés. Montage sur bande pour pose rapide, en une seule étape. Le résultat d'impression est facile à lire, riche en contrastes et disponible en plusieurs largeurs.

- Large gamme de repérages prêts à l'emploi
- Montage en bande pour pose rapide
- Repères de conducteurs, adaptés à tous les câbles Weidmüller
- Disponible en MultiCard vierge ou avec impression standard

**Pour impression personnalisée :** Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

## Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | DEK 5/8 MC NE WS           | Version   |
| Référence  | <a href="#">1856740000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 8 mm, Pas en mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400850              | Weidmueller, blanc                                      |
| Qté.       | 800 pièce(s)               |   |

## ALO 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## WS 8/8



## WS/ DEK

Les repères de bornes MultiMark utilisent un matériau composite innovant constitué de deux composants. Le contour rigide de la base du repère s'enclenche solidement dans le connecteur. La surface élastique rend le repère facile à installer. Ce matériau spécialement perforé permet l'étirement des bandes pour prendre en compte les légères variations d'écartement qui tendent à se cumuler, notamment dans le cas de blocs de jonction longs. Avantage supplémentaire : l'excellente imprimabilité du matériau de la surface garantit un repérage durable et résistant à l'usure. Une résolution d'impression de 300 dpi offre également une très bonne lisibilité.

## Vos avantages avec MultiMark

- Compatible avec les blocs de jonction modulaires Weidmüller
- Maintien ferme et impression durable
- Les bandes continues permettent de gagner du temps à l'installation
- Montage facile grâce à un matériau composite innovant
- Grandes libellés pour une lisibilité optimale
- Grande flexibilité grâce à l'indépendance vis-à-vis du fabricant

## Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | WS-A 8/8 MM WS             | Version   |
| Référence  | <a href="#">2448930000</a> | WS, Terminal marker, 8 x 8.1 mm, Weidmueller, blanc |
| GTIN (EAN) | 4050118462982              |   |
| Qté.       | 500 pièce(s)               |   |

1.5 mm<sup>2</sup>

Les connexions transversales enfichables sont faciles à manipuler et à installer rapidement. Cela permet de gagner beaucoup de temps lors de l'installation par rapport aux solutions vissées.

## Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | ZQV 1.5N/50                | Version  |
| Référence  | <a href="#">1985620000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118370300              | 50, Pas en mm (P): 3.50, Isolé: Oui, 17.5 A, Orange                  |
| Qté.       | 5 pièce(s)                 |  |



## ALO 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | ZQV 1.5N/8                 | Version  |
| Référence  | <a href="#">1985540000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118370218              | 8, Pas en mm (P): 3.50, Isolé: Oui, 17.5 A, Orange                   |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 1.5N/3 BL              | Version  |
| Référence  | <a href="#">1985550000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118370485              | 3, Pas en mm (P): 3.50, Isolé: Oui, 17.5 A, bleu                     |
| Qté.       | 60 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 1.5N/2                 | Version  |
| Référence  | <a href="#">1985410000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118369861              | 2, Pas en mm (P): 3.50, Isolé: Oui, 17.5 A, Orange                   |
| Qté.       | 60 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 1.5N/5                 | Version  |
| Référence  | <a href="#">1985500000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118369991              | 5, Pas en mm (P): 3.50, Isolé: Oui, 17.5 A, Orange                   |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 1.5N/2 RD              | Version  |
| Référence  | <a href="#">1985650000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118370324              | 2, Pas en mm (P): 3.50, Isolé: Oui, 17.5 A, Rouge                    |
| Qté.       | 60 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 1.5N/4                 | Version  |
| Référence  | <a href="#">1985490000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118370201              | 4, Pas en mm (P): 3.50, Isolé: Oui, 17.5 A, Orange                   |
| Qté.       | 60 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 1.5N/6                 | Version  |
| Référence  | <a href="#">1985510000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118370188              | 6, Pas en mm (P): 3.50, Isolé: Oui, 17.5 A, Orange                   |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 1.5N/10 RD             | Version  |
| Référence  | <a href="#">1985800000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118370393              | 10, Pas en mm (P): 3.50, Isolé: Oui, 17.5 A, Rouge                   |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 1.5N/3 RD              | Version  |
| Référence  | <a href="#">1985670000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118370348              | 3, Pas en mm (P): 3.50, Isolé: Oui, 17.5 A, Rouge                    |
| Qté.       | 60 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 1.5N/7 RD              | Version  |
| Référence  | <a href="#">1985750000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118370249              | 7, Pas en mm (P): 3.50, Isolé: Oui, 17.5 A, Rouge                    |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 1.5N/3                 | Version  |
| Référence  | <a href="#">1985480000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118370096              | 3, Pas en mm (P): 3.50, Isolé: Oui, 17.5 A, Orange                   |
| Qté.       | 60 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 1.5N/6 RD              | Version  |
| Référence  | <a href="#">1985730000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118370454              | 6, Pas en mm (P): 3.50, Isolé: Oui, 17.5 A, Rouge                    |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 1.5N/50 BL             | Version  |
| Référence  | <a href="#">1985720000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118370546              | 50, Pas en mm (P): 3.50, Isolé: Oui, 17.5 A, bleu                    |
| Qté.       | 5 pièce(s)                 |  |

## ALO 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | ZQV 1.5N/8 BL              | Version  |
| Référence  | <a href="#">1985640000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118370461              | 8, Pas en mm (P): 3.50, Isolé: Oui, 17.5 A, bleu                     |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 1.5N/9                 | Version  |
| Référence  | <a href="#">1985560000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118370409              | 9, Pas en mm (P): 3.50, Isolé: Oui, 17.5 A, Orange                   |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 1.5N/4 RD              | Version  |
| Référence  | <a href="#">1985690000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118370515              | 4, Pas en mm (P): 3.50, Isolé: Oui, 17.5 A, Rouge                    |
| Qté.       | 60 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 1.5N/50 RD             | Version  |
| Référence  | <a href="#">1985820000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118370270              | 50, Pas en mm (P): 3.50, Isolé: Oui, 17.5 A, Rouge                   |
| Qté.       | 5 pièce(s)                 |  |
| Type       | ZQV 1.5N/7                 | Version  |
| Référence  | <a href="#">1985520000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118370195              | 7, Pas en mm (P): 3.50, Isolé: Oui, 17.5 A, Orange                   |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 1.5N/7 BL              | Version  |
| Référence  | <a href="#">1985630000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118370522              | 7, Pas en mm (P): 3.50, Isolé: Oui, 17.5 A, bleu                     |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 1.5N/10 BL             | Version  |
| Référence  | <a href="#">1985680000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118370539              | 10, Pas en mm (P): 3.50, Isolé: Oui, 17.5 A, bleu                    |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 1.5N/20 BL             | Version  |
| Référence  | <a href="#">1985700000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118370331              | 20, Pas en mm (P): 3.50, Isolé: Oui, 17.5 A, bleu                    |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 1.5N/4 BL              | Version  |
| Référence  | <a href="#">1985570000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118370317              | 4, Pas en mm (P): 3.50, Isolé: Oui, 17.5 A, bleu                     |
| Qté.       | 60 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 1.5N/5 RD              | Version  |
| Référence  | <a href="#">1985710000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118370256              | 5, Pas en mm (P): 3.50, Isolé: Oui, 17.5 A, Rouge                    |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 1.5N/6 BL              | Version  |
| Référence  | <a href="#">1985610000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118370492              | 6, Pas en mm (P): 3.50, Isolé: Oui, 17.5 A, bleu                     |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 1.5N/9 RD              | Version  |
| Référence  | <a href="#">1985790000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118370386              | 9, Pas en mm (P): 3.50, Isolé: Oui, 17.5 A, Rouge                    |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 1.5N/8 RD              | Version  |
| Référence  | <a href="#">1985770000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118370508              | 8, Pas en mm (P): 3.50, Isolé: Oui, 17.5 A, Rouge                    |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |

Date de création 20 mai 2024 15:14:34 CEST

Niveau du catalogue 04.05.2024 / Toutes modifications techniques réservées

18

## ALO 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | ZQV 1.5N/10                | Version  |
| Référence  | <a href="#">1985580000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118370416              | 10, Pas en mm (P): 3.50, Isolé: Oui, 17.5 A, Orange                  |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 1.5N/2 BL              | Version  |
| Référence  | <a href="#">1985530000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118370423              | 2, Pas en mm (P): 3.50, Isolé: Oui, 17.5 A, bleu                     |
| Qté.       | 60 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 1.5N/20 RD             | Version  |
| Référence  | <a href="#">1985810000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118370355              | 20, Pas en mm (P): 3.50, Isolé: Oui, 17.5 A, Rouge                   |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 1.5N/5 BL              | Version  |
| Référence  | <a href="#">1985590000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118370430              | 5, Pas en mm (P): 3.50, Isolé: Oui, 17.5 A, bleu                     |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 1.5N/20                | Version  |
| Référence  | <a href="#">1985600000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118370225              | 20, Pas en mm (P): 3.50, Isolé: Oui, 17.5 A, Orange                  |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |
| Type       | ZQV 1.5N/9 BL              | Version  |
| Référence  | <a href="#">1985660000</a> | Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Nombre de pôles: |
| GTIN (EAN) | 4050118370478              | 9, Pas en mm (P): 3.50, Isolé: Oui, 17.5 A, bleu                     |
| Qté.       | 20 pièce(s)                |  |

## Impression spéciale



Le repère Dekafix (DEK) permet un repérage universel de tous les conducteurs et connecteurs débrochables, ainsi que des sous-ensembles électroniques. Le système convient idéalement aux courtes séquences de chiffres et dispose d'un large éventail de repères déjà imprimés. Montage sur bande pour pose rapide, en une seule étape. Le résultat d'impression est facile à lire, riche en contrastes et disponible en plusieurs largeurs.

- Large gamme de repérages prêts à l'emploi
- Montage en bande pour pose rapide
- Repères de conducteurs, adaptés à tous les câbles Weidmüller
- Disponible en MultiCard vierge ou avec impression standard

**Pour impression personnalisée :** Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

## Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | DEK 5/8 PLUS MC SDR        | Version   |
| Référence  | <a href="#">1046370000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 8 mm, Pas en mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248782079              | Weidmueller, selon demande du client                    |
| Qté.       | 160 pièce(s)               |   |

## ALO 6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | DEK 5/8 MC SDR             | Version   |
| Référence  | <a href="#">1856750000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 8 mm, Pas en mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248400867              | Weidmueller, selon demande du client                    |
| Qté.       | 160 pièce(s)               |   |

## Tournevis droit




Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

## Informations générales de commande

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Type       | SDS 1.0X5.5X150            | Version   |
| Référence  | <a href="#">2749380000</a> | Tournevis, Largeur de la lame (B): 5.5 mm, longueur de la lame: 150 |
| GTIN (EAN) | 4050118895605              | mm, Epaisseur de la lame (A): 1 mm                                  |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |   |

## Vierge



Les repères WS sont particulièrement adaptés aux connecteurs de la série W. Grâce à leur compatibilité, ils peuvent également être utilisés avec la série I et la série Z. Les larges surfaces de marquage permettent d'imprimer de longues chaînes de caractères ou sur plusieurs lignes.

Les repères WS sont parfaits pour de longues chaînes de caractères personnalisées. Grâce au format MultiCard qui a fait ses preuves, l'impression avec PrintJet CONNECT ou Plotter est possible.

- Montage en bande ou individuellement
- Repères au format MultiCard éprouvé

**Pour impression personnalisée :** Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

## Informations générales de commande

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Type       | WS 10/8 PLUS MC NE WS      | Version  |
| Référence  | <a href="#">1905950000</a> | WS, Terminal marker, 10 x 8 mm, Pas en mm (P): 8.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248528103              | blanc  |
| Qté.       | 420 pièce(s)               |  |