

## BLF 5.08HC/08/270LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



Éppen annyira megbízható, mint a kipróbált és bevizsgált eredeti, innovációs részletekkel:

A BLZP 5.08HC csatlakozóhével BLF 5.08HC PUSH IN változata új csatlakozórendszert kínál és sokkal kompaktabb kialakítást. A Weidmüller innovatív PUSH IN rugós csatlakozója új irányt mutat, nem igényel szerszámot az egyszerűen elvégezhető vezeték bekötéshez. HC = nagyáramú

A sokoldalúság értelmében a BLF 5.08HC pontosan ugyanannyit kínál, mint a régebbi változatok:

- a három kivezetési irány Önnek a megszokott tervezési rugalmasságot kínálja az alkalmazásaihoz
- négy karima változat, benne a szabadalmaztatott kioldó retesszel, lehetővé teszi a reteszelő kialakítást a felhasználó követelményei alapján
- Használja a BLF 5.08HC és SL 5.08HC dugó kombinációt és érje el a legnagyobb névleges teljesítményt

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Verzió         | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 8, 270°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| Rendelési szám | <a href="#">1983140000</a>   |
| Típus          | BLF 5.08HC/08/270LR SN OR BX   |
| GTIN (EAN)     | 4032248687237  |
| Qty.           | 36 Stück   |
| Termékadatok   | IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²<br>UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12  |
| Csomagolás     | Doboz  |

## BLF 5.08HC/08/270LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |          |                  |            |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Mélység     | 29,6 mm  | Mélység (coll)   | 1,165 inch |
| Magasság    | 23,2 mm  | Magasság (coll)  | 0,913 inch |
| Szélesség   | 50,46 mm | Szélesség (coll) | 1,987 inch |
| Nettó tömeg | 19,444 g |                  |            |

## System Parameters

|   |   |                                       |   |
|---|---|---------------------------------------|---|
| Termékcsalád                            | OMNIMATE Signal<br>- sorozat BL/SL 5.08 | Csatlakozás típusa                    | Terepi csatlakozás                      |
| Vezetékcsatlakozás-technika             | PUSH IN aktuátorral                     | Osztás, mm (P)                        | 5,08 mm                                 |
| Osztás, inch (P)                        | 0,2 "                                   | Vezeték kimeneti irány                | 270°                                    |
| Pólusszám                               | 8                                       | L1, mm                                | 35,56 mm                                |
| L1, inch                                | 1,4 "                                   | Sorok száma                           | 1                                       |
| Érintkezősorok száma                    | 1                                       | Névleges keresztmetszet               | 2,5 mm <sup>2</sup>                     |
| Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint | Ujjak számára biztonságos               | Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint | IP 20 dugaszolva / IP 10 nem dugaszolva |
| Védelmi osztály                         | IP20                                    | Térfogati ellenállás                  | ≤5 mΩ                                   |
| Kódolható                               | Igen                                    | Csupaszolási hossz                    | 10 mm                                   |
| Csavarhúzó éle                          | 0,6 x 3,5                               | Csavarhúzó éle, standard              | DIN 5264                                |
| Dugaszolási ciklusok                    | 25                                      | Dugaszolási erő/pólus, max.           | 7 N                                     |
| Húzóerő / pólus, max.                   | 5,5 N                                   |                                       |   |

## Anyagjellemzők

|   |   |   |              |
|---|---|---|--------------|
| Szigetelőanyag                            | PBT                                     | Szín                                    | narancssárga |
| Színskála (használt)                      | RAL 2000                                | Szigetelőanyag csoport                  | IIIa         |
| Küszöbértékes összehasonlítási szám (CTI) | ≥ 200                                   | UL 94 éghetőségi osztály                | V-0          |
| Érintkező anyaga                          | Cu-ötvözet                              | Érintkező felület                       | ónozott      |
| Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete  | 4...8 µm Sn tűzi-mártó ónozással bevont | Tárolási hőmérséklet, min.              | -40 °C       |
| Tárolási hőmérséklet, max.                | 70 °C                                   | Üzemi hőmérséklet, min.                 | -50 °C       |
| Üzemi hőmérséklet, max.                   | 100 °C                                  | Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. | -30 °C       |
| Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.   | 100 °C                                  |   |              |

## Névleges adatok IEC szerint

|   |                        |   |                  |
|---|------------------------|---|------------------|
| szabvány szerint tesztelve  | IEC 60664-1, IEC 61984 | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C)  | 24 A             |
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C)                                   | 19 A                   | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40 °C)  | 21 A             |
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40 °C)                                   | 16,5 A                 | Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez     | 400 V            |
| Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez    | 320 V                  | Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez    | 250 V            |
| Névleges lökfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez  | 4 kV                   | Névleges lökfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 4 kV             |
| Névleges lökfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 4 kV                   | Rövid idejű határáram ellenállás  | 3 x 1s mit 120 A |

## Csomagolás

|               |        |               |        |
|---------------|--------|---------------|--------|
| Csomagolás    | Doboz  | VPE hosszúság | 348 mm |
| VPE szélesség | 137 mm | VPE magasság  | 35 mm  |

A létrehozás dátuma 2024. május 9. 17:46:16 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## BLF 5.08HC/08/270LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Csatlakoztatható vezetékek

|   |                      |
|---|----------------------|
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.       | 0,13 mm <sup>2</sup> |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.       | 3,31 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.         | AWG 26               |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.         | AWG 12               |
| Tömör, min. H05(07) V-U                               | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Tömör, max. H05(07) V-U                               | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Flexibilis, min. H05(07) V-K                          | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Flexibilis, max. H05(07) V-K                          | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min. | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max. | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min.               | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max.                  | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Illesztőcsap az EN 60999 szerint a x b; ø             | 2,8 mm x 2,0 mm      |

|                                    |                                    |                      |                              |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Rögzíthető vezeték                 | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                | finom huzalozás              |
|                                    |                                    | névleges             | 0,5 mm <sup>2</sup>          |
| érvéghüvely                        |                                    | Csupaszolási hossz   | névleges 12 mm               |
|                                    |                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0.5/16 OR</a>   |
|                                    |                                    | Csupaszolási hossz   | névleges 10 mm               |
|                                    |                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0.5/10</a>      |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete |                                    | Típus                | finom huzalozás              |
|                                    |                                    | névleges             | 0,75 mm <sup>2</sup>         |
| érvéghüvely                        |                                    | Csupaszolási hossz   | névleges 12 mm               |
|                                    |                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0.75/16 W</a>   |
|                                    |                                    | Csupaszolási hossz   | névleges 10 mm               |
|                                    |                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0.75/10</a>     |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete |                                    | Típus                | finom huzalozás              |
|                                    |                                    | névleges             | 1 mm <sup>2</sup>            |
| érvéghüvely                        |                                    | Csupaszolási hossz   | névleges 12 mm               |
|                                    |                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H1.0/16D R</a>   |
|                                    |                                    | Csupaszolási hossz   | névleges 10 mm               |
|                                    |                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H1.0/10</a>      |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete |                                    | Típus                | finom huzalozás              |
|                                    |                                    | névleges             | 1,5 mm <sup>2</sup>          |
| érvéghüvely                        |                                    | Csupaszolási hossz   | névleges 10 mm               |
|                                    |                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H1.5/10</a>      |
|                                    |                                    | Csupaszolási hossz   | névleges 12 mm               |
|                                    |                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H1.5/16 R</a>    |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete |                                    | névleges             | 2,5 mm <sup>2</sup>          |
|                                    |                                    |                      |                              |
| érvéghüvely                        |                                    | Csupaszolási hossz   | névleges 10 mm               |
|                                    |                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H2.5/10</a>      |
|                                    |                                    | Csupaszolási hossz   | névleges 13 mm               |
|                                    |                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H2.5/16DS BL</a> |

Hivatkozási szöveg A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P). Az érvéghüvellyel hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani.

## BLF 5.08HC/08/270LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## CSA névleges adatok

Intézet (CSA)



Tanúsítvány száma (CSA)

200039-1121690

|   |  |
|---|--|
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) | 300 V  |
| Névleges áram (B felhasználási csoport / CSA)       | 10 A   |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, min.                   | AWG 12   |
| Hivatkozás a tanúsítási értékekre                   | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |

|   |        |
|---|--------|
| Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) | 300 V  |
| Névleges áram (D felhasználási csoport / CSA)       | 10 A   |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, max.                   | AWG 26 |

## UL 1059 névleges adatok

Intézet (cURus)



Tanúsítvány száma (cURus)

E60693

|   |  |
|---|--|
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V  |
| Névleges áram (B felhasználási csoport / UL 1059)       | 18,5 A   |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, min.                       | AWG 26   |
| Hivatkozás a tanúsítási értékekre                       | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |

|   |        |
|---|--------|
| Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V  |
| Névleges áram (D felhasználási csoport / UL 1059)       | 10 A   |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, max.                       | AWG 12 |

## Típusvizsgálatok

|   |             |  |
|---|-------------|--|
| Teszt: Jelölések tartóssága                     | Standard    | DIN EN 61984 szabvány, 7.3.2 / 09.02 szakasz, minta a DIN EN 60068-2-70 / 07.96 szabvány szerint |
|   | Teszt       | eredetjelölés, típusazonosítás, raszter, anyagtípus, dátum óra                                   |
|   | Kiértékelés | elérhető   |
|   | Teszt       | tartósság  |
|   | Kiértékelés | átadva   |
| Teszt: Helytelen illesztés (nem felcserélhetők) | Standard    | DIN EN 61984 szabvány, 6.3 és 6.9.1 / 09.02 szakasz, DIN EN 60512-13-5 / 11.08                   |
|   | Teszt       | 180°-kal elfordítva kódolóelemekkel  |
|   | Kiértékelés | átadva   |
|   | Teszt       | szemrevételezéses ellenőrzés   |
|   | Kiértékelés | átadva   |

## BLF 5.08HC/08/270LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|   |                |   |                             |
|---|----------------|---|-----------------------------|
| Teszt: Rögzíthető keresztmetszet                            | Standard       | DIN EN 60999-1 szabvány, 7 és 9.1 / 12.00 szakasz, DIN EN 60947-1 szabvány, 8.2.4.5.1 / 04.08 szakasz |                             |
|   | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete  | tömör, 0,2 mm <sup>2</sup>  |
|   |                | Vezető típusa és keresztmetszete  | sodrott 0,2 mm <sup>2</sup> |
|   |                | Vezető típusa és keresztmetszete  | tömör, 2,5 mm <sup>2</sup>  |
|   |                | Vezető típusa és keresztmetszete  | sodrott 2,5 mm <sup>2</sup> |
|   |                | Vezető típusa és keresztmetszete  | AWG 26/1                    |
|   |                | Vezető típusa és keresztmetszete  | AWG 26/19                   |
|   |                | Vezető típusa és keresztmetszete  | AWG 14/1                    |
|   |                | Vezető típusa és keresztmetszete  | AWG 14/19                   |
|   | Kiértékelés    | átadva  |                             |
| Vezetékek sérülésének és véletlen meglazulásának vizsgálata | Standard       | DIN EN 60999-1 szabvány, 9.4 / 12.00 szakasz  |                             |
|   | Követelmény    | 0,2 kg  |                             |
|   | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete  | AWG 26/1                    |
|   |                | Vezető típusa és keresztmetszete  | AWG 26/19                   |
|   | Kiértékelés    | átadva  |                             |
|   | Követelmény    | 0,3 kg  |                             |
|   | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete  | H05V-U0.5                   |
|   |                | Vezető típusa és keresztmetszete  | H05V-K0.5                   |
|   | Kiértékelés    | átadva  |                             |
|   | Követelmény    | 0,7 kg  |                             |
|   | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete  | H07V-U2.5                   |
|   |                | Vezető típusa és keresztmetszete  | H07V-K2.5                   |
|   | Kiértékelés    | átadva  |                             |
|   | Követelmény    | 0,9 kg  |                             |
|   | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete  | AWG 12/1                    |
|   |                | Vezető típusa és keresztmetszete  | AWG 12/19                   |
|   | Kiértékelés    | átadva  |                             |

## BLF 5.08HC/08/270LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|                    |                |  |           |
|--------------------|----------------|--|-----------|
| Kihúzási vizsgálat | Standard       | DIN EN 60999-1 szabvány, 9.5 / 12.00 szakasz |           |
|                    | Követelmény    | ≥10 N  |           |
|                    | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 26/1  |
|                    |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 26/19 |
|                    | Kiértékelés    | átadva                                       |           |
|                    | Követelmény    | ≥20 N  |           |
|                    | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | H05V-U0.5 |
|                    |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | H05V-K0.5 |
|                    | Kiértékelés    | átadva                                       |           |
|                    | Követelmény    | ≥50 N  |           |
|                    | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | H07V-U2.5 |
|                    |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | H07V-K2.5 |
|                    | Kiértékelés    | átadva                                       |           |
|                    | Követelmény    | ≥60 N  |           |
|                    | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 12/1  |
|                    |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 12/19 |
|                    | Kiértékelés    | átadva                                       |           |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002638    | ETIM 7.0    | EC002638    |
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-03-09 | ECLASS 9,1  | 27-44-03-09 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 | ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 | ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |

## Fontos megjegyzés

|                |   |
|----------------|---|
| IPC megfelelés | A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.  |
| Megjegyzések   | <ul style="list-style-type: none"><li>További változatok külön kérésre</li><li>Aranyozott érintkező felület külön kérésre</li><li>A névleges áram a névleges keresztmetszettől és a minimális pólusszámtól függ.</li><li>Érvéghüvely műanyag gallér nélkül, DIN 46228/1</li><li>Érvéghüvely műanyag gallérral DIN 46228/4</li><li>P a rajzon = osztás</li><li>Crimping shape "A" for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool recommended.</li><li>A tesztpont csak potenciállevélteli pontként használható.</li><li>Az IEC 61984 szerint az OMNIMATE-csatlakozók megszakítási kapacitás nélküli csatlakozók (COC). A tervezett használat alatt a csatlakozók nem dughatók be vagy ki feszültség vagy terhelés alatt</li><li>A termék hosszú idejű tárolása 50 °C átlagos hőmérsékleten és maximum 70% páratartalommal, 36 hónap</li></ul> |

## BLF 5.08HC/08/270LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanúsítvány száma (cURus) E60693

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity [Declaration of the Manufacturer](#)Engineering Data [CAD data – STEP](#)Katalógusok [Catalogues in PDF-format](#)Kiadványok [FL DRIVES EN](#)  
[MB DEVICE MANUF. EN](#)  
[FL DRIVES DE](#)  
[FL BUILDING SAFETY EN](#)  
[FL APPL LED LIGHTING EN](#)  
[FL INDUSTR.CONTROLS EN](#)  
[FL MACHINE SAFETY EN](#)  
[FL HEATING ELECTR EN](#)  
[FL APPL INVERTER EN](#)  
[FL\\_BASE\\_STATION\\_EN](#)  
[FL ELEVATOR EN](#)  
[FL POWER SUPPLY EN](#)  
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)  
[PO OMNIMATE EN](#)  
[PO OMNIMATE EN](#)


# BLF 5.08HC/08/270LR SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## Rajzok

### Product image




### Dimensional drawing



### Graph

BLF 5.08HC/..../270 - SL 5.08HC/..../90



- Páratlan funkcionalitás
- Rendkívüli rezgésállóság



## BLF 5.08HC/08/270LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Lapos csavarhúzó



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SDIS 0.6X3.5X100           | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6749810000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118897012              |  |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |

## Lapos csavarhúzó



Hornyos csavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SDS 0.6X3.5X100            | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6749340000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118895568              |  |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |
| Típus          | SDS 0.6X3.5X200            | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6010110000</a> | Csavarhúzó, Csavarhúzó   |
| GTIN (EAN)     | 4032248300754              |  |
| Qty.           | 1 Stück                    |  |

## BLF 5.08HC/08/270LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Kódoló elemek

**Csakis azokat csatlakoztatja, amelyeket csatlakoztatni kell: a megfelelő csatlakozót a megfelelő helyre.**

A kódoló elemek és a lezáró eszközök világosan hozzárendelik a csatlakozóelemeket a gyártási folyamat és a működtetés során

A kódoló elemek és a lezáró eszközök az összeszerelés előtt vagy a kábelek összeszerelésének fázisában kerülnek behelyezésre. A Weidmüller alternatíva: online konfigurálható a változás konfigurátorral a szállítás előtti előzetes kódoláshoz.

A csatlakozóelemeket ezentúl nem lehet pontatlanul összeszerelni, vagy helytelenül csatlakoztatni.

Az előny: nincs hibakeresés a gyártás során, és nincsenek működési hibák a használat során.

## Általános rendelési adatok

| Típus          | BLZ/SL KO OR BX            | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
|----------------|----------------------------|---|--------------|------------|
| Rendelési szám | <a href="#">1573010000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, narancssárga, |              | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190048396              | Pólusszám: 1  |              |            |
| Qty.           | 100 Stück                  |   |              |            |
| Típus          | BLZ/SL KO BK BX            | Verzió  | Termékadatok | Csomagolás |
| Rendelési szám | <a href="#">1545710000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, fekete,       |              | Doboz      |
| GTIN (EAN)     | 4008190087142              | Pólusszám: 1  |              |            |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |              |            |

## BLF 5.08HC/08/270LR SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Rajzok

## A termék előnyei




- Teljes körű biztonság
- Nemesacél kalickás ház

## A termék előnyei

## A termék előnyei



- Költséghatékony vezetékezés
- Gyors és intuitív



- Szerszám nélküli csatlakoztatás
- Többféle felerősítési lehetőség

A létrehozás dátuma 2024. május 9. 17:46:16 CEST


## BLF 5.08HC/08/270LR SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Rajzok

### A termék előnyei



Önzáró mechanizmus  
Közvetlenül, bedugott állapotban

- **Páratlan funkcionalitás**
- **Rendkívüli rezgésálló**




MASSE OHNE TOLERANZ SIND KEINE PRUEFMASSE  
DIMS. WITHOUT TOLERANCE ARE NOT CONTROL DIMS.

SHOWN: BLF 5.08HC/04/270G SN ...



SHOWN: BLF 5.08HC/04/270F SN ...



SHOWN: BLF 5.08HC/04/270LR SN ...



SHOWN: BLF 5.08HC/04/270LH SN ...



For the mounting of PCBs, it should be noted that the rated data relates only to the PCB components alone. The necessary creepage and clearance paths must be observed in connection with the respective applicant in accordance to IEC 664 / VDE 0110. The current-carrying capacity and pitch tolerance is to be determined according to DIN IEC 326 part 3 very fine.

Weidmüller PCB components are tested to the DIN EN 61984 standard, and are valid for its field of application. Provided that the components are used to the intended purpose, all requirements with respect to the occurring of electrical, mechanical, thermic and corrosive stress will be satisfied.

P = 5.08 RASTER/PITCH  
n = POLZAHL/NO OF POLES

|    |            |              |
|----|------------|--------------|
| 20 | 96.52      | 3.803        |
| 19 | 91.44      | 3.603        |
| 18 | 86.36      | 3.403        |
| 17 | 81.28      | 3.202        |
| 16 | 76.2       | 3.002        |
| 15 | 71.12      | 2.802        |
| 14 | 66.04      | 2.602        |
| 13 | 60.96      | 2.402        |
| 12 | 55.88      | 2.202        |
| 11 | 50.8       | 2.002        |
| 10 | 45.72      | 1.801        |
| 9  | 40.64      | 1.601        |
| 8  | 35.56      | 1.401        |
| 7  | 30.48      | 1.201        |
| 6  | 25.4       | 1.001        |
| 5  | 20.32      | 0.801        |
| 4  | 15.24      | 0.600        |
| 3  | 10.16      | 0.400        |
| 2  | 5.08       | 0.200        |
| n  | L1<br>[mm] | L1<br>[Inch] |

|                                      |  |                                 |          |                                   |  |
|--------------------------------------|--|---------------------------------|----------|-----------------------------------|--|
| GENERAL TOLERANCE:<br>DIN ISO 2768-m |  | 85274/5<br>25.01.16 HELIS_MA 01 |          | CAT.NO.: .                        |  |
|                                      |  | MODIFICATION                    |          | <b>Weidmüller</b>                 |  |
|                                      |  | DATE                            | NAME     | DRAWN 27.11.2008 POCTA_C          |  |
| SCALE: 2/1                           |  | RESPONSIBLE                     | HERTEL_S | CHECKED 27.01.2016 HELIS_MA       |  |
| SUPERSEDES: .                        |  | APPROVED                        | LANG_T   | PRODUCT FILE: BLF 5.08            |  |
|                                      |  |                                 |          | C 44258 05                        |  |
|                                      |  |                                 |          | DRAWING NO. SHEET 01 OF 01 SHEETS |  |
|                                      |  |                                 |          | ISSUE NO.                         |  |
|                                      |  |                                 |          | BLF 5.08HC/././270...SN...        |  |
|                                      |  |                                 |          | BUCHSENLEISTE<br>SOCKET BLOCK     |  |
|                                      |  |                                 |          | 9379                              |  |