

PB-DP SUB-D M12 180K OS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.

Všeobecné objednací údaje

Verze	SUB-D
Objednací číslo	2119770000
Typ	PB-DP SUB-D M12 180K OS
GTIN (EAN)	4050118425253
Množství	1 ks

PB-DP SUB-D M12 180K OS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	14,8 mm	Hloubka (v palcích)	0,583 inch
Výška	58,2 mm	Výška (v palcích)	2,291 inch
Šířka	33,6 mm	Šířka (v palcích)	1,323 inch
Čistá hmotnost	0,01 g		

Teploty

Vlhkost	Max. 75% při +25°C, bez kondensace
---------	------------------------------------

Technické specifikace konektoru sub-D

BUS rozhraní	D-Sub 9-pólový, Kontakt	BUS, kabelové rozhraní	M12 konektor samec a samice s kódováním B, přiřazené 2 a 4 kontakty
Cykly zapojování	≥ 200	Hlavní materiál krytu	ZnAl
Programovací rozhraní	Ne	Rozsah teplot krytu	-20...+70 °C
Rychlost přenosu dat	12 MBit/s	Stupeň krytí	IP30
Ukončovací rezistor k dispozici	Ne	Vlhkost	Max. 75% při +25°C, bez kondensace
Vzájemné blokování	UNC4-40	Výstupní tvarovka	180°
Zasouvací konektor a přiřazení kontaktů	V souladu se specifikací PROFIBUS		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ECLASS 9.0	27-44-03-02	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-02	ECLASS 11.0	27-44-03-02
ECLASS 12.0	27-44-03-02	ECLASS 13.0	27-44-03-02

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcfaaf625

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN