

PB-DP SUB-D M12 180K OS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**



Obecnie często spotykane jest zapotrzebowanie na nie-standardowe długości kabli. Aby sprostać temu wymaganiu, Weidmüller oferuje szeroki zakres złącz wtykowych do swobodnego konfekcjonowania.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	SUB-D
Nr zam.	2119770000
Typ	PB-DP SUB-D M12 180K OS
GTIN (EAN)	4050118425253
Ilość	1 Szt.

PB-DP SUB-D M12 180K OS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	14,8 mm	Głębokość (cale)	0,583 inch
Wysokość	58,2 mm	Wysokość (cale)	2,291 inch
Szerokość	33,6 mm	Szerokość (cale)	1,323 inch
Masa netto	0,01 g		

Temperatury

Wilgotność	Maks. 75% w temp. +25°C, niekondensujące
------------	---

Specyfikacje techniczne złącza D-SUB

Cykle wpinania	≥ 200	Dostępny rezystor końcowy	Nie
Interfejs magistrali	Wtyk SUB-D, 9-biegunowy, Pin	Interfejs programistyczny	Nie
Magistrala, interfejs kabla	Złącza męskie i żeńskie M12 kodowane B, przypisane piny 2 i 4	Podstawowy materiał obudowy	ZnAl
Stopień ochrony	IP30	Wilgotność	Maks. 75% w temp. +25°C, niekondensujące
Zakres temperatury obudowy	-20 - +70 °C	Złącze wtykowe i przypisanie pinów	Zgodnie ze specyfikacją PROFIBUS
kąt odejścia	180°	ryglowanie	UNC4-40
szybkość transmisji danych	12 MBit/s		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ECLASS 9.0	27-44-03-02	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-02	ECLASS 11.0	27-44-03-02
ECLASS 12.0	27-44-03-02	ECLASS 13.0	27-44-03-02

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3ccc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcfaaf625

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Katalogi	Catalogues in PDF-format
Broszury	FL FIELDWIRING EN