

SAIE-M12BB-5S-9/14SMT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich**

Weidmüller gehört zu den weltweit führenden Steckverbinderanbietern in der Branche. Ein wichtiger Stützpfeiler in dieser Produktfamilie sind hierbei die Rundsteckverbinder, die bei Weidmüller unter dem Familiennamen SAI zusammengefasst sind. Bei der Entwicklung von SAI-Produkten haben sich Weidmüller Ingenieure immer auf die Realisierung von rationellen und kostengünstigen Installationskonzepten konzentriert und ausgereifte Produkte – oft in Kooperationen mit großen Anwendern – auf den Markt gebracht, die in Funktionalität und Qualität Standards setzen – und das weltweit. Das beste Beispiel sind die neuen Leistungsverteiler mit S- und T-codiertem M12. Diese Module zeichnen sich durch besonders hohe Ströme und Spannungen aus. Dieses ermöglicht z.B. auch den Einsatz bei Drehstrommotoren.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|---|
| Ausführung | Einbaustecker, M12, Montagegewinde: M 14, Polzahl: 5, Litzen-/Kabellänge: |
| Best.-Nr. | 2423710000 |
| Typ | SAIE-M12BB-5S-9/14SMT |
| GTIN (EAN) | 4050118432015 |
| VPE | 25 Stück |

SAIE-M12BB-5S-9/14SMT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | |
|--------------|--------|
| Nettogewicht | 9,44 g |
|--------------|--------|

Technische Daten Leiterplattensteckverbinder

| | |
|------------------------------|---|
| Codierung | B-codiert |
| Einbauhöhe | 9 mm |
| Gehäuse | M12 Buchse |
| Gehäuseoberfläche | vernickelt |
| Montagegewinde | M14 |
| Polzahl | 5 |
| Schirmanschluss | Ja |
| Nennspannung | 60 V |
| Nennspannung | 250 V (4-polig) / 60V (5-polig) |
| Nennstrom | 4 A |
| Nennstrom | 4 A |
| Temperaturbereich | -30...80 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Kontaktoberfläche | Au (Gold) |
| Gehäusebasismaterial | CuZn, vernickelt |
| Anschlussgewinde | M12 |
| Anzugsdrehmoment | M12: 0,8 Nm |
| Montagegewinde | M 14 |
| Montagedrehmoment | max. 1,2 Nm |
| Montagedrehmomentbereich | 1.2 Nm |
| Montage auf der Leiterplatte | SMD-Lötanschluss |
| Isolationswiderstand | 100 MΩ |
| Verschmutzungsgrad | 3 (2 innerhalb des abgedichteten Bereiches) |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Kontaktmaterial | Cu-leg |
| Kontermuttermaterial | CuZn, vernickelt |
| Flanschgehäusematerial | CuZn, vernickelt |

Allgemeine Daten

| | | | |
|-------------------|-----------|----------------------|------------------|
| Polzahl | 5 | Gehäusebasismaterial | CuZn, vernickelt |
| Anschlussgewinde | M12 | Kontaktmaterial | Cu-leg |
| Kontaktoberfläche | Au (Gold) | Schutzart | IP67 |
| Steckzyklen | ≥ 100 | | |

Systemkennwerte

| | | | |
|------------------------------|------------------|----------------------|--------|
| Montage auf der Leiterplatte | SMD-Lötanschluss | Isolationswiderstand | 100 MΩ |
| Polreihenanzahl | 1 | Polzahl | 5 |
| Schutzart | IP67 | Steckzyklen | ≥ 100 |

Werkstoffdaten

| | | | |
|-----------------|--------|-------------------|-----------|
| Kontaktmaterial | Cu-leg | Kontaktoberfläche | Au (Gold) |
|-----------------|--------|-------------------|-----------|

SAIE-M12BB-5S-9/14SMT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Klassifikationen**

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002638 | ETIM 7.0 | EC003568 |
| ETIM 8.0 | EC003568 | ETIM 9.0 | EC003568 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 | ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-10 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-01-10 | ECLASS 13.0 | 27-44-01-10 |

Umweltanforderungen

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3 |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|-------------------|--|
| Engineering-Daten | CAD data – STEP |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | FL FIELDWIRING EN |


SAIE-M12BB-5S-9/14SMT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung



Polbild



Leiterplatten-Layout

