

SAIE-M12B-5B-0.5U-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktor-kablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Chassie kontakt, M12, Hylsa, rak, Monteringsgänga: M 16 x 1,5, Antal poler: 5, Tråd-/kabel-längd:
Art.nr.	2434700000
Typ	SAIE-M12B-5B-0.5U-M16
GTIN (EAN)	4050118446524
Förp.	1 Stück

SAIE-M12B-5B-0.5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 30 g

Tekniska data för konfektionerbara kontaktdon

Antal poler	5	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Kodering	B-kodad	Kontaktyta	förgylld
Märkspänning	60 V	Märkström	4 A
Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd	Temperaturområde kapsling	-30...+90 °C

Normer

Kontaktdon Norm IEC 61076-2-101

Allmänna data

Anslutningsgंगा	M12	Antal poler	5
Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning	Kodering	B-kodad
Kontaktyta	förgylld	Ledarytterdiameter	-
Monteringsgंगा	M 16 x 1,5	Monteringstyp	Frontmontage
Märkspänning	60 V	Märkspänning	250 V (4-polig)/ 125 V (5-polig)/ 60 V (8-polig)
Märkström	4 A	Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd
Temperaturområde kapsling	-30...+90 °C		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ECLASS 9.0	27-44-01-03	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-03	ECLASS 11.0	27-44-01-03
ECLASS 12.0	27-44-01-03	ECLASS 13.0	27-44-01-03

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E307231

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN


SAIE-M12B-5B-0.5U-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Kopplingsbild



Polschema

