

**IE-FCI-PWB-FR/B/CZ****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	FrontCom, Einsatz Power groß, Typ E, Steckdose, FR, CZ
Best.-Nr.	<a href="#">2426700000</a>
Typ	IE-FCI-PWB-FR/B/CZ
GTIN (EAN)	4050118435139
VPE	1 Stück

## IE-FCI-PWB-FR/B/CZ

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	29 g
--------------	------

## Temperaturen

Betriebstemperatur	-5 °C...35 °C
--------------------	---------------

## Allgemeine Daten

Brandlast	840 kJ	Einsatztyp	Einsatz Power groß
Schutzart	IP20	Steckgesicht	Typ E

## Klemmbare Leiter

Abisolierlänge	12 mm		
Anschlussart	PUSH IN		
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH	1.5 ... 1.5 mm <sup>2</sup>		
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH	min.	1,5 mm <sup>2</sup>	
	max.	1,5 mm <sup>2</sup>	
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig ohne AEH	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>		
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig ohne AEH	min.	1,5 mm <sup>2</sup>	
	max.	2,5 mm <sup>2</sup>	
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig mit AEH	1.5 ... 1.5 mm <sup>2</sup>		
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig mit AEH	min.	1,5 mm <sup>2</sup>	
	max.	1,5 mm <sup>2</sup>	
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig ohne AEH	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>		
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig ohne AEH	min.	1,5 mm <sup>2</sup>	
	max.	2,5 mm <sup>2</sup>	
Leiteranschlussquerschnitt, starr	max.	2,5 mm <sup>2</sup>	
	min.	1,5 mm <sup>2</sup>	
Leiteranschlussquerschnitt, starr	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>		

## Technische Daten

Gehäusebasismaterial	Polykarbonat PC	Nennspannung (AC)	250 V
Nennstrom	16 A		

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

## IE-FCI-PWB-FR/B/CZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Produktänderungsmitteilung	<a href="#">20211129 Technical change for FrontCom Vario socket inserts</a> <a href="#">20211129 Technische Änderung zu Steckdoseneinsätzen FrontCom Vario-2</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Socket Insert Overview EN</a> <a href="#">Socket Insert Overview DE</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


## IE-FCI-PWB-FR/B/CZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

### Maßzeichnung



### Maßzeichnung



## IE-FCI-PWB-FR/B/CZ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Tragschienenadapter für Steckdoseneinsätze



Auch für das Zubehör für Industrial Ethernet gilt: bei Weidmüller erhalten Sie alles aus einer Hand.

Ihre Vorteile:

- Werkzeuge
- Prüfgeräte
- Kabeldurchführungen
- Schaltschrankanschlüsse
- Markierer
- Staubschutz
- Netzgeräte
- Überspannungsschutz

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	IE-DINRAIL-AD-PWB
Best.-Nr.	<a href="#">2534680000</a>
GTIN (EAN)	4050118546354
VPE	1 Stück