

**FAD S5135 SL42 A R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Przednie adaptory do migracji podłącza się do dotychczasowego sterownika programowalnego oraz, przy użyciu nowego wstępnie zmontowanego kabla, do nowego sterownika. W celu zapewnienia redundancji niektóre adaptory są wyposażone w 2 złącza.

**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	
Nr zam.	<a href="#">2435110000</a>
Typ	FAD S5135 SL42 A R
GTIN (EAN)	4050118446975
Ilość	1 Szt.

## FAD S5135 SL42 A R

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Głębokość	23 mm	Głębokość (cale)	0,906 inch
Wysokość	283 mm	Wysokość (cale)	11,142 inch
Szerokość	20 mm	Szerokość (cale)	0,787 inch
Masa netto	127 g		

## Temperatury

Temperatura magazynowania	-40...60 °C	Temperatura eksploatacyjna	-25...50 °C
---------------------------	-------------	----------------------------	-------------

## dane przyłącza

przyłącze (strona obiektu)	SL 5,08 mm
----------------------------	------------

## dane znamionowe

napięcie robocze	250 V AC	prąd maksymalny na kanał	4 A
całkowity prąd znamionowy	32 A		

## współrzędne izolacji (EN50178)

napięcie znamionowe	< 250 V AC	kategoria przepięcia	II
stopień zabrudzenia	2	Napięcie probiercze izolacji AC	1,2 kV

## Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ECLASS 9.0	27-33-02-92	ECLASS 9.1	27-24-22-92
ECLASS 10.0	27-33-02-92	ECLASS 11.0	27-33-02-92
ECLASS 12.0	27-33-02-92	ECLASS 13.0	27-33-02-92

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9d5ff7ee-74dc-449b-a1db-a29604b9b3e9

## Dopuszczenia

Dopuszczenia	
--------------	---

ROHS	Zgodny
------	--------

## Pobieranie

Katalogi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

## FAD S5135 SL42 A R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

